


**CLI R 02-3 GE/SW I****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelig terjednek.

**Általános rendelési adatok**

Változat	CableLine, Rögzítőtüske
Rendelési szám	<a href="#">0560001654</a>
Típus	CLI R 02-3 GE/SW I
GTIN (EAN)	4008 190989903
Qty.	10 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	4 mm	Mélység (coll)	0.1575 inch
Magasság	3 mm	Magasság (coll)	0.1181 inch
Szélesség	3.4 mm	Szélesség (coll)	0.1339 inch
Nettó tömeg	1.06 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-30...80 °C
------------------------------	-------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4	Nyomatás tájolása	vízszintes
Nyomatás típusa	Standard	Nyomatás módja	hő-dombornyomás
Változat	MultiPack	Szélesség	3.4 mm
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-30 °C	Szín	sárga
Halogén	Igen	Alapanyag	PVC, puha, kadmium nélkül
Nyomatás színe	fekete	Nyomatott karakterek	Nagybetűk
Javasolt iparágak	Folyamat, Berendezés	Szám tűsként	25
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-30...80 °C	Impresszum	I

## Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Igen	Vezeték-keresztmetszet, max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, min.	0.2 mm <sup>2</sup>	Vezeték külső átmérő, max.	3 mm
Vezeték külső átmérő, min.	1.3 mm	Vezeték külső átm.	1.3 - 3 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	0.2 - 1.5 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		