

KISC M5X50/26 SAK95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

Általános rendelési adatok

Változat	Húzókegyel, Rögzítőcsavar, Acél
Rendelési szám	0630200000
Típus	KISC M5X50/26 SAK95
GTIN (EAN)	4008190024246
Qty.	20 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Elérhető eddig:	2023-11-28T00:00:00+01:00

KISC M5X50/26 SAK95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Magasság	50 mm	Magasság (coll)	1.9685 inch
Nettó tömeg	2.81 g		

Hőmérsékletek

Ambient temperature	-5 °C...40 °C
---------------------	---------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag	Acél	Felületi minőség	Egyéb
Szín	ezüst		

Rendszer specifikációk

Változat	gyűjtősínhez
----------	--------------

Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa	becsavart állapotban	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem	Felszerelés típusa	becsavart állapotban

Általános

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés	Felületi minőség	Egyéb
---------------------	--------------------	------------------	-------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		