

KLBUE SH1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Klippon® Connect átfogó kínálatában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés

Általános rendelési adatok

Változat	Tartozékok, Kapocskengyel, árnyékolt-csatlakozáshoz
Rendelési szám	0635900000
Típus	KLBUE SH1
GTIN (EAN)	4008190192204
Qty.	500 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység	16 mm	Mélység (coll)	0.6299 inch
Magasság	26.5 mm	Magasság (coll)	1.0433 inch
Szélesség	15 mm	Szélesség (coll)	0.5906 inch
Nettó tömeg	1.88 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-5 °C...40 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-60 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	130 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC
Termék karbonlábnyoma	Bölcsőtől a kapuig 0.151 kg CO2 eq.

Anyag adatok

Szín	sötétbézs	UL 94 éghetőségi osztály	None
------	-----------	--------------------------	------

Rendszer specifikációk

Változat	síntartóhoz	Véglap szükséges	Nem
Tartósín	Gyűjtősín		

Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa	Felpattintható	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés, Gyűjtősín
Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem		

Méretetek

Raszter mm-ben (P)	16.00 mm
--------------------	----------

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csatlakozás típusa	Rugós csatlakozás	Csatlakozások száma	1
--------------------	-------------------	---------------------	---


Általános

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés, Gyűjtősín	Tartósín	Gyűjtősín
---------------------	----------------------------------	----------	-----------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

Tartozékok



A Klippon® Connect átfogó kínálatában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés

Általános rendelési adatok

Típus	SO SH1	Változat
Rendelési szám	0401460000	Gyűjtősín-tartó, szürke, 100 °C, Szélesség: 24.5 mm, V-2, Poliamid 66, becsavart állapotban
GTIN (EAN)	4008190188092	
Qty.	20 ST	