

**Product image**

A Klippon® Connect átfogó kínálatában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés

**Általános rendelési adatok**

Változat	Rögzítőláb szerelősínen, ezüst, Acél, világos felületű, M 5, Szélesség: 14 mm
Rendelési szám	<a href="#">0636800000</a>
Típus	FM 5/TS35
GTIN (EAN)	4008 190152949
Qty.	40 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méreték és tömegek

Mélység	7 mm	Mélység (coll)	0.2756 inch
Magasság	50.2 mm	Magasság (coll)	1.9764 inch
Szélesség	14 mm	Szélesség (coll)	0.5512 inch
Nettó tömeg	4.65 g		

## Hőmérséklet

Ambient temperature	-5 °C...40 °C
---------------------	---------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Anyag adatok

Alapanyag	Acél, világos felületű	Felületi minőség	nikkelezett
Szín	ezüst		

## Rendszer specifikációk

Változat	Tartósínhez	Tartósín	TS 35
----------	-------------	----------	-------

## Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa	Felpattintható	Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem
-----------------	----------------	---	-----

## Méret

Belső menet	M 5	Raszter mm-ben (P)	14.00 mm
-------------	-----	--------------------	----------

## Általános

Felületi minőség	nikkelezett	Tartósín	TS 35
------------------	-------------	----------	-------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		

