

FM 6/TS35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

A Klippon® Connect átfogó kínálatában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés

Általános rendelési adatok

Változat	Rögzítőláb szerelősínen, ezüst, Acél, világos felületű, M 6, Szélesség: 14 mm
Rendelési szám	0636900000
Típus	FM 6/TS35
GTIN (EAN)	4008190174019
Qty.	40 Darab

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	7 mm	Mélység (coll)	0.2756 inch
Magasság	50.2 mm	Magasság (coll)	1.9764 inch
Szélesség	14 mm	Szélesség (coll)	0.5512 inch
Nettó tömeg	4.62 g		

Hőmérséklet

Ambient temperature	-5 °C...40 °C
---------------------	---------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag	Acél, világos felületű	Felületi minőség	nikkelezett
Szín	ezüst		

Rendszer specifikációk

Változat	Tartósínhez	Tartósín	TS 35
----------	-------------	----------	-------

Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa	Felpattintható	Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem
-----------------	----------------	---	-----

Méretek

Belső menet	M 6	Raszter mm-ben (P)	14.00 mm
-------------	-----	--------------------	----------

Általános

Felületi minőség	nikkelezett	Tartósín	TS 35
------------------	-------------	----------	-------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		

Drawings

