

CLI O 20-3 GE/SW K MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A CLI O vezetékjelölők csatlakoztatott vezetékeken is elhelyezhetők, így meglévő rendszerekhez is használhatók. Gond nélkül, három különböző méret használható a 0,4 mm² - max. 4,0 mm² keresztmetszetű vezetékekhez. A profil és a kivitel garanciát jelent az egyes kombinálható jelölők biztos és permanens rögzítésére. Előnyök:

- Nyitott jelölők csatlakoztatott vezetékekhez
- Jelölőváltózat elfordulásgátló elemmel kombinált jelölések kialakításához
- Tökéletes megoldás minden utólagos jelöléshez
- Különlegesen kis helyigény
- Gyorsan felpattintható, így időt takaríthat meg

Általános rendelési adatok

Változat	CableLine, Vezeték és kábeljelölők, 3 - 4 mm, 3 x 5.5 mm, sárga
Rendelési szám	0648101657
Típus	CLI O 20-3 GE/SW K MP
GTIN (EAN)	4008190053130
Qty.	200 Darab

CLI O 20-3 GE/SW K MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	5 mm	Mélység (coll)	0.1968 inch
Magasság	3 mm	Magasság (coll)	0.1181 inch
Szélesség	5.5 mm	Szélesség (coll)	0.2165 inch
Nettó tömeg	0.03 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány -30...80 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
 REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4	Nyomtatás tájolása	vízszintes
Nyomtatás típusa	Standard	Nyomtatás módja	hő-dombornyomás
Változat	MultiPack	Szélesség	5.5 mm
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-30 °C	Szín	sárga
Halogén	Igen	Alapanyag	PVC, puha, kadmium nélkül
Nyomtatás színe	fekete	Nyomtatott karakterek	Nagybetűk
Javasolt iparágak	Folyamat, Berendezés	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-30...80 °C
Impresszum	K		

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Igen	Vezeték-keresztmetszet, max.	3 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	1.5 mm ²	Vezeték külső átmérő, max.	4 mm
Vezeték külső átmérő, min.	3 mm	Vezeték külső átm.	3 - 4 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	1.5 - 3 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Rajzok



A kép illusztráció