

**CLI RS 5 MDCLI C 1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A CableLine vezető- és kábeljelölő termékek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást a felhasználók számára. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelig terjednek.

**Általános rendelési adatok**

Változat	CableLine, Rögzítőtüske
Rendelési szám	<a href="#">0648300000</a>
Típus	CLI RS 5 MDCLI C 1
GTIN (EAN)	4008 1900 10546
Qty.	1 Darab

## CLI RS 5 MDCLI C 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	5 mm	Mélység (coll)	0.1968 inch
Magasság	100 mm	Magasság (coll)	3.937 inch
Szélesség	5 mm	Szélesség (coll)	0.1968 inch
Hossz	100 mm	Hossz, inch	3.937 inch
Nettó tömeg	9.68 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány -30...80 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	70267faf-4457-48b8-92bf-2799db2a9227

## Általános adatok

Nyomtatás típusa	Standard	Változat	MultiPack
Szélesség	5 mm	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-30 °C
Szín	ezüst	Halogén	Igen
Hossz	100 mm	Alapanyag	Acél
Nyomtatott karakterek	Számok	Javasolt iparágak	Folyamat, Berendezés
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-30...80 °C		

## Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Igen	Vezeték-keresztmetszet, max.	4.5 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, min.	1.5 mm <sup>2</sup>	Vezeték külső átmérő, max.	5.5 mm
Vezeték külső átmérő, min.	2.5 mm	Vezeték külső átm.	2.5 - 5.5 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	1.5 - 4.5 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**Felhasználási példa**

---

