

## BB 4/AKZ2.5


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

## Általános rendelési adatok

Változat	Elválasztó lemez (kapocs), sötétbézs, Magasság: 25.85 mm, Szélesség: 7.5 mm, V-0
Rendelési szám	<a href="#">0697560000</a>
Típus	BB 4/AKZ2.5
GTIN (EAN)	4008 190165383
Qty.	50 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Utolsó rendelési dátum	2026-06-30T00:00:00+02:00

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méreték és tömegek

Magasság	25.85 mm	Magasság (coll)	1.0177 inch
Szélesség	7.5 mm	Szélesség (coll)	0.2953 inch
Nettó tömeg	2.36 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-5 °C...40 °C
----------------------	----------------	---------------------	---------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfeleléségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Anyag adatok

Szín	sötétbézs	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
------	-----------	--------------------------	-----

## Kiegészítő műszaki adatok

Felpattintható	Igen
----------------	------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		