

A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Változat	KSP (Klippon árnyékoló), Védőkupak, 0 mm, Szilikon
Rendelési szám	0930700003
Típus	KSP L38 S
GTIN (EAN)	4032248975983
Qty.	10 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Elérhető eddig:	2023-07-30T00:00:00+02:00

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Magasság	85 mm	Magasság (coll)	3.3464 inch
Hossz	130 mm	Hossz, inch	5.1181 inch
Nettó tömeg	16.6 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-60 °C...200 °C
-------------------	-----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános információk

Szilikon	Igen	Külső átmérő	40 mm
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	200 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-60 °C
Halogén	halogénmentes	Vastagság	1.50 mm
Alapanyag	Szilikon	Belső menet	without
Menet hossza	0 mm	Belső átmérő D2	37.00 mm
Hézag, belső méret, B	75.00 mm	Keménység (IRHD)	65

Besorolások

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

