

## A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Változat	KSP (Klippon árnyékoló), Védőkupak, Szilikon
Rendelési szám	<a href="#">0930700004</a>
Típus	KSP L46 S
GTIN (EAN)	4032248975990
Qty.	10 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Utolsó rendelési dátum	2023-07-30T00:00:00+02:00

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretetek és tömegek

Magasság	95 mm	Magasság (coll)	3.7401 inch
Hossz	130 mm	Hossz, inch	5.1181 inch
Nettó tömeg	26.6 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-60 °C...200 °C
-------------------	-----------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános információk

Szilikon	Igen	Külső átmérő	49 mm
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	200 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-60 °C
Halogén	halogénmentes	Vastagság	1.50 mm
Alapanyag	Szilikon	Belső átmérő D2	46.00 mm
Hézag, belső méret, B	75.00 mm	Keménység (IRHD)	60

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

