Adatlap

# KSP L90 S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

### Általános rendelési adatok

| | |
|---|---|
| Változat | KSP (Klippon árnyékoló), Védőkupak, Szilikon |
| Rendelési szám | 0930700008 |
| Típus | KSP L90 S |
| GTIN (EAN) | 4032248976034 |
| Qty. | 10 Darab |
| Szállítás állapota | Kifutott |
| Elérhető eddig: | 2023-07-30T00:00:00+02:00 |

# Adatlap

## KSP L90 S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Műszaki adatok

### Tanúsítványok

| | |
|---|---|
| ROHS | Megfelel |

### Méretek és tömegek

| | | | |
|---|---|---|---|
| Magasság | 140 mm | Magasság (coll) | 5.5118 inch |
| Hossz | 165 mm | Hossz, inch | 6.4961 inch |
| Nettó tömeg | 21.37 g | | |

### Hőmérsékletek

| | |
|---|---|
| Üzemi hőmérséklet | -60 °C...200 °C |

### Termékek környezetvédelmi megfelelősége

| | |
|---|---|
| RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

### Általános információk

| | | | |
|---|---|---|---|
| Szilikon | Igen | Külső átmérő | 94 mm |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 200 °C | Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -60 °C |
| Halogén | halogénmentes | Vastagság | 2.00 mm |
| Alapanyag | Szilikon | Belső átmérő D2 | 90.00 mm |
| Hézag, belső méret, B | 95.00 mm | Keménység (IRHD) | 60 |

### Besorolások

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 | | |

# KSP L90 S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Rajzok

