

EA-RING MS/M32 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Változat	EA (földelő gyűrűk), Földelő gyűrű, Egyéb, M 32, Sárgaréz
Rendelési szám	0930710004
Típus	EA-RING MS/M32 SC
GTIN (EAN)	4032248976195
Qty.	20 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Elérhető eddig:	2024-08-31T00:00:00+02:00
Alternatív termék	EA-RING MS/M 32

EA-RING MS/M32 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Magasság	74.6 mm	Magasság (coll)	2.937 inch
Hossz	74.6 mm	Hossz, inch	2.937 inch
Nettó tömeg	13.8 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

Általános információk

Külső átmérő	44.6 mm	Vastagság	1.50 mm
Kábelcsavarzat	M 32	Alapanyag	Sárgaréz
Külső menet	M 32	Belső átmérő D2	11.80 mm
Hézag, belső méret, B	42.50 mm	Szélesség, külső méret, C	22.30 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ETIM 10.0	EC002317	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

EA-RING MS/M32 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

