

SFX 10/23 MC NE GR V2


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A SlimFix X vezeték- és kábeljelölő, helytakarékos kialakítással. A jelölőket a vezeték beszerelése után is fel lehet helyezni. A SlimFix elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Az SF eszköz egyszerű szerelést tesz lehetővé, még nagyon kis jelölők esetén is.

- Halogénmentes anyag
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési stb. alkalmazásokban
- Ha a vezeték-keresztmetszet 16,0 mm²-nél nagyobb, akkor kábelkötővel kell rögzíteni.
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Változat	SlimFix X, Vezeték és kábeljelölők, 7 - 40 mm, 23 x 11 mm, szürke
Rendelési szám	1000380000
Típus	SFX 10/23 MC NE GR V2
GTIN (EAN)	4032248816217
Qty.	160 Darab

SFX 10/23 MC NE GR V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	0.8 mm	Mélység (coll)	0.0315 inch
Magasság	23 mm	Magasság (coll)	0.9055 inch
Szélesség	11 mm	Szélesség (coll)	0.4331 inch
Nettó tömeg	0.62 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány -40...100 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül		
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC		
Termék karbonlábnyoma	Bölcsőtől a kapuig	0.004 kg CO2 eq.	

Általános adatok

Anyag színe az ellenállás kódja szerint	8		
Nyomtatás típusa	üres		
Változat	Felerősítés kábelkötőkkel		
Szélesség	11 mm		
UL 94 éghetőségi osztály	V-2		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C		
Szín	szürke		
Halogén	Nem		
Alapanyag	Poliamid 66		
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	MultiCard	
Címkemező mérete	23 x 5 mm		
Javasolt iparágak	Közlekedéstechnika, Berendezés		
kompatibilis nyomtató	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2		
Jelölők száma kombinációként	1 MultiCard = Conductor and cable markers		
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C		

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték-keresztmetszet, max.	500 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	16 mm ²	Vezeték külső átmérő, max.	40 mm
Vezeték külső átmérő, min.	7 mm	Vezeték külső átm.	7 - 40 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	16 - 500 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

