

## WSMH 176MM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



A kép illusztráció

A WSM a komplett jelölőrendszer kábelekhöz, vezetékhez, csövekhez és komponensekhez – állandó jelölést kínál olyan környezetben, amelynek más jelölések nem tudnak ellenállni. Ez a termékcsalád feliratlemezeket, tartókat és rozsdamentes acél kábelkötegelőket tartalmaz – egyedileg, vagy teljes WSM Set és WSM Service Box készletként kapható.

Előnyök:

- Tartós, dombornyomott karakterek a maximális olvashatóság érdekében
- Hőnek, hidegnek, korróziónak, savaknak, vegyszereknek, tűznek stb. ellenálló
- Az egyedi és a többkarakteres jelölések is kombinálhatók egymással
- Gyors beszerelés
- Kültéri felhasználásra ideális
- Egyszerű csatlakoztatás kábelkötőkkel

## Általános rendelési adatok

Változat	Rozsdamentes acél jelölők, Vezeték és kábeljelölők, 14 - 79 mm, 176 x 11 mm, ezüst
Rendelési szám	<a href="#">1002680000</a>
Típus	WSMH 176MM
GTIN (EAN)	4032248695102
Qty.	50 Darab

## WSMH 176MM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Mélység	0.3 mm	Mélység (coll)	0.0118 inch
Magasság	176 mm	Magasság (coll)	6.9291 inch
Szélesség	11 mm	Szélesség (coll)	0.4331 inch
Nettó tömeg	2.4 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány 250 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül  
 REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Laponkénti jelölőszám	50	
Nyomatás típusa	üres	
Szélesség	11 mm	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	250 °C	
Szín	ezüst	
Alapanyag	1.4404 rozsdamentes acél	
Nyomatott karakterek	nélkül	
Karakterek száma	28	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Komponens
Jelölők száma kombinációként	1 Component part = Conductor and cable markers	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	250 °C	

## Vezeték és kábeljelölők

Vezeték-keresztmetszet, max.	500 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	16 mm <sup>2</sup>
Vezeték külső átmérő, max.	79 mm	Vezeték külső átmérő, min.	14 mm
Vezeték külső átm.	14 - 79 mm	Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	16 - 500 mm <sup>2</sup>

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		