

**HDC C HX BM4.0AG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A krimp (sajtoló) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimp-csatlakozás gázzáró és korrózióálló.

**Általános rendelési adatok**

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HQ, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 4, fordított, Rézötvezet |
| Rendelési szám | <a href="#">1002970000</a>   |
| Típus          | HDC C HX BM4.0AG   |
| GTIN (EAN)     | 4032248697250  |
| Qty.           | 25 Darab   |

## HDC C HX BM4.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

|        |      |             |        |
|--------|------|-------------|--------|
| Átmérő | 6 mm | Nettó tömeg | 2.64 g |
|--------|------|-------------|--------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot                 | Megfelel, kivétellel                 |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c                                   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40 |

## Általános adatok

|   |                         |  |                   |
|---|-------------------------|--|-------------------|
| Érintkező átmérő, dugó Ø                | 4 mm                    | Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás | 8 mm              |
| Csatlakozás típusa                      | Krimpelhető csatlakozás | Verzió betét                             | HQ, MixMate       |
| Térfogati ellenállás                    | ≤1 mΩ                   | Vezeték-keresztmetszet, max.             | 4 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték-keresztmetszet, min.            | 4 mm <sup>2</sup>       | Felületi minőség                         | ezüst             |
| Dugaszolási ciklusok                    | ≥ 500                   | Típus                                    | Hüvely            |
| Alapanyag                               | Rézötvözet              | Gyártás módszerek                        | fordított         |
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 4 - 4 mm <sup>2</sup>   | Érintkező anyaga                         | Rézötvözet        |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000796    | ETIM 9.0    | EC000796    |
| ETIM 10.0   | EC000796    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-04 |             |             |

**HDC C HX BM4.0AG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Rajzok**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC C HX BM4.0AG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Crimping tools



Krimpelő szerszámok kapcsolt érintkezőkhöz

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | CTIN CM 1.6/2.5            | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">9205430000</a> | Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.14mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 4 fogas krimpelés |
| GTIN (EAN)     | 4032248733446              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |
| Típus          | CTIN CM 3.6                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">9205440000</a> | Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 1.5mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> , 4 fogas krimpelés               |
| GTIN (EAN)     | 4032248734146              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |

## Érintkező kiszerező szerszám



A Weidmüller krimpelő szerszámok, érintkezőeltávolító szerszámok és száloptikai szerszámok sokaságát kínálja.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |          |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus          | REMOVAL TOOL HX            | Változat |
| Rendelési szám | <a href="#">1002990000</a> |          |
| GTIN (EAN)     | 4032248697274              |          |
| Qty.           | 1 ST                       |          |

## HDC C HX BM4.0AG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

### 2 pólusú



A HQ sorozatok - nagy tudás kompakt kialakításban. A villamos jelleggörbék magukért beszélnek. A vezeték csatlakozás szintjét sajtoló csatlakozáshoz terveztük meg. A bevált sajtoló csatlakozót már évtizedek óta használják. A sajtoló csatlakozók nem tartoznak a betétek szállítási terjedelmébe.

### Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | HDC HQ 2 FC                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">3103510000</a> | HDC-betét, Hüvely, 400 V, 40 A, Pólusszám: 2, Krimpelhető érintkező, Telepítési szerkezeti méret: 1 |
| GTIN (EAN)     | 4099987 151238             |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |
| Típus          | HDC HQ 2 MC                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">3103500000</a> | HDC-betét, Dugó, 400 V, 40 A, Pólusszám: 2, Krimpelhető érintkező, Telepítési szerkezeti méret: 1   |
| GTIN (EAN)     | 4099987 151221             |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |

### 3 pólusú



A HQ sorozatok - nagy tudás kompakt kialakításban. A villamos jelleggörbék magukért beszélnek. A vezeték csatlakozás szintjét sajtoló csatlakozáshoz terveztük meg. A bevált sajtoló csatlakozót már évtizedek óta használják. A sajtoló csatlakozók nem tartoznak a betétek szállítási terjedelmébe.

### Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | HDC HQ 3 FC                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">3103530000</a> | HDC-betét, Hüvely, 400 V, 40 A, Pólusszám: 3, Krimpelhető érintkező, Telepítési szerkezeti méret: 1 |
| GTIN (EAN)     | 4099987 151252             |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |
| Típus          | HDC HQ 3 MC                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">3103520000</a> | HDC-betét, Dugó, 400 V, 40 A, Pólusszám: 3, Krimpelhető érintkező, Telepítési szerkezeti méret: 1   |
| GTIN (EAN)     | 4099987 151245             |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |

## HDC C HX BM4.0AG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

### 4 pólusú



A HQ sorozatok - nagy tudás kompakt kialakításban. A villamos jelleggörbék magukért beszélnek. A vezeték csatlakozás szintjét sajtoló csatlakozáshoz terveztük meg. A bevált sajtoló csatlakozót már évtizedek óta használják. A sajtoló csatlakozók nem tartoznak a betétek szállítási terjedelmébe.

### Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | HDC HQ 4 FC                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">3103550000</a> | HDC-betét, Hüvely, 830 V, 40 A, Pólusszám: 4, Krimpelhető érintkező, Telepítési szerkezeti méret: 1 |
| GTIN (EAN)     | 4099987 151559             |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |
| Típus          | HDC HQ 4 MC                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">3103540000</a> | HDC-betét, Dugó, 830 V, 40 A, Pólusszám: 4, Krimpelhető érintkező, Telepítési szerkezeti méret: 1   |
| GTIN (EAN)     | 4099987 151283             |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |

### 4/2 pólusú



A HQ sorozat - kimagasló tudás kompakt kivitelben. Az elektromos jellemzők magukért beszélnek. Ön itt használhatja a bevált HD- és HX- sajtoló érintkezőket. A huzalcsatlakozási szint sajtoló érintkezőnek van tervezve. A bevált krimp-csatlakozást már évtizedek óta szabványként használják. A betétekhez krimpelhető érintkezőket nem mellékelünk. Pólusszám: 4/2 (+védőföld)  
 Névleges áram: 40/10A  
 Névleges feszültség: 690 / 250 V  
 Névleges feszültség UL/CSA szerint: 600 V AC/DC

### Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | HDC HQ 4/2 FC              | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1003160000</a> | HDC-betét, Hüvely, 690 V, 40 A, Pólusszám: 6, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: HQ |
| GTIN (EAN)     | 4032248698 158             |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | HDC HQ 4/2 MC              | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1003170000</a> | HDC-betét, Dugó, 690 V, 40 A, Pólusszám: 6, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: HQ   |
| GTIN (EAN)     | 4032248698 165             |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |