

**HDC HQ 4/2 FC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A HQ sorozat - kimagasló tudás kompakt kivitelben. Az elektromos jellemzők magukért beszélnek. Ön itt használhatja a bevált HD- és HX- sajtoló érintkezőket. A huzalcsatlakozási szint sajtoló érintkezőnek van tervezve A bevált krimp-csatlakozást már évtizedek óta szabványként használják. A betétekhez krimpelhető érintkezőket nem mellékelünk. Pólusszám: 4/2 (+védőföld)  
Névleges áram: 40/10A  
Névleges feszültség: 690 / 250 V  
Névleges feszültség UL/CSA szerint: 600 V AC/DC

**Általános rendelési adatok**

Változat	HDC-betét, Hüvely, 690 V, 40 A, Pólusszám: 6, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: HQ
Rendelési szám	<a href="#">1003160000</a>
Típus	HDC HQ 4/2 FC
GTIN (EAN)	4032248698158
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cURus)	E92202

## Méreték és tömegek

Mélység	41.6 mm	Mélység (coll)	1.6378 inch
Magasság	39.8 mm	Magasság (coll)	1.5669 inch
Szélesség	22.4 mm	Szélesség (coll)	0.8819 inch
Nettó tömeg	13.2 g		

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül	
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3	
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd	
Vegyszerállóság	Anyag	Aceton
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Ammónia, vizes oldat
	Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
	Anyag	Petróleum
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Benzol
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Dízelolaj
	Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
	Anyag	Ecetsav, koncentrált
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Kálium-hidroxid
	Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
	Anyag	Metanol
	Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Motorolaj	
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló	
Anyag	Lúg, hígított	
Vegyszerállóság	Ellenálló	
Anyag	Hidroklorfluor-szénhidrogének	
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló	
Anyag	Kültéri használat	
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló	

## Méret

Szélesség	22.4 mm	Alap teljes hossza	41.6 mm
Aljzat magassága	39.8 mm		

## Műszaki adatok

### Általános adatok

Pólusszám	6	Dugaszolási ciklusok, ezüst	≥ 500
Dugaszolási ciklusok, arany	≥ 500	Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás
Telepítési szerkezeti méret	HQ	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Térfogati ellenállás	≤1 mΩ, ≤4 mΩ	Szín	bézs
Szigetelési ellenállás	1010 Ω	Szigetelőanyag	PC üvegszál-erősítéssel (UL listás és vasúti tanúsítással)
Szigetelőanyag csoport	IIIa	Típus	Hüvely
Szennyezés súlyossága	3	Alapanyag	Rézötvözet
Sorozat	HQ	Névleges feszültség (DIN EN 61984)	690 V
Névleges feszültség az UL/CSA szerint	600 V AC/DC	Névleges lökőfeszültség (DIN EN 61984)	6 kV
Névleges áram (DIN EN 61984)	40 A	Halogénmentes	false
Alacsony füstképződés a DIN EN 45545-2 szerint	Igen	BG	HQ
Jelérintkezők száma	2	Jelérintkező, típus	HD
Tápirintkezők száma	4	Tápirintkező, típus	HX

### Jelérintkező

Csatlakozás típusa, jel	Krimpelhető csatlakozás	
Pólusszám, jel	2	
Rögzítési tartomány, jelérintkező, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	
Rögzítési tartomány, jelérintkező, min.	0.14 mm <sup>2</sup>	
Csupaszolási hossz, jel	8 mm	
Névleges feszültség (DIN EN 61984), jelérintkező	250 V	
Névleges lökőfeszültség (DIN EN 61984), jel	4 kV	
Névleges áram (DIN EN 61984), jel	10 A	
Névleges áramerősségű kapcsolat (UR)	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG	AWG 10
	Névleges áram	40 A
	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG	AWG 12
	Névleges áram	20 A
	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG	AWG 14
	Névleges áram	15 A
	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG	AWG 16
	Névleges áram	10 A
Névleges áramjel kapcsolat (UR)	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG	AWG 14
	Névleges áram	15 A
	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG	AWG 16
	Névleges áram	10 A
	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG	AWG 18
	Névleges áram	7 A
	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG	AWG 20
	Névleges áram	5 A
	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG	AWG 22
	Névleges áram	3 A
Névleges áramjel kapcsolat (cUR)	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG	AWG 14
	Névleges áram	10.5 A
	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG	AWG 16
	Névleges áram	8.2 A
	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG	AWG 18
	Névleges áram	6.8 A
	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG	AWG 20
	Névleges áram	5.7 A
	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG	AWG 22

**Műszaki adatok**

Névleges áramerősségű kapcsolás (UR)	Névleges áram	4.3 A
	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG	AWG 10
	Névleges áram	30 A
	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG	AWG 12
	Névleges áram	25 A
	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG	AWG 14
	Névleges áram	18 A
	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG	AWG 16
	Névleges áram	14 A

**PE csatlakozási adatok**

Csatlakozás típusa PE	Krimpelhető csatlakozás	Csupaszolási hossz, PE-csatlakozás	9 mm
Névleges keresztmetszet	6 mm <sup>2</sup>	Vezeték keresztmetszet, AWG (PE), min.	AWG 16
Vezeték keresztmetszet, AWG (PE), max.	AWG 8		

**Táépérntkező**

Csatlakozás típusa, táépérntkező	Krimpelhető csatlakozás	
Pólusszám, teljesítmény-érintkező	4	
Csupaszolási hossz, teljesítmény-érintkező	9 mm	
Rögztési tartomány, táépérntkező, max.	6 mm <sup>2</sup>	
Rögztési tartomány, táépérntkező, min.	1.5 mm <sup>2</sup>	
Névleges feszültség (DIN EN 61984), táépérntkező	690 V	
Névleges lökfeszültség (DIN EN 61984), táépérntkező	6 kV	
Névleges áram (DIN EN 61984), táép	40 A	
Névleges áramerősségű kapcsolás (UR)	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG	AWG 10
	Névleges áram	40 A
	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG	AWG 12
	Névleges áram	20 A
	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG	AWG 14
	Névleges áram	15 A
	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG	AWG 16
	Névleges áram	10 A
Névleges áramjel kapcsolás (UR)	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG	AWG 14
	Névleges áram	15 A
	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG	AWG 16
	Névleges áram	10 A
	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG	AWG 18
	Névleges áram	7 A
	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG	AWG 20
	Névleges áram	5 A
Névleges áramjel kapcsolás (cUR)	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG	AWG 22
	Névleges áram	3 A
	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG	AWG 14
	Névleges áram	10.5 A
	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG	AWG 16
	Névleges áram	8.2 A
	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG	AWG 18
	Névleges áram	6.8 A
Névleges áramerősségű kapcsolás (UR)	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG	AWG 20
	Névleges áram	5.7 A
	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG	AWG 22
	Névleges áram	4.3 A
	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG	AWG 10

## Műszaki adatok


Névleges áram	30 A
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG	AWG 12
Névleges áram	25 A
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG	AWG 14
Névleges áram	18 A
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG	AWG 16
Névleges áram	14 A

## Változat

Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 8	Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	9 mm
Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Telepítési szerkezeti méret	HQ
Térfogati ellenállás	$\leq 1 \text{ m}\Omega$ , $\leq 4 \text{ m}\Omega$	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 16
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	6 mm <sup>2</sup>	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	1.5 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, max.	6 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	1.5 mm <sup>2</sup>
Alapanyag	Rézötvözet	BG	HQ

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-05
ECLASS 15.0	27-44-02-05		



## HDC HQ 4/2 FC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Lapos csavarhúzó



Szigetelt hornyos csavarhúzó, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/1 szerint, SoftFinish-markolat

## Általános rendelési adatok

Típus	SDIS 0.6X3.5X100	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9008390000</a>	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248056354	
Qty.	1 ST	
Típus	SDS 0.6X3.5X100	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9008330000</a>	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248056286	
Qty.	1 ST	

## Hornyos csavarhúzó-készlet, Philips



VDE-szigetelt csillagfejű csavarhúzó Phillips csavarokhoz, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, kihajtó ISO 8764-PH szerint, SoftFinish-markolat

## Általános rendelési adatok

Típus	SDIK PH0	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9008560000</a>	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248056552	
Qty.	1 ST	
Típus	SDK PH0	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9008470000</a>	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248056460	
Qty.	1 ST	

## HDC HQ 4/2 FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Crimping tools



Krimpelő szerszámok kapcsolt érintkezőkhöz

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.

## Általános rendelési adatok

Típus	CTIN CM 1.6/2.5	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">9205430000</a>	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.14mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 4 fogas krimpelés	
GTIN (EAN)	4032248733446		
Qty.	1 ST		

## Érintkező kiszerelő szerszám



A Weidmüller krimpelő szerszámok, érintkezőeltávolító szerszámok és száloptikai szerszámok sokaságát kínálja.

## Általános rendelési adatok

Típus	REMOVAL TOOL HD	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">1866730000</a>	Szerszámok, Érintkezőkioldó szerszám	
GTIN (EAN)	4032248437054		
Qty.	1 ST		

## Krimpelhető érintkezők, HX



A krimp (sajtol) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimp-csatlakozás gázzáró és korrózióálló.

## HDC HQ 4/2 FC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC C HX BM1.5AG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1002950000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1.5, fordított, Rézötívózet
GTIN (EAN)	4032248697236	
Qty.	25 ST	
Típus	HDC C HX BM2.5AG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1002960000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 2.5, fordított, Rézötívózet
GTIN (EAN)	4032248697243	
Qty.	25 ST	
Típus	HDC C HX BM4.0AG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1002970000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HQ, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 4, fordított, Rézötívózet
GTIN (EAN)	4032248697250	
Qty.	25 ST	
Típus	HDC C HX BM6.0AG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1002980000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 6, fordított, Rézötívózet
GTIN (EAN)	4032248697267	
Qty.	25 ST	

## Krimpelhető érintkezők, HD



A krimp (sajtott) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimpcsatlakozás gázzáró és korrózióálló.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC-C-HD-BM0.14-0.37AG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1651570000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.37, fordított, Rézötívózet
GTIN (EAN)	4008190400248	
Qty.	100 ST	
Típus	HDC-C-HD-BM0.5AG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1651580000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.5, fordított, Rézötívózet
GTIN (EAN)	4008190400255	
Qty.	100 ST	
Típus	HDC-C-HD-BM0.75-1.00AG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1601760000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1, fordított, Rézötívózet
GTIN (EAN)	4008190158354	
Qty.	100 ST	

## HDC HQ 4/2 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	HDC-C-HD-BM1.5AG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">165160000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1.5, fordított, Rézötvözet
GTIN (EAN)	4008190400279	
Qty.	100 ST	
Típus	HDC-C-HD-BM2.5AG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">165161000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 2.5, fordított, Rézötvözet
GTIN (EAN)	4008190400286	
Qty.	100 ST	
Típus	HDC-C-HD-BM0.14-0.37AU	Változat
Rendelési szám	<a href="#">165167000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.37, fordított, Rézötvözet
GTIN (EAN)	4008190400347	
Qty.	100 ST	
Típus	HDC-C-HD-BM0.5AU	Változat
Rendelési szám	<a href="#">165168000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.5, fordított, Rézötvözet
GTIN (EAN)	4008190400354	
Qty.	100 ST	
Típus	HDC-C-HD-BM0.75-1.00AU	Változat
Rendelési szám	<a href="#">165169000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1, fordított, Rézötvözet
GTIN (EAN)	4008190400361	
Qty.	100 ST	
Típus	HDC-C-HD-BM1.5AU	Változat
Rendelési szám	<a href="#">165170000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1.5, fordított, Rézötvözet
GTIN (EAN)	4008190400378	
Qty.	100 ST	
Típus	HDC-C-HD-BM2.5AU	Változat
Rendelési szám	<a href="#">165171000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 2.5, fordított, Rézötvözet
GTIN (EAN)	4008190400385	
Qty.	100 ST	

## Krimpelhető érintkezők, HX

A krimp (sajtol) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimp-csatlakozás gázzáró és korrózióálló.



## Általános rendelési adatok

Típus	HDC C HX SM6.0AG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">100294000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, MixMate, Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 6, fordított, Rézötvözet
GTIN (EAN)	4032248697229	
Qty.	25 ST	

A létrehozás dátuma 02.07.2026 11:13:34 MEZ

A katalógus állapota / Rajzok

## HDC HQ 4/2 FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	HDC C HX SM4.0AG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1002930000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, MixMate, Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 4, fordított, Rézötvözet
GTIN (EAN)	4032248697212	
Qty.	25 ST	
Típus	HDC C HX SM2.5AG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1002920000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, MixMate, Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 2.5, fordított, Rézötvözet
GTIN (EAN)	4032248697106	
Qty.	25 ST	
Típus	HDC C HX SM10.0AG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1526150000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HQ, Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 8, fordított, Rézötvözet
GTIN (EAN)	4050118332131	
Qty.	25 ST	
Típus	HDC C HX SM1.5AG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1002910000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, MixMate, Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1.5, fordított, Rézötvözet
GTIN (EAN)	4032248697090	
Qty.	25 ST	
Típus	HDC C HX BM10.0AG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1526190000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HQ, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 8, fordított, Rézötvözet
GTIN (EAN)	4050118332087	
Qty.	25 ST	

## Krimpelhető érintkezők, HD



A krimp (sajtott) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimp-csatlakozás gázzáró és korrózióálló.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC-C-HD-SM2.5AU	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1651660000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 2.5, fordított, Rézötvözet
GTIN (EAN)	4008190400330	
Qty.	100 ST	
Típus	HDC-C-HD-SM2.5AG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1651560000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 2.5, fordított, Rézötvözet
GTIN (EAN)	4008190400231	
Qty.	100 ST	
Típus	HDC-C-HD-SM1.5AU	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1651650000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1.5, fordított, Rézötvözet
GTIN (EAN)	4008190400323	
Qty.	100 ST	

## HDC HQ 4/2 FC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	HDC-C-HD-SM1.5AG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1651550000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1.5, fordított, Rézötvözet
GTIN (EAN)	4008190400224	
Qty.	100 ST	
Típus	HDC-C-HD-SM0.75-1.00AU	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1651640000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1, fordított, Rézötvözet
GTIN (EAN)	4008190400316	
Qty.	100 ST	
Típus	HDC-C-HD-SM0.75-1.00AG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1601750000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1, fordított, Rézötvözet
GTIN (EAN)	4008190134280	
Qty.	100 ST	
Típus	HDC-C-HD-SM0.5AU	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1651630000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.5, fordított, Rézötvözet
GTIN (EAN)	4008190400309	
Qty.	100 ST	
Típus	HDC-C-HD-SM0.5AG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1651530000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.5, fordított, Rézötvözet
GTIN (EAN)	4008190400200	
Qty.	100 ST	
Típus	HDC-C-HD-SM0.14-0.37AU	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1651620000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.37, fordított, Rézötvözet
GTIN (EAN)	4008190400293	
Qty.	100 ST	
Típus	HDC-C-HD-SM0.14-0.37AG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1651520000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.37, fordított, Rézötvözet
GTIN (EAN)	4008190400194	
Qty.	100 ST	