



Különböző tartozékok állnak rendelkezésre betétjeinkhez.
Ez tartalmazza a kódoló elemeket is a betétekhez.

Általános rendelési adatok

Változat	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítő rendszer
Rendelési szám	1003240000
Típus	HDC HE CP
GTIN (EAN)	4032248698233
Qty.	100 Darab

Műszaki adatok**Tanúsítványok**

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	0.42 g
-------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	2f94735a-9fba-4903-842f-4fb9aa902310



Fontos megjegyzés

Termékinformáció	Az egyes érintkezőkamrák krimpelt érintkező helyett kódolósappal is felszerelhetők – a szemben lévő érintkező szabadon marad.
------------------	---

Besorolások


ETIM 8.0	EC002311	ETIM 9.0	EC002311
ETIM 10.0	EC002311	ECLASS 14.0	27-44-02-03
ECLASS 15.0	27-44-02-03		

Rajz



Kódolási rendszer

10-es méret



A HEE sorozatra jellemző az érintkezők nagy sűrűsége és a bevált HE- betétekre alapozva került kialakításra.

A vezeték csatlakozási szintjét sajtolható érintkezőként terveztük meg. A bevált krimp-csatlakozást már évtizedek óta szabványként használják. A betétekhez krimpelhető érintkezőket nem mellékelünk.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC HEE 32 FC 33-64	Változat
Rendelési szám	1018960000	HDC-betét, Hüvely, 500 V, 16 A, Pólusszám: 32, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 6
GTIN (EAN)	4032248730261	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC HEE 32 MC 33-64	Változat
Rendelési szám	1018950000	HDC-betét, Dugó, 500 V, 16 A, Pólusszám: 32, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 6
GTIN (EAN)	4032248730254	
Qty.	1 ST	

3- as méret



A HEE sorozatra jellemző az érintkezők nagy sűrűsége és a bevált HE- betétekre alapozva került kialakításra.

A vezeték csatlakozási szintjét sajtolható érintkezőként terveztük meg. A bevált krimp-csatlakozást már évtizedek óta szabványként használják. A betétekhez krimpelhető érintkezőket nem mellékelünk.

Pólusok száma: 10

Névleges áram: 16 A

Névleges feszültség: 500 V

Névleges feszültség UL/CSA szerint: 600 V AC/DC

Általános rendelési adatok

Típus	HDC HEE 10 MC	Változat
Rendelési szám	1826830000	HDC-betét, Dugó, 500 V, 16 A, Pólusszám: 10, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 3
GTIN (EAN)	4032248330232	
Qty.	1 ST	

HDC HE CP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

4. méret



A HEE sorozatra jellemző az érintkezők nagy sűrűsége és a bevált HE- betétekre alapozva került kialakításra.

A vezeték csatlakozási szintjét sajtolható érintkezőként terveztük meg. A bevált krimp-csatlakozást már évtizedek óta szabványként használják. A betétekhez krimpelhető érintkezőket nem mellékelünk.

Pólusok száma: 18

Névleges áram: 16 A


Névleges feszültség: 500 V

Névleges feszültség UL/CSA szerint: 600 V AC/DC

Általános rendelési adatok

Típus	HDC HEE 18 MC	Változat
Rendelési szám	1826810000	HDC-betét, Dugó, 500 V, 16 A, Pólusszám: 18, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 4
GTIN (EAN)	4032248330218	
Qty.	1 ST	

6-es méret



A HEE sorozatra jellemző az érintkezők nagy sűrűsége és a bevált HE- betétekre alapozva került kialakításra.

A vezeték csatlakozási szintjét sajtolható érintkezőként terveztük meg. A bevált krimp-csatlakozást már évtizedek óta szabványként használják. A betétekhez krimpelhető érintkezőket nem mellékelünk.

Pólusok száma: 32

Névleges áram: 16 A

Névleges feszültség: 500 V

Névleges feszültség UL/CSA szerint: 600 V AC/DC

Általános rendelési adatok

Típus	HDC HEE 32 MC	Változat
Rendelési szám	1826790000	HDC-betét, Dugó, 500 V, 16 A, Pólusszám: 32, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 6
GTIN (EAN)	4032248330195	
Qty.	1 ST	

8-es méret



A HEE sorozatra jellemző az érintkezők nagy sűrűsége és a bevált HE- betétekre alapozva került kialakításra.

A vezeték csatlakozási szintjét sajtolható érintkezőként terveztük meg. A bevált krimp-csatlakozást már évtizedek óta szabványként használják. A betétekhez krimpelhető érintkezőket nem mellékelünk.

Pólusok száma: 46

Névleges áram: 16 A

Névleges feszültség: 500 V

Névleges feszültség UL/CSA szerint: 600 V AC/DC

HDC HE CP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

Típus	HDC HEE 46 MC	Változat
Rendelési szám	1826770000	HDC-betét, Dugó, 500 V, 16 A, Pólusszám: 46, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 8
GTIN (EAN)	4032248330171	
Qty.	1 ST	

6-os méret



A HEEE gyártási sorozat nagy pólusszámú krimpelő betéteket kínál kompakt és nagy teljesítményű ipari interfészekhez.

A jól bevált HE technológián alapul, és megbízható jel- és teljesítményátvitelt tesz lehetővé szűk helyen.


A szabványos krimpelő rendszernek köszönhetően a feldolgozás és az érintkezési minőség folyamatosan stabil marad.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC HEEE 40 FC	Változat
Rendelési szám	1528380000	HDC-betét, Hüvely, 500 V, 16 A, Pólusszám: 40, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 6
GTIN (EAN)	4050118374285	
Qty.	1 ST	

Típus	HDC HEEE 40 MC	Változat
Rendelési szám	1528370000	HDC-betét, Érintkező, Dugó, 500 V, 16 A, Pólusszám: 40, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 6
GTIN (EAN)	4050118374292	
Qty.	1 ST	

8-as méret



A HEEE gyártási sorozat nagy pólusszámú krimpelő betéteket kínál kompakt és nagy teljesítményű ipari interfészekhez.

A jól bevált HE technológián alapul, és megbízható jel- és teljesítményátvitelt tesz lehetővé szűk helyen.

A szabványos krimpelő rendszernek köszönhetően a feldolgozás és az érintkezési minőség folyamatosan stabil marad.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC HEEE 64 MC	Változat
Rendelési szám	2729580000	HDC-betét, Dugó, 500 V, 16 A, Pólusszám: 64, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 8
GTIN (EAN)	4064675010449	
Qty.	1 ST	

Tartozékok

5 pólusú



Kis készülékbe nagy ütés csomagolva. Az elektromos értékek magukért beszélnek. A bevált HE sajtolható érintkezők is használhatók itt.

Pólusok száma: 5 (+PE)

Névleges áram: 16 A

Névleges feszültség: 250 V

Névleges feszültség UL/CSA szerint: 600 V AC/DC

Általános rendelési adatok

Típus	HDC HQ 5 FC	Változat
Rendelési szám	1912460000	HDC-betét, Hüvely, 230 V, 20 A, Pólusszám: 5, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 1
GTIN (EAN)	4032248542055	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC HQ 5 MC	Változat
Rendelési szám	1912440000	HDC-betét, Dugó, 230 V, 20 A, Pólusszám: 5, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 1
GTIN (EAN)	4032248542031	
Qty.	1 ST	

8 pólusú



Kis méret, de egészen nagy. Az elektromos értékek magukért beszélnek. A bevált HE sajtolható érintkezők is használhatók itt.

Pólusszám: 8 (+PE)

Névleges áram: 16 A

Névleges feszültség: 500 V

Névleges feszültség UL/CSA szerint: 600 V AC/DC

Általános rendelési adatok

Típus	HDC HQ 8 FC	Változat
Rendelési szám	1919980000	HDC-betét, Hüvely, 500 V, 16 A, Pólusszám: 8, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: HQ
GTIN (EAN)	4032248557950	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC HQ 8 MC	Változat
Rendelési szám	1919970000	HDC-betét, Dugó, 500 V, 16 A, Pólusszám: 8, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: HQ
GTIN (EAN)	4032248557943	
Qty.	1 ST	