

SMSE FE MCZ 1.5/PE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Nyitott miniatűr készülékház modulós sorkapocsformátumban, öt húzórugós csatlakozással. Az átlátszó csuklós felső lemez feliratozáshoz használható és hozzáférést biztosít a potenciométerhez és az állapotkijelzőkhöz. A felső három csatlakozót dugaszolható keresztösszekötőkkel át lehet kötni. Fedőlap is kapható a ház lezárásához.

Általános rendelési adatok

Változat	NYÁK dugaszoló csatlakozó, PE-érintkező MCZ-hez, Tartozékok
Rendelési szám	1003280000
Típus	SMSE FE MCZ 1.5/PE
GTIN (EAN)	4032248699063
Qty.	100 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Utolsó rendelési dátum	2026-03-31T00:00:00+02:00

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	22 mm	Mélység (coll)	0.8661 inch
Magasság	13.4 mm	Magasság (coll)	0.5276 inch
Szélesség	4.3 mm	Szélesség (coll)	0.1693 inch
Nettó tömeg	1.31 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Ház tulajdonságai

Keresztösszekötő	Nem
------------------	-----

Szerelvény tulajdonságai

Keresztösszekötő	Nem	Csatlakozás típusa	Nyomókengyel-csatlakozás
------------------	-----	--------------------	--------------------------

Anyagadatok

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Alapanyag	Vörösréz
--------------------------	-----	-----------	----------

Általános adatok

Szín	Ezüstszürke	Védelmi osztály	IP20 felszerelt állapotban
Tartósín	TS 35 x 15	Színskála (hasonló)	RAL 7001

Besorolások

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-01
ECLASS 15.0	27-25-01-01		

Szerelési kivágás

