

**SMSE FE MCZ 1.5/PE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Nyitott miniatűr készülékház modulus sorkapocsformátumban, öt húzórugós csatlakozással. Az átlátszó csuklós felső lemez feliratozáshoz használható és hozzáférést biztosít a potenciométerhez és az állapotkijelzőkhöz. A felső három csatlakozót dugaszolható keresztösszekötőkkel át lehet kötni. Fedőlap is kapható a ház lezárásához.

**Általános rendelési adatok**

Változat	PCB plug-in connector, PE contact for MCZ, Accessories
Rendelési szám	<a href="#">1003280000</a>
Típus	SMSE FE MCZ 1.5/PE
GTIN (EAN)	4032248699063
Qty.	100 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	22 mm	Mélység (coll)	0.8661 inch
Magasság	13.4 mm	Magasság (coll)	0.5276 inch
Szélesség	4.3 mm	Szélesség (coll)	0.1693 inch
Nettó tömeg	1.31 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Ház tulajdonságai

Keresztösszekötő	Nem
------------------	-----

## Szerelvény tulajdonságai

Keresztösszekötő	Nem	Csatlakozás típusa	Nyomókengyel-csatlakozás
------------------	-----	--------------------	--------------------------

## Anyagadatok

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Alapanyag	Vörösréz
--------------------------	-----	-----------	----------

## Általános adatok

Szín	Ezüstszürke	Védelmi osztály	IP20 felszerelt állapotban
Tartósín	TS 35 x 15	Színskála (hasonló)	RAL 7001

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-01
ECLASS 15.0	27-25-01-01		

### Szerelési kivágás

