

THM WO T 24.5/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A THM WriteOn kábeljelölőket vezetők és kábelek jelölésére lehet használni 36 mm átmérőig. Az átlátszó ragasztószalag rögzíti és védi a nyomtatást a jelölő felületén.

- Jelölés védelme szennyeződés és ledörzsölődés ellen átlátszó ragasztószalagba csomagolással.
- Egyszerű és gyors nyomtatás a kiváló minőségű THM Plus S hőnyomtatóval

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | THM, Vezeték és kábeljelölők, 8 - 23 mm, 24.5 x 100 mm, fehér |
| Rendelési szám | 1003380000 |
| Típus | THM WO T 24.5/100 WS |
| GTIN (EAN) | 4032248699278 |
| Qty. | 1 Darab |

THM WO T 24.5/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 0.05 mm | Mélység (coll) | 0.002 inch |
| Magasság | 24.5 mm | Magasság (coll) | 0.9646 inch |
| Szélesség | 100 mm | Szélesség (coll) | 3.937 inch |
| Nettó tömeg | 838 g | | |

Hőmérséklet

| | |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...107 °C |
|------------------------------|--------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Általános adatok


| | | | |
|---|--|------------------|--|
| Ragasztóanyag | Poliakrilát ragasztó | | |
| Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 9 | | |
| Nyomatás típusa | üres | | |
| Változat | Öntapadós | | |
| Szélesség | 100 mm | | |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 107 °C | | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C | | |
| Szín | fehér | | |
| Halogén | Igen | | |
| Alapanyag | Tedlar polivinil-fluorid film® | | |
| Nyomatott karakterek | nélkül | | |
| Jelölők száma kombinációként | Tápellátás formája | Etikett-tekerics | |
| Címkemező mérete | 25 x 24.5 mm | | |
| UL 969 tanúsítvány | Nem | | |
| kompatibilis nyomtató | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS | | |
| Jelölők száma kombinációként | 1 Label reel = Conductor and cable markers | | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...107 °C | | |
| Szám tekercsenként | 2000 | | |

Vezeték és kábeljelölők

| | | | |
|----------------------------|-----------|---|---------------------|
| Halogén | Igen | Vezeték-keresztmetszet, max. | 120 mm ² |
| Vezeték külső átmérő, max. | 23 mm | Vezeték külső átmérő, min. | 8 mm |
| Szövegmező szélessége | 24.5 mm | Szövegmező magassága | 25 mm |
| Vezeték külső átm. | 8 - 23 mm | Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 120 mm ² |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |



Tartozékok**Tintaszalagok**

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------|
| Típus | RIBBON MM 110/360 SW | Változat |
| Rendelési szám | 2005070000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | |
| Qty. | 1 ST | |