

**THM WO T 24.5/62 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



A THM WriteOn kábeljelölőket vezetők és kábelek jelölésére lehet használni 36 mm átmérőig. Az átlátszó ragasztószalag rögzíti és védi a nyomtatást a jelölő felületén.

- Jelölés védelme szennyeződés és ledörzsölődés ellen átlátszó ragasztószalagba csomagolással.
- Egyszerű és gyors nyomtatás a kiváló minőségű THM Plus S hőnyomtatóval

**Általános rendelési adatok**

Változat	THM, Vezeték és kábeljelölők, 6.1 - 13.7 mm, 24.5 x 62 mm, fehér
Rendelési szám	<a href="#">1003420000</a>
Típus	THM WO T 24.5/62 WS
GTIN (EAN)	4032248699315
Qty.	1 Darab

## THM WO T 24.5/62 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	0.05 mm	Mélység (coll)	0.002 inch
Magasság	24.5 mm	Magasság (coll)	0.9646 inch
Szélesség	62 mm	Szélesség (coll)	2.4409 inch
Nettó tömeg	603 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...107 °C
------------------------------	--------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok


Ragasztóanyag	Poliakrilát ragasztó	
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	9	
Nyomatás típusa	üres	
Változat	Öntapadós	
Szélesség	62 mm	
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	107 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	
Szín	fehér	
Halogén	Igen	
Alapanyag	Tedlar polivinil-fluorid film®	
Nyomatott karakterek	nélkül	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Étikett-tekercs
Címkemező mérete	25 x 24.5 mm	
UL 969 tanúsítvány	Nem	
kompatibilis nyomtató	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>	
Jelölők száma kombinációként	1 Label reel = Conductor and cable markers	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...107 °C	
Szám tekercsenként	2500	

## Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Igen	Vezeték-keresztmetszet, max.	95 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, min.	0.75 mm <sup>2</sup>	Vezeték külső átmérő, max.	13.7 mm
Vezeték külső átmérő, min.	6.1 mm	Szövegmező szélessége	24.5 mm
Szövegmező magassága	25 mm	Vezeték külső átm.	6.1 - 13.7 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	0.75 - 95 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



**Tartozékok****Tintaszalagok**

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

**Általános rendelési adatok**

Típus	RIBBON MM 110/360 SW	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Qty.	1 ST		