

SAI-T-5S-PARA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Általános rendelési adatok**

Változat	Y-csatlakozó, M12, Jelelosztó
Rendelési szám	1009370000
Típus	SAI-T-5S-PARA
GTIN (EAN)	4032248713622
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg

24.64 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

Csatlakozási adatok

Csoport kivezetés - dugaszoló csatlakozó M12 aljzat

1. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó

M12 aljzat

2. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó

M12 tűske

Mehhúzási nyomaték

M12: 0,8 - 1,2 Nm

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám

5

Kódolás

A kódolású

Érintkező felület

Aranyozott

Ház fő anyaga

TPU

Érintkező anyaga

CuZn

Névleges feszültség

60 V

Névleges áram

4 A

Védelmi osztály

IP65, IP67, IP68,
becsavart állapotban

Szennyezés súlyossága

3

Kábelcsavarzat

M 12

Árnyékolás csatlakozás

Nem

Menetes gyűrű anyaga

Nikkelezett CuZn

Ház hőmérsékleti tartománya

-30...+90 °C

Szabványok

Csatlakozó, standard

IEC 61076-2-101

Általános adatok

Pólusszám

5

Kódolás

A kódolású

Csatlakozási menet

M12

Érintkező felület

Aranyozott

Ház fő anyaga

TPU

Érintkező anyaga

CuZn

Névleges feszültség

60 V

Névleges áram

4 A

AF mérete

13 mm

Védelmi osztály

IP65, IP67, IP68,
becsavart állapotban

Szennyezés súlyossága

3

Kábelcsavarzat

M 12

1. csatlakozás

M12

2. csatlakozás

Csavar

Árnyékolás csatlakozás

Nem

Ház hőmérsékleti tartománya

-30...+90 °C

Vezeték külső átm.

-

Besorolások

ETIM 8.0

EC002925

ETIM 9.0

EC002925

ETIM 10.0

EC002925

ECLASS 14.0

27-44-01-06

Műszaki adatok

ECLASS 15.0

27-44-01-06

Rajzok

Kapcsolási rajz

