

VG PG36-MS54 ZR 24-33

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz.

A sárgaréz, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettség osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.

A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

Változat	VG MS ZR (standard sárgaréz tömszelence, több tömítés), Tömszelencék, PG 36, 9 mm, OD min. 24 - OD max. 33 mm, Sárgaréz, nikkelezett
Rendelési szám	1009650000
Típus	VG PG36-MS54 ZR 24-33
GTIN (EAN)	4032248714421
Qty.	10 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Elérhető eddig:	2024-08-31T00:00:00+02:00
Alternatív termék	VG 36-MS68

VG PG36-MS54 ZR 24-33

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Hossz	39 mm	Hossz, inch	1.5354 inch
Nettó tömeg	132.7 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-20 °C...80 °C
-------------------	----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Általános információk

Kábel külső átmérője, max.	33 mm	Kábel külső átmérője, min.	24 mm
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-20 °C
Halogén	Nem	AF 1. méret	47 mm
AF 2. méret	50 mm	Védelmi osztály	IP54
Kábelcsavarzat	PG	Alapanyag	Sárgaréz, nikkelezett
Tömítőbetét	NBR	Horony többrétegű tömítés, 1. átmérő	24 mm
Horony többrétegű tömítés, 2. átmérő	27 mm	Horony többrétegű tömítés, 3. átmérő	30 mm
Horony többrétegű tömítés, 4. átmérő	33 mm	Külső menet	PG 36
Menet hossza	9 mm	Zárt anya nyomatéka, max.	6.70 Nm
Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	10.00 Nm	Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	10.00 Nm
Zárt anya nyomatéka, min.	6.70 Nm		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG PG36-MS54 ZR 24-33

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Sárgaréz záróanyák, nikkelezett



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	SKMU PG36-MS	Változat
Rendelési szám	1719220000	SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, PG 36, 5 mm, Sárgaréz, nikkelezett
GTIN (EAN)	4008190352479	
Qty.	50 ST	

Neoprén lapos tömítés - GWDR NP



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	GWDR PG36-NP	Változat
Rendelési szám	1719610000	GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, PG 36, Neoprén
GTIN (EAN)	4008190352875	
Qty.	20 ST	

Polietilén lapos tömítés - GWDR PO



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

VG PG36-MS54 ZR 24-33**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tartozékok****Általános rendelési adatok**

Típus	GWDR PG36-PO	Változat
Rendelési szám	1719510000	GWDR PO (lapos tömítés - polietilén), Tömítógyűrű, PG 36, Polietilén
GTIN (EAN)	4008190352776	
Qty.	50 ST	