

VGM12-SS 68 KB 3-6.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz.

A sárgaréz, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettség osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.

A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

Változat	VG S (standard acél tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, nemesacél 1.4305 (303)
Rendelési szám	1009840000
Típus	VGM12-SS 68 KB 3-6.5
GTIN (EAN)	40322487 14667
Qty.	50 Darab

VGM12-SS 68 KB 3-6.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Magasság	22 mm	Magasság (coll)	0.8661 inch
Hossz	28 mm	Hossz, inch	1.1024 inch
Nettó tömeg	11 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...100 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (GERMLLOYD)	E-14047	Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (UL)	E-199260
Tanúsító intézet	UL, DNV		

Általános információk

Kábel külső átmérője, max.	6.5 mm	Kábel külső átmérője, min.	3 mm
O-gyűrű	NBR	Meghúzási nyomaték	5.5 Nm
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C
Menetemelkedés	1.5 mm	Halogén	Igen
AF 1. méret	14 mm	AF 2. méret	14 mm
AF mérete	14 mm	Védelmi osztály	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Kábelcsavarzat	metrikus, M 12	Alapanyag	nemesacél 1.4305 (303)
Tömítőbetét	CR	Tömítés	NBR
Külső menet	M 12	Menet hossza	6 mm
Zárt anya nyomatéka, max.	5.50 Nm	Protection class (UL)	Type 4X
Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	3.50 Nm	Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	2.50 Nm
Zárt anya nyomatéka, min.	4.50 Nm		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VGM12-SS 68 KB 3-6.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Sárgaréz záróanyák, nikkelezett



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	SKMU M12 MS	Változat
Rendelési szám	1772360000	SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, M 12, 2.8 mm, Sárgaréz, nikkelezett
GTIN (EAN)	4032248130108	
Qty.	100 ST	

Neoprén lapos tömítés - GWDR NP



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	GWDR M12-NP	Változat
Rendelési szám	1913320000	GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, M 12, Neoprén
GTIN (EAN)	4032248543663	
Qty.	50 ST	

Polietilén lapos tömítés - GWDR PO



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

VGM12-SS 68 KB 3-6.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok**Általános rendelési adatok**

Típus	GWDR M12-PO	Változat
Rendelési szám	1777920000	GWDR PO (lapos tömítés - polietilén), Tömítőgyűrű, M 12, Polietilén
GTIN (EAN)	4032248158188	
Qty.	50 ST	