

## VGM25-SS 68 KB 10-14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz. A sárgaréz, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettségű osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek. A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

## Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | VG S (standard acél tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, nemesacél 1.4305 (303) |
| Rendelési szám | <a href="#">1009870000</a>  |
| Típus          | VGM25-SS 68 KB 10-14  |
| GTIN (EAN)     | 40322487 14698  |
| Qty.           | 25 Darab  |

## VGM25-SS 68 KB 10-14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méreték és tömegek

|             |         |                 |             |
|-------------|---------|-----------------|-------------|
| Magasság    | 37.5 mm | Magasság (coll) | 1.4764 inch |
| Hossz       | 35.5 mm | Hossz, inch     | 1.3976 inch |
| Nettó tömeg | 39.2 g  |                 |             |

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...100 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül  
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (GERMLLOYD) E-14047 Tanúsító intézet DNV

## Általános információk

|                                    |                |                                    |   |
|------------------------------------|----------------|------------------------------------|---|
| Kábel külső átmérője, max.         | 14 mm          | Kábel külső átmérője, min.         | 10 mm   |
| O-gyűrű                            | NBR            | Meghúzási nyomaték                 | 11 Nm   |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 100 °C         | Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C  |
| Menetemelkedés                     | 1.5 mm         | Halogén                            | Igen  |
| AF 1. méret                        | 24 mm          | AF 2. méret                        | 27 mm   |
| AF mérete                          | 24 mm          | Védelmi osztály                    | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K |
| Kábelcsavarzat                     | metrikus, M 25 | Alapanyag                          | nemesacél 1.4305 (303)                          |
| Tömítőbetét                        | CR             | Tömítés                            | NBR   |
| Külső menet                        | M 25           | Menet hossza                       | 8 mm  |
| Zárt anya nyomatéka, max.          | 11.50 Nm       | Protection class (UL)              | Type 4X   |
| Csatlakozóadapter nyomatéka, max.  | 6.50 Nm        | Csatlakozóadapter nyomatéka, min.  | 5.50 Nm   |
| Zárt anya nyomatéka, min.          | 10.50 Nm       |                                    |   |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000441    | ETIM 9.0    | EC000441    |
| ETIM 10.0   | EC000441    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 |             |             |

## VGM25-SS 68 KB 10-14

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Sárgaréz záróanyák, nikkelezett



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SKMU M25 MS                | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1737010000</a> | SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, M 25, 3.5 mm, Sárgaréz, nikkelezett |
| GTIN (EAN)     | 4008190956486              |  |
| Qty.           | 100 ST                     |  |

## Sárgaréz záróanyák, természetes bevonat



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | SKMU M25 MS SC             | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">0930640003</a> | SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, M 25, 4 mm, Sárgaréz |
| GTIN (EAN)     | 4032248976072              |   |
| Qty.           | 25 ST                      |   |

## Neoprén lapos tömítés - GWDR NP



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## VGM25-SS 68 KB 10-14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | GWDR M25-NP                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1736250000</a> | GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, M 25, Neoprén |
| GTIN (EAN)     | 4008190956042              |   |
| Qty.           | 100 ST                     |   |

## Polietilén lapos tömítés - GWDR PO



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | GWDR M25-PO                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1777950000</a> | GWDR PO (lapos tömítés - polietilén), Tömítőgyűrű, M 25, Polietilén |
| GTIN (EAN)     | 4032248158218              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |

## Vulkanizált üvegszáltömítés - KSWF



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | KSWF M25                   | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">0899770000</a> | KSWF (lapos tömítés - vulkanizált rost), Tömítőgyűrű, M 25, Vulkanizált szál |
| GTIN (EAN)     | 4032248850167              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |

## VGM25-SS 68 KB 10-14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Nylon lapos tömítés - KSWN



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | KSWN M25                   | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1076640000</a> | KSWN (lapos tömítés - nylon), Tömítőgyűrű, M 25, Nylon 6 |
| GTIN (EAN)     | 4032248838684              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |