

VGM40-SS 68 KB 18-25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz.

A sárgaréz, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettség osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.

A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

Változat	VG S (standard acél tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, nemesacél 1.4305 (303)
Rendelési szám	1009890000
Típus	VGM40-SS 68 KB 18-25
GTIN (EAN)	4032248714711
Qty.	20 Darab

VGM40-SS 68 KB 18-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Magasság	40.6 mm	Magasság (coll)	1.5984 inch
Hossz	49.6 mm	Hossz, inch	1.9528 inch
Nettó tömeg	143.7 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...100 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (GERMLLOYD)	E-14047	Tanúsító intézet	DNV
--	---------	------------------	-----

Általános információk

Kábel külső átmérője, max.	25 mm	Kábel külső átmérője, min.	18 mm
O-gyűrű	NBR	Meghúzási nyomaték	22 Nm
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C
Menetemelkedés	1.5 mm	Halogén	Igen
AF 1. méret	41 mm	AF 2. méret	46 mm
AF mérete	41 mm	Védelmi osztály	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Kábelcsavarzat	metrikus, M 40	Alapanyag	nemesacél 1.4305 (303)
Tömítőbetét	CR	Tömítés	NBR
Külső menet	M 40	Menet hossza	9 mm
Zárt anya nyomatéka, max.	31.00 Nm	Protection class (UL)	Type 4X
Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	12.50 Nm	Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	11.50 Nm
Zárt anya nyomatéka, min.	29.00 Nm		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VGM40-SS 68 KB 18-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Sárgaréz záróanyák, nikkelezett



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	SKMU M40 MS	Változat
Rendelési szám	1737030000	SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, M 40, 5 mm, Sárgaréz, nikkelezett
GTIN (EAN)	4008190956509	
Qty.	50 ST	

Sárgaréz záróanyák, természetes bevonat



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	SKMU M40 MS SC	Változat
Rendelési szám	0930640005	SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, M 40, 4.8 mm, Sárgaréz
GTIN (EAN)	4032248976096	
Qty.	10 ST	

Neoprén lapos tömítés - GWDR NP



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

VGM40-SS 68 KB 18-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Általános rendelési adatok

Típus	GWDR M40-NP	Változat
Rendelési szám	1736270000	GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, M 40, Neoprén
GTIN (EAN)	4008190956066	
Qty.	20 ST	

Polietilén lapos tömítés - GWDR PO



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	GWDR M40-PO	Változat
Rendelési szám	1777970000	GWDR PO (lapos tömítés - polietilén), Tömítőgyűrű, M 40, Polietilén
GTIN (EAN)	4032248158232	
Qty.	50 ST	