

HDC SHIELD LEVER 8 LL


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Sok az elvárás egy csatlakozás árnyékolásával kapcsolatban. Több testre szabott megoldás áll rendelkezésre, hogy az árnyékolás ezeknek a követelményeknek megfeleljen:

- Kisülés elleni árnyékolás EMC (elektromágneses kompatibilitású) tömszelencével
 - Árnyékoló kengyelek és klipek együttes használata
A modelltől függően árnyékoló kengyel használható:
 - szabványos érintkezőbetétekkel
 - műanyag keretes ConCept moduláris rendszerrel
 - fémkeretes ConCept moduláris rendszerrel.
- Az árnyékolt vezeték az árnyékoló kengyelhez árnyékoló klipekkel van rögzítve. Az árnyékoló klipek különböző méretekből állnak rendelkezésre a különböző méretű vezetékhez.

Általános rendelési adatok

Változat	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Árnyékolás rögzítő
Rendelési szám	1011380000
Típus	HDC SHIELD LEVER 8 LL
GTIN (EAN)	4032248717729
Qty.	1 Darab

HDC SHIELD LEVER 8 LL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

Nettó tömeg 30 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

verzió

Telepítési szerkezeti méret	8	Alapanyag	Horganyzott acéllemez
Suitable for ModuPlug®	Nem		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC SHIELD LEVER 8 LL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

8-es méret



A krimpcsatlakozáshoz a vezeték csatlakozási szintjét sajtolható érintkezőként terveztük meg. A bevált krimpcsatlakozást már évtizedek óta szabványként használják.

A betétekhez krimpelhető érintkezőket nem mellékelünk.

Pólusok száma: 24

Névleges áram: 16 A

Névleges feszültség: 500 V

Névleges feszültség UL/CSA szerint: 600 V AC/DC

Általános rendelési adatok

Típus	HDC HE 24 FC	Változat
Rendelési szám	1211600000	HDC-betét, Hüvely, 500 V, 16 A, Pólusszám: 24, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 8
GTIN (EAN)	4008190033200	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC HE 24 MC	Változat
Rendelési szám	1211500000	HDC-betét, Dugó, 500 V, 16 A, Pólusszám: 24, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 8
GTIN (EAN)	4008190042097	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC HE 24 MP	Változat
Rendelési szám	1873590000	HDC-betét, Dugó, 500 V, 16 A, Pólusszám: 24, PUSH IN, Telepítési szerkezeti méret: 8
GTIN (EAN)	4032248458202	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC HE 24 FP	Változat
Rendelési szám	1873580000	HDC-betét, Hüvely, 500 V, 16 A, Pólusszám: 24, PUSH IN, Telepítési szerkezeti méret: 8
GTIN (EAN)	4032248458196	
Qty.	1 ST	

8-as méret



A SNAP IN bepattintható csatlakozással a vezeték csatlakozási szintje már nyitott és a csupaszított vezető egyszerűen behelyezhető. A szabadalmaztatott rögzítő mechanizmus a véghelyzet elérésekor automatikusan zár. Ezért gyakorlatilag karbantartásmentes, és állandó, rezgésálló csatlakozást hoz létre. Ezért a Weidmüller az első és egyetlen gyártó, amely ezt az innovatív csatlakozási rendszert kínálja.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC HE 24 N FQT BL	Változat
Rendelési szám	2535140000	HDC-betét, Hüvely, 500 V, 16 A, Pólusszám: 24, SNAP IN, Telepítési szerkezeti méret: 8
GTIN (EAN)	4050118578256	
Qty.	1 ST	

HDC SHIELD LEVER 8 LL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	HDC HE 24 N MOT BL	Változat
Rendelési szám	2535100000	HDC-betét, Dugó, 500 V, 16 A, Pólusszám: 24, SNAP IN, Telepítési szerkezeti méret: 8
GTIN (EAN)	4050118578249	
Qty.	1 ST	

8-es méret



A csavaros csatlakozáshoz a vezeték csatlakozás szintjét csavaros elemként terveztük meg. Az összes csavaros csatlakozás fel van szerelve vezetékvédő rugóval (kivéve az 1-es méretet).

Pólusok száma: 24

Névleges áram: 16 A

Névleges feszültség: 500 V

Névleges feszültség UL/CSA szerint: 600 V AC/DC

Általános rendelési adatok

Típus	HDC HE 24 FS	Változat
Rendelési szám	1211300000	HDC-betét, Hüvely, 500 V, 16 A, Pólusszám: 24, Csavaros csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 8
GTIN (EAN)	4008190067298	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC HE 24 MS	Változat
Rendelési szám	1211100000	HDC-betét, Dugó, 500 V, 16 A, Pólusszám: 24, Csavaros csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 8
GTIN (EAN)	4008190181703	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC HE 24 MS W/O SCREW	Változat
Rendelési szám	1713600000	HDC-betét, Dugó, 500 V, 16 A, Pólusszám: 24, Csavaros csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 8
GTIN (EAN)	4008190331061	
Qty.	5 ST	
Típus	HDC HE 24 MT	Változat
Rendelési szám	1745850000	HDC-betét, Dugó, 500 V, 16 A, Pólusszám: 24, Húzórugós csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 8
GTIN (EAN)	4008190985578	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC HE 24 FT	Változat
Rendelési szám	1745790000	HDC-betét, Hüvely, 500 V, 16 A, Pólusszám: 24, Húzórugós csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 8
GTIN (EAN)	4008190985516	
Qty.	1 ST	