


IE-PH-V14M-RJ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó az IEC 61076-3-117
14 változat szerint (PROFINET), fém, RJ45 üres ház

Általános rendelési adatok

Változat	Empty enclosure
Rendelési szám	1011560000
Típus	IE-PH-V14M-RJ
GTIN (EAN)	4032248718696
Qty.	10 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

Méreték és tömegek

Mélység	72.45 mm	Mélység (coll)	2.8524 inch
Magasság	26.8 mm	Magasság (coll)	1.0551 inch
Szélesség	22.3 mm	Szélesség (coll)	0.878 inch
Nettó tömeg	57.5 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Általános adatok

Szín	Egyéb	Ház fő anyaga	Cink présöntvény
Védelmi osztály	IP67	Dugaszolási ciklusok	750
Összetétel	Csatlakozóház feliratozó jelölőtartóval 9*11 mm; alkalmas RJ45 és optikai csatlakozók fogadására.		


Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-117 Var. 14	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369
----------------------	-------------------------	---------------------------	---------

Besorolások

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Méretrajz



IE-PH-V14M-RJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

RJ45



RJ45 betétek 1 / 4 / 5 / 14, HDC ver. dugaszolható csatlakozókhoz és IE-OM...; IE-OP...; IE-CC... csatlakozódobozokhoz

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PI-RJ45-FH	Változat
Rendelési szám	1962730000	Dugóbetét RJ45 IDC, Csatlakozóbetét RJ45, szerszám nélkül
GTIN (EAN)	4032248654017	működtethető, TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Qty.	10 ST	
Típus	IE-PI-RJ45-TH	Változat
Rendelési szám	1962720000	Dugóbetét RJ45 IDC, Csatlakozóbetét RJ45 krimp
GTIN (EAN)	4032248644834	
Qty.	10 ST	

Hybrid



Hibrid, 10 pólusú. Betétek 14-es változatú dugaszolható csatlakozókhoz

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PI-HYB-10P	Változat
Rendelési szám	1068990000	Insert, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Változat
Rendelési szám	1096180000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
Qty.	300 ST	

Tartozékok

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 9/11 K MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1857440000	ESG, Készülékjelölők x 11 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós
GTIN (EAN)	4032248402731	
Qty.	200 ST	