

AP 45/RE OR 1665


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az RS 100 Profi rugalmas megoldást kínálja az Ön szerelési igényeihez, mivel mind a DIN tartósín, mind a fali szerelés lehetséges. Ez a sokoldalúság megkönnyíti az integrálást a különböző környezetekben és alkalmazásokban.

A készülékház az Eurocard NYÁK standardhoz is használható.

A profil méretre szabható, így Ön pontosan a saját specifikus igényeihez igazíthatja. Rendkívül nehéz komponensek esetén további rögzítőlábak használhatók a stabilitás növelése és így a szerelvény biztonságának fokozása érdekében.

Egy másik gyakorlatias jellemző a takaróprofil használatának lehetősége, amely védi a nagyobb komponenseket.

Általános rendelési adatok

Változat	Véglap, RS 45 narancssárga, Véglap DIN tartósín jobb, Szélesség: 8 mm
Rendelési szám	1011600000
Típus	AP 45/RE OR 1665
GTIN (EAN)	4032248723560
Qty.	20 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	22.8 mm	Mélység (coll)	0.8976 inch
Magasság	45 mm	Magasság (coll)	1.7716 inch
Szélesség	8 mm	Szélesség (coll)	0.315 inch
Hossz	45 mm	Hossz, inch	1.7716 inch
Nettó tömeg	2.35 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyagadatok

UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Szigetelőanyag	PA 66
Szigetelőanyag csoport	I	Felületi minőség	kezeletlen
Alapanyag	PA 66	Készítőútkepzési összehasonlítási szám (CTI)	600 ≤ CTI

Általános adatok


Szín	narancssárga	Védelmi osztály	IP00
Színskála (hasonló)	RAL 2000	Tokozási opció	Nem

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A terméket hamarosan kivonjuk a forgalomból. Kérjük, a továbbiakban ne tervezzék a beépítését. Alternatív megoldásként az RS 70 és RS 100 profilsorozat használható.
------------------	--

Besorolások

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		



RAIL MOUNTING

