

**IE-BS-V01P-RJ45-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Bajonett dugaszolható csatlakozó készletek az IEC 61076-3-106 1. változat szerint (EtherNet/IP), RJ45-ös műanyag betét, vele RJ45-ös betét

**Általános rendelési adatok**

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | RJ45 peremes aljzat, IP67, 1. változat, műanyag, RJ45/RJ45-összekötő, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| Rendelési szám | <a href="#">1012370000</a>   |
| Típus          | IE-BS-V01P-RJ45-C  |
| GTIN (EAN)     | 4032248720026  |
| Qty.           | 10 Darab   |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS                      | Megfelel                    |
| UL File Number Search     | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E316369                     |

## Méretetek és tömegek

|             |       |
|-------------|-------|
| Nettó tömeg | 3.3 g |
|-------------|-------|

## Hőmérsékletek

|                        |                   |                |
|------------------------|-------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet   | Üzemi hőmérséklet | -40 °C...70 °C |
| Telepítési hőmérséklet |                   |                |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |   |
|--------------------------|---|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül                              |
| REACH SVHC               | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1 |
| SCIP                     | 11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81                  |

## Általános adatok

|                   |   |                      |  |
|-------------------|---|----------------------|--|
| 1. csatlakozás    | RJ45                                      | 2. csatlakozás       | RJ45                                   |
| Árucikk leírása   | 1. változat, műanyag, RJ45/RJ45-összekötő | Tömítés anyaga       | NBR                                    |
| Ház fő anyaga     | PA UL 94 V0                               | Kategória            | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| Érintkező felület | Arany a nikkelt felett                    | Árnyékolás           | 360 fokos körkörös ház                 |
| Védelmi osztály   | IP67                                      | Dugaszolási ciklusok | 750                                    |

## Villamos tulajdonságok

|  |   |
|--|---|
| Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás $\geq 1500$ V AC/DC | Átütési szilárdság, érintkező / érintkező $\geq 1000$ V AC/DC |
|--|---|

## Általános szabványok

|                      |  |                           |         |
|----------------------|--|---------------------------|---------|
| Csatlakozó, standard | IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51 | Tanúsítvány száma (cULus) | E316369 |
|----------------------|--|---------------------------|---------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001121    | ETIM 9.0    | EC001121    |
| ETIM 10.0   | EC001121    | ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-90 |             |             |

### Szerelési kivágás



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

### Részletrajz



Falvastagság a központi csavarkötés használatakor

**Tartozékok****porvédő sapkák**

Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |                     |
|----------------|----------------------------|---------------------|
| Típus          | IE-BP-V01P                 | Változat            |
| Rendelési szám | <a href="#">1965700000</a> | Aljzatház-védőkupak |
| GTIN (EAN)     | 4032248653928              |                     |
| Qty.           | 10 ST                      |                     |

## IE-BS-V01P-RJ45-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Ellendarab

www.weidmueller.com

### Sets - RJ45



Bajonett dugaszolható csatlakozó készletek az IEC 61076-3-106 1. változat szerint (Ethernet/IP), RJ45-ös műanyag betét, vele RJ45-ös betét

### Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | IE-PS-V01P-RJ45-FH-BP      | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1012570000</a> | RJ45 csatlakozódugó, szerszám nélkül szerelhető, 1. változat, fém, vezetéktörés elleni védelem, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| GTIN (EAN)     | 4032248720200              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |
| Típus          | IE-PS-V01P-RJ45-FH         | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1012490000</a> | RJ45 csatlakozódugó, szerszám nélkül szerelhető, 1. változat, műanyag, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)                          |
| GTIN (EAN)     | 4032248720132              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |
| Típus          | IE-PS-V01P-RJ45-TH-BP      | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1012560000</a> | RJ45 krimpelhető csatlakozó dugó, 1. változat műanyag, vezetéktörés elleni védelem, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)             |
| GTIN (EAN)     | 4032248720194              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |
| Típus          | IE-PS-V01P-RJ45-TH         | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1012470000</a> | RJ45 krimpelhető csatlakozó dugó, 1. változat, műanyag, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)   |
| GTIN (EAN)     | 4032248720125              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |