

IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Bajonett dugaszolható csatlakozó készletek az IEC 61076-3-106 1. változat szerint (EtherNet/IP), RJ45-ös műanyag betét, vele RJ45-ös betét

Általános rendelési adatok

Változat	RJ45 peremes aljzat, IP67, 1. változat, fém, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Rendelési szám	1012380000
Típus	IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248720033
Qty.	10 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	3.5 g
-------------	-------

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

Általános adatok

1. csatlakozás	RJ45	2. csatlakozás	IDC
Árucikk leírása	1. változat, fém, IDC, EIA/ TIA 586 A	Vezetékezés	TIA-568A
Tömítés anyaga	NBR	Ház fő anyaga	PA UL 94 V0
Szigetelés keresztmetszete, max.	1.6 mm	Kategória	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
Érintkező felület	Arany a nikkel felett	Csatlakozási átmérő, tömör	0.4...0.64 mm
Vezetéksatlakozási keresztmetszet, tömör (AWG)	AWG 24...AWG 22	Csatlakozási átmérő, flexibilis	0.48...0.76 mm
Vezetéksatlakozási keresztmetszet, flexibilis (AWG)	AWG 26...AWG 22	Árnyékolás	360 fokos körkörös ház
Védelmi osztály	IP67	Dugaszolási ciklusok	750

Villamos tulajdonságok

Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás \geq 1500 V AC/DC	Átütési szilárdság, érintkező / érintkező \geq 1000 V AC/DC
PoE / PoE+	IEEE 802.3bt szerint

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-5 1	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369
----------------------	--	---------------------------	---------

Besorolások


ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Szerelési kivágás



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Részletrajz



Falvastagság a központi csavarkötés használatakor

Tartozékok**porvédő sapkák**

Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

Általános rendelési adatok

Típus	IE-BP-V01P	Változat
Rendelési szám	1965700000	Aljzatház-védőkupak
GTIN (EAN)	4032248653928	
Qty.	10 ST	

Ellendarab

Sets - RJ45



Bajonett dugaszolható csatlakozó készletek az IEC 61076-3-106 1. változat szerint (Ethernet/IP), RJ45-ös műanyag betét, vele RJ45-ös betét

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-V01P-RJ45-FH	Változat
Rendelési szám	1012490000	RJ45 csatlakozódugó, szerszám nélkül szerelhető, 1. változat, műanyag, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248720132	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-PS-V01P-RJ45-FH-BP	Változat
Rendelési szám	1012570000	RJ45 csatlakozódugó, szerszám nélkül szerelhető, 1. változat, fém, vezetéktrés elleni védelem, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248720200	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-PS-V01P-RJ45-TH	Változat
Rendelési szám	1012470000	RJ45 krimpelhető csatlakozó dugó, 1. változat, műanyag, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248720125	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-PS-V01P-RJ45-TH-BP	Változat
Rendelési szám	1012560000	RJ45 krimpelhető csatlakozó dugó, 1. változat műanyag, vezetéktrés elleni védelem, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248720194	
Qty.	10 ST	