

**IE-PH-V01P-BP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Bajonett dugaszolható csatlakozó az IEC 61076-3-106 1. változat szerint (EtherNet/IP), műanyag, üres ház

**Általános rendelési adatok**

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | Üres ház, Csatlakozódugó-ház vezetéktörés elleni védelem, IP67 |
| Rendelési szám | <a href="#">1012460000</a>                                     |
| Típus          | IE-PH-V01P-BP  |
| GTIN (EAN)     | 4032248720118  |
| Qty.           | 10 Darab   |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |       |                  |             |
|-------------|-------|------------------|-------------|
| Mélység     | 126   | Mélység (coll)   | 4.9606 inch |
| Magasság    | 30 mm | Magasság (coll)  | 1.1811 inch |
| Szélesség   | 30 mm | Szélesség (coll) | 1.1811 inch |
| Nettó tömeg | 32 g  |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                        |                   |             |
|------------------------|-------------------|-------------|
| Tárolási hőmérséklet   | Üzemi hőmérséklet | -40 °C...70 |
| Telepítési hőmérséklet |                   |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |   |
|--------------------------|---|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül                              |
| REACH SVHC               | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1 |
| SCIP                     | 11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81                  |

## Általános adatok

|                 |   |                      |             |
|-----------------|---|----------------------|-------------|
| Szín            | Egyéb   | Ház fő anyaga        | PA UL 94 V0 |
| Védelmi osztály | IP67  | Dugaszolási ciklusok | 750         |
| Összetétel      | Csatlakozóház címke/<br>felirat tartóval: 9*11 mm;<br>alkalmas RJ45 és optikai<br>csatlakozók fogadására. |                      |             |

## Általános szabványok


|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Csatlakozó, standard | IEC 61076-3-106 Var. 1 |
|----------------------|------------------------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001031    | ETIM 9.0    | EC001031    |
| ETIM 10.0   | EC001031    | ECLASS 14.0 | 27-19-01-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-01-04 |             |             |

**Rajzok**

**Méretrajz**



## IE-PH-V01P-BP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## RJ45




RJ45 betétek 1 / 4 / 5 / 14, HDC ver. dugaszolható csatlakozókhoz és IE-OM...; IE-OP...; IE-CC... csatlakozódobozokhoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | IE-PI-RJ45-FH              | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1962730000</a> | Dugóbetét RJ45 IDC, Csatlakozóbetét RJ45, szerszám nélkül működtethető, TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET |
| GTIN (EAN)     | 4032248654017              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |
| Típus          | IE-PI-RJ45-TH              | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1962720000</a> | Dugóbetét RJ45 IDC, Csatlakozóbetét RJ45 krimp   |
| GTIN (EAN)     | 4032248644834              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |

## LWL-LC



FO LC betétek a dugaszolható csatlakozókhoz, 1 / 4 / 14 változat

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | IE-PI-2LC-MM               | Változat                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">1962780000</a> | LC-betét, Csatlakozóbetét 2 LC, multimódusú |
| GTIN (EAN)     | 4032248644865              |   |
| Qty.           | 10 ST                      |   |

## IE-PH-V01P-BP


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Hybrid

Hibrid, 10 pólusú. Betétek 14-es változatú dugaszolható csatlakozókhoz



## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | IE-PI-HYB-10P              | Változat                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1068990000</a> | Insert, for plug insert, Hybrid        |
| GTIN (EAN)     | 4032248823963              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | IE-PIC-HYB-S-0,5-300       | Változat                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1096180000</a> | Crimp contact, for plug insert, Hybrid |
| GTIN (EAN)     | 4032248869152              |  |
| Qty.           | 300 ST                     |  |

## porvédő sapkák

Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen




## Általános rendelési adatok

|                |                            |                             |
|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| Típus          | IE-PP-V01P                 | Változat                    |
| Rendelési szám | <a href="#">1965690000</a> | Plug housing protective cap |
| GTIN (EAN)     | 4032248653911              |                             |
| Qty.           | 10 ST                      |                             |

## Tartozékok

## Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ESG 9/11 K MC NE WS        | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1857440000</a> | ESG, Készülékjelölők x 11 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós |
| GTIN (EAN)     | 4032248402731              |   |
| Qty.           | 200 ST                     |   |

## LWL-SC

FO SC betétek a dugaszolható csatlakozókhoz, 1 / 4 / 14 változat



## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | IE-PI-SCRJ-SM              | Változat                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1067390000</a> | SC-betét, SCRJ csatlakozódugó, egymódusú |
| GTIN (EAN)     | 4032248820863              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |
| Típus          | IE-PI-SCRJ-POF             | Változat                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1067410000</a> | SC-betét, Csatlakozódugó SCRJ, POF       |
| GTIN (EAN)     | 4032248820870              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |