

IE-PS-V01P-RJ45-TH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bajonett dugaszolható csatlakozó készletek az IEC
61076-3-106 1. változat szerint (Ethernet/IP), RJ45-ös
műanyag betét, vele RJ45-ös betét

Általános rendelési adatok

Változat	RJ45 krimpelhető csatlakozó dugó, 1. változat, műanyag, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Rendelési szám	1012470000
Típus	IE-PS-V01P-RJ45-TH
GTIN (EAN)	4032248720125
Qty.	10 Darab

IE-PS-V01P-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	35.4 g
-------------	--------

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

Általános adatok

1. csatlakozás	RJ45	2. csatlakozás	Crimp
Árucikk leírása	1. változat, műanyag	Szín	fekete
Ház fő anyaga	PA UL 94 V0	Szigetelés keresztmetszete, min.	0.85 mm
Szigetelés keresztmetszete, max.	1.05 mm	Kategória	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Érintkező felület	Arany a nikkel felett	Csatlakozási átmérő, tömör	0.36...0.51 mm
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, tömör (AWG)	AWG 26/1...AWG 24/1	Csatlakozási átmérő, flexibilis	0.46...0.61 mm
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, flexibilis (AWG)	AWG 27/7...AWG 24/7	MICE besorolás, M	M3
MICE besorolás, I	I3	MICE besorolás, C	C1
MICE besorolás, E	E3	Köpenyátmérő, min.	5 mm
Köpenyátmérő, max.	10 mm	Árnyékolás	360 fokos körkörös ház
Védelmi osztály	IP67	Dugaszolási ciklusok	750

Villamos tulajdonságok

Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás ≥ 1500 V AC/DC	Átütési szilárdság, érintkező / érintkező ≥ 1000 V AC/DC
--	---

Általános szabványok


Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369
----------------------	--	---------------------------	---------

Besorolások

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Drawings

Méretrajz



IE-PS-V01P-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

porvédő sapkák




Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PP-V01P	Változat
Rendelési szám	1965690000	Plug housing protective cap
GTIN (EAN)	4032248653911	
Qty.	10 ST	

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 9/11 K MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1857440000	ESG, Készülékjelölők x 11 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós
GTIN (EAN)	4032248402731	
Qty.	200 ST	