


**Product image**

Az energia, a jel és az adatok átvitele örök feladat az elektrotechnikában és a berendezésgyártásban. Sorkapcsainkat a felhasznált szigetelőanyagok, csatlakozórendszerük és kialakításuk emelik ki a konkurens gyártók termékei közül. Egy átmenő sorkapocs egy vagy több vezeték egyesítésére és/ vagy csatlakoztatására használható. E sorkapcsok egy vagy több, azonos potenciálú vagy egymással szemben szigetelt csatlakozási szintből épülnek fel.

**Általános rendelési adatok**

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | Átvezető sorkapocs, Csavaros csatlakozás, kék, 4 mm <sup>2</sup> , 32 A, 800 V, Csatlakozások száma: 2 |
| Rendelési szám | <a href="#">1020180000</a>   |
| Típus          | WDU 4 BL   |
| GTIN (EAN)     | 4008190185237  |
| Qty.           | 100 Darab  |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ROHS                        | Megfelel                    |
| UL File Number Search       | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (UR)      | E60693                      |
| Tanúsítvány száma (cURusEX) | E184763                     |

## Méreték és tömegek

|                           |             |                |             |
|---------------------------|-------------|----------------|-------------|
| Mélység                   | 46.5 mm     | Mélység (coll) | 1.8307 inch |
| Mélység DIN sínnel együtt | 47 mm       | Magasság       | 60 mm       |
| Magasság (coll)           | 2.3622 inch | Szélesség      | 6.1 mm      |
| Szélesség (coll)          | 0.2402 inch | Nettó tömeg    | 9.42 g      |

## Hőmérsékletek

|                                     |                |                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet                | -25 °C...55 °C | Ambient temperature                 | -60 °C...85 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60 °C         | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 130 °C         |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül            |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC       |
| Termék karbonlábnyoma    | Bölcsőtől a kapuig 0,077 kg CO2 eq. |

## PT OKIECEX/ATEX névleges adat

|                                    |                   |                                     |                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Tanúsítvány száma (ATEX)           | DEMKO14ATEX1338U  | Tanúsítvány száma (IECEX)           | IECEXULD14.0005U  |
| Max. feszültség (ATEX)             | 690 V             | Áram (ATEX)                         | 32 A              |
| Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) | 4 mm <sup>2</sup> | Max. feszültség (IECEX)             | 690 V             |
| Áram (IECEX)                       | 32 A              | Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) | 4 mm <sup>2</sup> |
| EN 60079-7 jelölés                 | Ex eb II C Gb     | 2014/34/EU címke                    | II 2 G D          |

## Anyag adatok

|                          |       |      |     |
|--------------------------|-------|------|-----|
| Alapanyag                | Wemid | Szín | kék |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |      |     |

## Rendszer specifikációk

|          |  |                  |      |
|----------|--|------------------|------|
| Változat | Csavaros csatlakozás, dugaszolható keresztösszekötőhöz, Csavarozható | Véglap szükséges | Igen |
|----------|--|------------------|------|

## Műszaki adatok

|                                    |   |                               |      |
|------------------------------------|---|-------------------------------|------|
|                                    | keresztösszekötőhöz, Egyik oldalon szabad vég |                               |      |
| Potenciálok száma                  | 1   | Szintek száma                 | 1    |
| Rögzítési pontok száma szintenként | 2   | Potenciálok száma szintenként | 1    |
| Keresztkött szintek belül          | Nem   | PE-csatlakozás                | Nem  |
| Tartósín                           | TS 35   | N funkció                     | Igen |
| PE működés                         | Nem   | PEN funkció                   | Nem  |

## 2 rögzíthető vezeték (H05V/H07V) egyforma keresztmetszettel (névleges csatlakozás)

|   |                     |   |                     |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, 2 rögzíthető vezeték, max. | 1.5 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, 2 rögzíthető vezeték, min. | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| vezeték keresztmetszet, finomsodratú, két 1.5 mm <sup>2</sup> rögzíthető vezeték, max.                      |                     | Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, min.                              | 0.5 mm <sup>2</sup> |

## CSA névleges adatok

|                                    |        |                                    |                |
|------------------------------------|--------|------------------------------------|----------------|
| Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) | 10 AWG | C feszültség nagyság (CSA)         | 600 V          |
| C áram nagyság (CSA)               | 35 A   | Tanúsítvány száma (CSA)            | 200039-1057876 |
| B áram nagyság (CSA)               | 35 A   | Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) | 26 AWG         |

## Kiegészítő műszaki adatok

|   |      |                       |                |
|---|------|-----------------------|----------------|
| Nyitott oldala                                      | jobb | Hasonló kapcsok száma | 1              |
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Igen | Felszerelés típusa    | Felpattintható |

## Névleges adatok

|  |                   |                        |               |
|--|-------------------|------------------------|---------------|
| Névleges keresztmetszet                      | 4 mm <sup>2</sup> | Névleges feszültség    | 800 V         |
| Névleges DC feszültség                       | 800 V             | Névleges áram          | 32 A          |
| Áram maximum vezetékknál                     | 41 A              | Szabványok             | IEC 60947-7-1 |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1 mΩ              | Névleges lökfeszültség | 8 kV          |
| Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 1.02 W            | Szennyezés súlyossága  | 3             |

## Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

|  |                      |
|--|----------------------|
| Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | Csavaros csatlakozás |
|--|----------------------|

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|   |                      |
|---|----------------------|
| Mérőeszköz, IEC 60947-1                         | A4                   |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.   | AWG 10               |
| Csatlakozási irány                              | oldalt               |
| Meghúzási nyomaték, max.                        | 1 Nm                 |
| Meghúzási nyomaték, min.                        | 0.5 Nm               |
| Csupaszolási hossz                              | 10 mm                |
| Csatlakozás típusa                              | Csavaros csatlakozás |
| Csatlakozások száma                             | 2                    |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 0.13 mm <sup>2</sup> |
| Biztosítócsavar                                 | M 3                  |

### Műszaki adatok

|  |                                    |                          |                          |
|--|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kés mérete   | 0,6 x 3,5 mm                       |                          |                          |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.  | AWG 26                             |                          |                          |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max.       | 4 mm <sup>2</sup>                  |                          |                          |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0.13 mm <sup>2</sup>               |                          |                          |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.                              | 4 mm <sup>2</sup>                  |                          |                          |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.                              | 0.13 mm <sup>2</sup>               |                          |                          |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.  | 6 mm <sup>2</sup>                  |                          |                          |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.  | 0.13 mm <sup>2</sup>               |                          |                          |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.  | 6 mm <sup>2</sup>                  |                          |                          |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.  | 0.13 mm <sup>2</sup>               |                          |                          |
| Iker érvéghüvelyek, max.   | 2.5 mm <sup>2</sup>                |                          |                          |
| Iker-érvéghüvelyek, min.   | 0.5 mm <sup>2</sup>                |                          |                          |
| Nyomaték nagysága DMS elektromos csavarhúzóval   | 2                                  |                          |                          |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás  | 6 mm <sup>2</sup>                  |                          |                          |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás  | 0.13 mm <sup>2</sup>               |                          |                          |
| Finomsodratú, min. (névleges csatlakozás)  | 0.13 mm <sup>2</sup>               |                          |                          |
| Rögözhető vezeték  | Csatlakozási specifikáció          | Csavaros csatlakozás     |                          |
|  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus                    | tömör, H05(07) V-U       |
|  |                                    | min.                     | 0.5 mm <sup>2</sup>      |
|  |                                    | max.                     | 6 mm <sup>2</sup>        |
|  |                                    | névleges                 | 4 mm <sup>2</sup>        |
|  | érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz       | min. 10 mm               |
|  |                                    |                          | max. 10 mm               |
|  |                                    |                          | névleges 10 mm           |
|  |                                    | Meghúzási nyomaték       | min. 0.5 Nm<br>max. 1 Nm |
|  | Csatlakozási specifikáció          | Csavaros csatlakozás     |                          |
|  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus                    | sodrott, H07V-R          |
|  |                                    | min.                     | 1.5 mm <sup>2</sup>      |
|  |                                    | max.                     | 6 mm <sup>2</sup>        |
|  |                                    | névleges                 | 4 mm <sup>2</sup>        |
|  | érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz       | min. 10 mm               |
| max. 10 mm   |                                    |                          |                          |
| névleges 10 mm   |                                    |                          |                          |
| Meghúzási nyomaték   |                                    | min. 0.5 Nm<br>max. 1 Nm |                          |
| Csatlakozási specifikáció  | Csavaros csatlakozás               |                          |                          |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete   | Típus                              | flexibilis, H05(07) V-K  |                          |
|  | min.                               | 0.5 Nm                   |                          |
|  | max.                               | 6 Nm                     |                          |
|  | névleges                           | 4 Nm                     |                          |

## Műszaki adatok

|             |                    |          |        |
|-------------|--------------------|----------|--------|
| érvéghüvely | Csupaszolási hossz | min.     | 10 mm  |
|             |                    | max.     | 10 mm  |
|             | Meghúzási nyomaték | névleges | 10 mm  |
|             |                    | min.     | 0.5 Nm |
|             |                    | max.     | 1 Nm   |

### UL névleges adatok

|   |        |   |        |
|---|--------|---|--------|
| Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (UR)  | 10 AWG | C áram nagyság (UR)                         | 35 A   |
| C feszültség nagyság (UR)                   | 600 V  | Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (UR)  | 26 AWG |
| Tanúsítvány száma (UR)                      | E60693 | Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (UR) | 22 AWG |
| Vezetékméret, terepi vezetékezés, max. (UR) | 10 AWG |   |        |

### Általános

|   |               |   |        |
|---|---------------|---|--------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 10        | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 26 |
| Szabványok                                    | IEC 60947-7-1 | Tartósín                                      | TS 35  |

### Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 |             |             |

**Rajzok**



## Tartozékok

### Keresztösszekötők



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfólióink moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

### Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | WQV 4/2                    | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1051960000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 41 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 10.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190026486              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |
| Típus          | WQV 4/3                    | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1054560000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 41 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7.6 mm  |
| GTIN (EAN)     | 4008190168971              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |
| Típus          | WQV 4/4                    | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1054660000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 41 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7.6 mm  |
| GTIN (EAN)     | 4008190095758              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |
| Típus          | WQV 4/10                   | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1052060000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 41 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190054687              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |

### Véglapok és elválasztólapok



Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapcsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapcsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapcsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

### Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WAP 2.5-10                 | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1050000000</a> | Véglap sorkapcsokhoz, sötétbézs, Magasság: 56 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-O, Wemid, Felpattintható: Nem |
| GTIN (EAN)     | 4008190103149              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |

## WDU 4 BL


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WAP 2.5-10 BL              | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1050080000</a> | Véglap sorkapcsokhoz, kék, Magasság: 56 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-0, Wemid, Felpattintható: Nem   |
| GTIN (EAN)     | 4008190136611              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |
| Típus          | WAP 16+35 WTW 2.5-10       | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1050100000</a> | Vég- és elválasztó lemezek kapcsokhoz, sötétbézs, Magasság: 56 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-0, Wemid |
| GTIN (EAN)     | 4008190079901              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |
| Típus          | WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL    | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1050180000</a> | Vég- és elválasztó lemezek kapcsokhoz, kék, Magasság: 56 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-0, Wemid       |
| GTIN (EAN)     | 4008190013899              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |

## Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WEW 35/2                   | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1061200000</a> | Végbak, sötétbézs, TS 35, HB, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN)     | 4008190030230              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |

## Tesztadapter és tesztaljzatok



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez állapottban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | WTA 3 WDU4                 | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1632350000</a> | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 6 A |
| GTIN (EAN)     | 4008190209711              |   |
| Qty.           | 25 ST                      |   |

## WDU 4 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | WTA 3/ZA WDU4              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1632360000</a> | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 6 A |
| GTIN (EAN)     | 4008190209704              |   |
| Qty.           | 25 ST                      |   |

## Üres



A WAD csatlakozójelölők a W sorozatú sorkapcsokhoz, valamint a WEW 35/2 és a ZEW 35/2 végbakokhoz használhatók. A jelölők üresen, egyedi nyomtatással vagy standard villám jelöléssel is kaphatók. A WAD MultiCard jelölők a PrintJet CONNECT nyomtatókkal használhatók címkézésre. Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WAD 5 MC NE WS             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1112910000</a> | Csoportjelölők, Fedél, 33.3 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 WDU<br>2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4032248891689              |  |
| Qty.           | 48 ST                      |  |
| Típus          | WAD 5 MC NE GE             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1112920000</a> | Csoportjelölők, Fedél, 33.3 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 WDU<br>2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, sárga |
| GTIN (EAN)     | 4032248891771              |  |
| Qty.           | 48 ST                      |  |
| Típus          | WS 12/6 MC NE WS           | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1609900000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00<br>Weidmueller, Allen-Bradley, fehér     |
| GTIN (EAN)     | 4008190203467              |  |
| Qty.           | 600 ST                     |  |
| Típus          | DEK 5/6 MC NE WS           | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1609820000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00<br>Weidmueller, fehér                |
| GTIN (EAN)     | 4008190203436              |  |
| Qty.           | 1000 ST                    |  |

## Tartozékok

## SchT csoportos jelölőtartó



Az SchT 5 S csoportjelölő tartó közvetlenül felpattintható a TS 32 tartósínre (G-sín) vagy a TS 35 tartósínre (sorsorkapocssín). Emiatt a sorkapocs feliratozása a sorkapocstól és annak típusától függetlenül kialakítható. Az SchT 5 és SchT 5 S védelmét ESO 5, STR 5 védőszalagok biztosítják.

Az SchT 7 egy elforgatható csoportos jelölő becsúsztható jelzőlapokhoz, mely minden további nélkül lehetővé teszi a kapocscsavar működtetését.

Az SchT 7 tartalmazza az ESO 7, STR 7 védőszalagot, vagy DEK 5 védelmet.

A becsúsztható címkék és védőszalagok a „Tartozékok” címszó alatt találhatóak.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SCHT 7                     | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">0517960000</a> | SCHT, Sorkapocs jelölő, 39,3 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 7.00 Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4008190001742              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |

## ZGB elfordítható csoportos jelölőtartó



A ZGB 15 egy felhajtható csoportos jelölőtartó. A jelölőtartóba dekafix 5 és WS 12/5 csatlakozójelölések, vagy az ESO 15 becsúsztható jelölőlap illeszthető.

A ZGB 30 egy felhajtható csoportos jelölőtartó. A jelölőtartóba dekafix 5 és WS 12/5 csatlakozójelölések, vagy az ESO 7 becsúsztható jelölőlap illeszthető.

A becsúsztható címkék és védőszalagok a „Tartozékok” címszó alatt találhatóak.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ZGB 15                     | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1636530000</a> | Kapocsjelölők, Sorkapocs jelölő, 15 x 7 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4008190297053              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZGB 30                     | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1611930000</a> | Kapocsjelölők, Sorkapocs jelölő, 32 x 7 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4008190002251              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |

## WDU 4 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Árnyékolásrögzítő nyereg



KLBÜ árnyékoláscsatlakozásaink széles választékával rugalmas és önbeállító árnyékolást valósíthat meg, és biztosíthatja az üzem hibamentes működését.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |          |                                |
|----------------|----------------------------|----------|--------------------------------|
| Típus          | LS 2.8 WDU2.5-10           | Változat |                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1056400000</a> |          | W-sorozat, Árnyékolt gyűjtősín |
| GTIN (EAN)     | 4008190036454              |          |                                |
| Qty.           | 100 ST                     |          |                                |

## DEK 5/6



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alakkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |          |   |
|----------------|----------------------------|----------|---|
| Típus          | DEK 5/6 MM WS              | Változat |   |
| Rendelési szám | <a href="#">2007120000</a> |          | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118392104              |          |   |
| Qty.           | 600 ST                     |          |   |

## Tartozékok

## Véglapok és elválasztólapok



Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WTW EN                     | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1058800000</a> | Elválasztó lemez (kapocs), sötétbézs, Magasság: 86 mm, Szélesség: 3 mm, V-O, Wemid |
| GTIN (EAN)     | 4008190140175              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |

## Keresztösszekötők



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetkezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfólióink moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZQV 4N/10                  | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1528090000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118332896              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |
| Típus          | ZQV 4N/10 BL               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1528230000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118333138              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |
| Típus          | ZQV 4N/10 RD               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2460740000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4050118476163              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |
| Típus          | ZQV 4N/2                   | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1527930000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm   |
| GTIN (EAN)     | 4050118332766              |  |
| Qty.           | 60 ST                      |  |

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ZQV 4N/2 BL                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528040000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm             |
| GTIN (EAN)     | 4050118332773              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 4N/2 RD                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2460450000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm           |
| GTIN (EAN)     | 4050118476149              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 4N/3 BL                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528080000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm              |
| GTIN (EAN)     | 4050118333008              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 4N/3                   | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527940000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm     |
| GTIN (EAN)     | 4050118332865              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 4N/3 RD                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2460810000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm            |
| GTIN (EAN)     | 4050118476231              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 4N/30                  | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2561580000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 30, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 181.7 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118570113              |   |
| Qty.           | 5 ST                       |   |
| Típus          | ZQV 4N/30 BL               | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2561610000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 30, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 181.7 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118569971              |   |
| Qty.           | 5 ST                       |   |
| Típus          | ZQV 4N/30 RD               | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2561600000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 30, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 181.7 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4050118569964              |   |
| Qty.           | 5 ST                       |   |
| Típus          | ZQV 4N/4                   | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527970000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm   |
| GTIN (EAN)     | 4050118332889              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 4N/4 BL                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528120000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm            |
| GTIN (EAN)     | 4050118332872              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ZQV 4N/4 RD                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2460800000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118476224              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 4N/5                   | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527980000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.2 mm   |
| GTIN (EAN)     | 4050118332759              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 4N/5 BL                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528140000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.2 mm            |
| GTIN (EAN)     | 4050118333015              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 4N/5 RD                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2460790000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.2 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118476217              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 4N/50 BL               | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528240000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 303.7 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118333121              |   |
| Qty.           | 5 ST                       |   |
| Típus          | ZQV 4N/50                  | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528130000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 303.7 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118332902              |   |
| Qty.           | 5 ST                       |   |
| Típus          | ZQV 4N/50 RD               | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2460730000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 303.7 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4050118476156              |   |
| Qty.           | 5 ST                       |   |
| Típus          | ZQV 4N/6                   | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527990000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 34.3 mm   |
| GTIN (EAN)     | 4050118332919              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 4N/6 BL                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528170000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 34.3 mm            |
| GTIN (EAN)     | 4050118332926              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 4N/6 RD                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2460780000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 34.3 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118476200              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ZQV 4N/7                   | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528020000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 40.4 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118332780              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 4N/7 BL                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528180000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 40.4 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118333114              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 4N/7 RD                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2460770000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 40.4 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4050118476194              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 4N/8                   | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528030000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.5 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118332841              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 4N/8 BL                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528190000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.5 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118332858              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 4N/8 RD                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2460760000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.5 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4050118476187              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 4N/9                   | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528070000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 52.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118332797              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 4N/9 BL                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528220000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 52.6 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118333107              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 4N/9 RD                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2460750000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 52.6 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4050118476170              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |

## WDU 4 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

### Tesztadapter és tesztaljzatok



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használhatók. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez állapottban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

### Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | STB 8.5/5/2.3/M3 SAK2.5    | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">0280600000</a> | Tartozékok, Aljzat   |
| GTIN (EAN)     | 4008190023188              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |
| Típus          | STB 21.6/IH/BL WTL6/3      | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1071080000</a> | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, 0.00 mm, Mélység: 26.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190043957              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |

### Tartozék



Áram- és feszültségátalakítók huzalozása  
Rugós és csavaros csatlakozástechnikával is kapható mérő-bontó sorkapcsaink kifinomult megoldást kínálnak az áramerősség, feszültség és teljesítmény méréséhez szükséges fontos átalakító áramkörök kiépítéséhez.

### Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | STB 21.6/IH/DB WTL6/3      | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1071000000</a> | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, 0.00 mm, Mélység: 26.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190259204              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |
| Típus          | STB 21.6/IH/GE WTL6/3      | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1071010000</a> | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, 0.00 mm, Mélység: 26.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190259211              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |
| Típus          | STB 21.6/IH/GN WTL6/3      | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1071020000</a> | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, 0.00 mm, Mélység: 26.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190259228              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |

## WDU 4 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | STB 21.6/IH/RT WTL6/3      | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1778990000</a> | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, 0.00 mm, Mélység: 26.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4032248169665              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |
| Típus          | STB 21.6/IH/SW WTL6/3      | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1071040000</a> | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, 0.00 mm, Mélység: 26.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190859985              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |

## Tesztadapter és tesztaljzatok



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez állapottban, és a mérések könnyen elvégezhetőek.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | STB 21.6/IH/VI WTL6/3      | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1071030000</a> | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, 0.00 mm, Mélység: 26.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190259235              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |

## Tartozék



Áram- és feszültségátalakítók huzalozása  
 Rugós és csavaros csatlakozástechnikával is kapható mérő-bontó sorkapcsaink kifinomult megoldást kínálnak az áramerősség, feszültség és teljesítmény méréséhez szükséges fontos átalakító áramkörök kiépítéséhez.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | STB 21.6/IH/WS WTL6/3      | Változat                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1312520000</a> | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118121704              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |

## Tartozékok

## Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 WS 10/5              | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805490000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270231              |                         |
| Qty.           | 100 ST                     |                         |
| Típus          | BZT 1 ZA WS 10/5           | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805520000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270248              |                         |
| Qty.           | 100 ST                     |                         |

## WS 12/6



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:


- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | WS 12/6 MM WS              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2007200000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118391886              |   |
| Qty.           | 600 ST                     |   |

## Tartozékok

## Keresztösszekötő elem



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfólióink moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WQV 35-4/6                 | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1064200000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 41 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 16.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190072919              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |

## Véglapok és elválasztólapok



Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapcsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapcsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapcsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WAP 2.5-10/0.5MM           | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1966380000</a> | Véglap sorkapcsokhoz, sötétbézs, Magasság: 54.5 mm, Szélesség: 0.35 mm, V-0, Wemid, Felpattintható: Igen |
| GTIN (EAN)     | 4032248688616              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |

## Rögzítő tartó



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

**Tartozékok****Általános rendelési adatok**

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | DS 11.5 WDU4               | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">1774240000</a> | Távtartó (kapocs) |
| GTIN (EAN)     | 4032248152391              |                   |
| Qty.           | 100 ST                     |                   |