

AP RF 122 RE OR 2000


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az RS 100 Profi rugalmas megoldást kínálja az Ön szerelési igényeihez, mivel mind a DIN tartósín, mind a fali szerelés lehetséges. Ez a sokoldalúság megkönnyíti az integrálást a különböző környezetekben és alkalmazásokban.

A készülékház az Eurocard NYÁK standardhoz is használható.

A profil méretre szabható, így Ön pontosan a saját specifikus igényeihez igazíthatja. Rendkívül nehéz komponensek esetén további rögzítőlábak használhatók a stabilitás növelése és így a szerelvény biztonságának fokozása érdekében.

Egy másik gyakorlatias jellemző a takaróprofil használatának lehetősége, amely védi a nagyobb komponenseket.

Általános rendelési adatok

Változat	Véglap narancssárga, Véglap DIN tartósín jobb, rögzítőcsavarokkal, Szélesség: 6.4 mm
Rendelési szám	1020650000
Típus	AP RF 122 RE OR 2000
GTIN (EAN)	4032248740161
Qty.	20 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	42.4 mm	Mélység (coll)	1.6693 inch
Magasság	130.8 mm	Magasság (coll)	5.1496 inch
Szélesség	6.4 mm	Szélesség (coll)	0.252 inch
Nettó tömeg	11.4 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyagadatok

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Szigetelőanyag	PA 66
Szigetelőanyag csoport	I	Felületi minőség	kezeletlen
Alapanyag	PA 66	Készítőképzési összehasonlítási szám (CTI)	600 ≤ CTI

Általános adatok

Szín	narancssárga	Védelmi osztály	IP00
Színskála (hasonló)	RAL 2000	Tokozási opció	Nem

Besorolások

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		