


**Product image**

Az energia, a jel és az adatok átvitele örök feladat az elektrotechnikában és a berendezésgyártásban. Sorkapcsainkat a felhasznált szigetelőanyagok, csatlakozórendszerük és kialakításuk emelik ki a konkurens gyártók termékei közül. Egy átmenő sorkapocs egy vagy több vezeték egyesítésére és/ vagy csatlakoztatására használható. E sorkapcsok egy vagy több, azonos potenciálú vagy egymással szemben szigetelt csatlakozási szintből épülnek fel.

**Általános rendelési adatok**

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | W-sorozat, Átvezető sorkapocs, Névleges keresztmetszet: 2.5 mm <sup>2</sup> , Csavaros csatlakozás |
| Rendelési szám | <a href="#">1022 100000</a>  |
| Típus          | WDU 2.5 SL   |
| GTIN (EAN)     | 4008 190100513   |
| Qty.           | 100 Darab  |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 46.5 mm | Mélység (coll)   | 1.8307 inch |
| Magasság    | 64 mm   | Magasság (coll)  | 2.5197 inch |
| Szélesség   | 5.1 mm  | Szélesség (coll) | 0.2008 inch |
| Nettó tömeg | 7.48 g  |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                                     |                |                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet                | -25 °C...55 °C | Ambient temperature                 | -50 °C...75 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C         | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 120 °C         |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül            |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC       |
| Termék karbonlábnyoma    | Bölcsőtől a kapuig 0,075 kg CO2 eq. |

## Anyag adatok

|                          |       |      |           |
|--------------------------|-------|------|-----------|
| Alapanyag                | Wemid | Szín | sötétbézs |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |      |           |

## Rendszer specifikációk

|                                    |   |                               |      |
|------------------------------------|---|-------------------------------|------|
| Változat                           | Csavaros csatlakozás,<br>Forrasztott csatlakozás,<br>Egyik oldalon szabad vég | Véglap szükséges              | Igen |
| Potenciálok száma                  | 1   | Szintek száma                 | 1    |
| Rögzítési pontok száma szintenként | 2   | Potenciálok száma szintenként | 1    |
| Keresztkötött szintek belül        | Nem   | PE-csatlakozás                | Nem  |
| Tartósín                           | TS 35   | N funkció                     | Nem  |
| PE működés                         | Nem   | PEN funkció                   | Nem  |

## 2 rögzíthető vezeték (H05V/H07V) egyforma keresztmetszettel (névleges csatlakozás)

|   |                     |   |                     |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, 2 rögzíthető vezeték, max. | 1.5 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, 2 rögzíthető vezeték, min. | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| vezeték keresztmetszet, finomsodratú, két 1.5 mm <sup>2</sup> rögzíthető vezeték, max.                      |                     | Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, min.                              | 0.5 mm <sup>2</sup> |

## Kiegészítő műszaki adatok

|   |      |                       |                |
|---|------|-----------------------|----------------|
| Nyitott oldala                                      | jobb | Hasonló kapcsok száma | 1              |
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem  | Felszerelés típusa    | Felpattintható |

## Műszaki adatok

## Névleges adatok

|  |                     |                         |               |
|--|---------------------|-------------------------|---------------|
| Névleges keresztmetszet                      | 2.5 mm <sup>2</sup> | Névleges feszültség     | 400 V         |
| Névleges DC feszültség                       | 400 V               | Névleges áram           | 15 A          |
| Áram maximum vezetékknál                     | 15 A                | Szabványok              | IEC 60947-7-1 |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1.33 mΩ             | Névleges lökőfeszültség | 6 kV          |
| Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 0.77 W              | Szennyezés súlyossága   | 3             |

## Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | Forrasztott csatlakozás |
|--|-------------------------|

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|  |                      |  |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Mérőeszköz, IEC 60947-1  | A3                   | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.  | AWG 12               |
| Csatlakozási irány   | oldalt               | Meghúzási nyomaték, max.   | 0.8 Nm               |
| Meghúzási nyomaték, min.   | 0.4 Nm               | Csupaszolási hossz   | 10 mm                |
| Csatlakozás típusa   | Csavaros csatlakozás | Csatlakozások száma  | 2                    |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.  | 4 mm <sup>2</sup>    | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.  | 0.13 mm <sup>2</sup> |
| Biztosítócsavar  | M 2.5                | Kés mérete   | 0,6 x 3,5 mm         |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.  | AWG 26               | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0.13 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.                        | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.                               | 0.13 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.  | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.  | 0.13 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.  | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.  | 0.13 mm <sup>2</sup> | Nyomaték nagysága DMS elektromos csavarhúzóval   | 1                    |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás  | 4 mm <sup>2</sup>    | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás  | 0.13 mm <sup>2</sup> |
| Finomsodratú, min. (névleges csatlakozás)  | 0.13 mm <sup>2</sup> |  |                      |

## Általános

|   |               |   |        |
|---|---------------|---|--------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 12        | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 26 |
| Szabványok                                    | IEC 60947-7-1 | Tartósín                                      | TS 35  |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 |             |             |

**Rajzok**



## Tartozékok

## Keresztösszekötők



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WQV 2.5/2                  | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1053660000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 32 A,<br>Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7 mm  |
| GTIN (EAN)     | 4008190031121              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |
| Típus          | WQV 2.5/3                  | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1053760000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 32 A,<br>Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7 mm  |
| GTIN (EAN)     | 4008190058999              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |
| Típus          | WQV 2.5/4                  | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1053860000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 32 A,<br>Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7 mm  |
| GTIN (EAN)     | 4008190049706              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |
| Típus          | WQV 2.5/5                  | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1053960000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 32 A,<br>Pólusszám: 5, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7 mm  |
| GTIN (EAN)     | 4008190158446              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |
| Típus          | WQV 2.5/6                  | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1054060000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 32 A,<br>Pólusszám: 6, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7 mm  |
| GTIN (EAN)     | 4008190102272              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |
| Típus          | WQV 2.5/7                  | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1054160000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 32 A,<br>Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7 mm  |
| GTIN (EAN)     | 4008190011246              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |
| Típus          | WQV 2.5/8                  | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1054260000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 32 A,<br>Pólusszám: 8, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7 mm  |
| GTIN (EAN)     | 4008190073572              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |
| Típus          | WQV 2.5/10                 | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1054460000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 32 A,<br>Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190135089              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |

## Tartozékok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WQV 2.5/15                 | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1059660000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 32 A,<br>Pólusszám: 15, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190002411              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |
| Típus          | WQV 2.5/20                 | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1577570000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 32 A,<br>Pólusszám: 20, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190125868              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |
| Típus          | WQV 2.5/30                 | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1067500000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 32 A,<br>Pólusszám: 30, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190031107              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |
| Típus          | WQV 2.5/32                 | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1577600000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 32 A,<br>Pólusszám: 32, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190154035              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |

## Véglapok és elválasztólapok



Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WAP 2.5-10                 | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1050000000</a> | Véglap sorkapocskhoz, sötétbézs, Magasság: 56 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-O, Wemid, Felpattintható: Nem |
| GTIN (EAN)     | 4008190103149              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |
| Típus          | WAP 2.5-10 BL              | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1050080000</a> | Véglap sorkapocskhoz, kék, Magasság: 56 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-O, Wemid, Felpattintható: Nem       |
| GTIN (EAN)     | 4008190136611              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |
| Típus          | WAP 2.5-10 BR              | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1050070000</a> | Véglap sorkapocskhoz, barna, Magasság: 56 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-O, Wemid, Felpattintható: Nem     |
| GTIN (EAN)     | 4008190455507              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | WAP 2.5-10 GE              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1050020000</a> | Véglap sorkapcsokhoz, sárga, Magasság: 56 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-O, Wemid, Felpattintható: Nem        |
| GTIN (EAN)     | 4008190406776              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |
| Típus          | WAP 2.5-10 GN              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1072200000</a> | Véglap sorkapcsokhoz, zöld, Magasság: 56 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-O, Wemid, Felpattintható: Nem         |
| GTIN (EAN)     | 4008190455491              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |
| Típus          | WAP 2.5-10 GR              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1050050000</a> | Véglap sorkapcsokhoz, szürke, Magasság: 56 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-O, Wemid, Felpattintható: Nem       |
| GTIN (EAN)     | 4008190455484              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |
| Típus          | WAP 2.5-10 OR              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1050060000</a> | Véglap sorkapcsokhoz, narancssárga, Magasság: 56 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-O, Wemid, Felpattintható: Nem |
| GTIN (EAN)     | 4008190406769              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |
| Típus          | WAP 2.5-10 RT              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1050040000</a> | Véglap sorkapcsokhoz, piros, Magasság: 56 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-O, Wemid, Felpattintható: Nem        |
| GTIN (EAN)     | 4008190406783              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |
| Típus          | WAP 2.5-10 SW              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1050010000</a> | Véglap sorkapcsokhoz, fekete, Magasság: 56 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-O, Wemid, Felpattintható: Nem       |
| GTIN (EAN)     | 4008190406806              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |
| Típus          | WAP 2.5-10 VI              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1072210000</a> | Véglap sorkapcsokhoz, ibolyaszín, Magasság: 56 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-O, Wemid, Felpattintható: Nem   |
| GTIN (EAN)     | 4008190455460              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |
| Típus          | WAP 2.5-10 WS              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1050090000</a> | Véglap sorkapcsokhoz, fehér, Magasság: 56 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-O, Wemid, Felpattintható: Nem        |
| GTIN (EAN)     | 4008190406790              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |
| Típus          | WAP 16+35 WTW 2.5-10       | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1050100000</a> | Vég- és elválasztó lemezek kapcsokhoz, sötétbézs, Magasság: 56 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-O, Wemid        |
| GTIN (EAN)     | 4008190079901              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL    | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1050180000</a> | Vég- és elválasztó lemezek kapcsokhoz, kék, Magasság: 56 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-O, Wemid              |
| GTIN (EAN)     | 4008190013899              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |

## WDU 2.5 SL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

### Tesztadapter és tesztaljzatok



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez állapottban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

### Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | WTA 2 WDU2.5-10            | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1632320000</a> | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 6 A |
| GTIN (EAN)     | 4008190257347              |   |
| Qty.           | 25 ST                      |   |
| Típus          | WTA 2/ZA WDU2.5-10         | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1632330000</a> | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 6 A |
| GTIN (EAN)     | 4008190257330              |   |
| Qty.           | 25 ST                      |   |
| Típus          | WTA 2/10 WDU2.5/10         | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1632340000</a> | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 6 A |
| GTIN (EAN)     | 4008190209599              |   |
| Qty.           | 5 ST                       |   |

### Vágó- és lyukasztó szerszámok keresztösszekötőkhöz



- Weidmüller Z-sorozatú keresztösszekötőkhöz
- WQV 2.5 - WQV 35 méretű keresztösszekötőkhöz
- WTR 2.5 és WSI 6 sorkapcsok keresztösszekötő ablakaihoz

### Általános rendelési adatok

|                |                            |                     |
|----------------|----------------------------|---------------------|
| Típus          | WAW 1 NEUTRAL              | Változat            |
| Rendelési szám | <a href="#">9004500000</a> | Miscellaneous tools |
| GTIN (EAN)     | 4008190053925              |                     |
| Qty.           | 1 ST                       |                     |

## Tartozékok

## Tesztadapter és tesztaljzatok




Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használhatók. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékkel állapottan, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                     |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Típus          | PS 2.3 RT                  | Változat                            |
| Rendelési szám | <a href="#">0180400000</a> | Tesztadapter (kapocs), 230 V, 20 mA |
| GTIN (EAN)     | 4008190060121              |                                     |
| Qty.           | 20 ST                      |                                     |
| Típus          | STB 8.5/D4/2.3/M2.5 AKZ    | Változat                            |
| Rendelési szám | <a href="#">0215700000</a> | Tartozékok, Aljzat                  |
| GTIN (EAN)     | 4008190184872              |                                     |
| Qty.           | 50 ST                      |                                     |

## Villámjellel



A WAD csatlakozójelölők a W sorozatú sorkapcsokhoz, valamint a WEW 35/2 és a ZEW 35/2 végbakokhoz használhatók. A jelölők üresen, egyedi nyomtatással vagy standard villám jelöléssel is kaphatók. A WAD MultiCard jelölők a PrintJet CONNECT nyomtatókkal használhatók címkézésre. Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | WAD 5 MC B GE/SW           | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1120450000</a> | Csoportjelölők, Fedél, 33.3 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, sárga |
| GTIN (EAN)     | 4032248901272              |   |
| Qty.           | 48 ST                      |   |

## Tartozékok

## ZGB elfordítható csoportos jelölőtartó



A ZGB 15 egy felhajtható csoportos jelölőtartó. A jelölőtartóba dekafix 5 és WS 12/5 csatlakozójelölések, vagy az ESO 15 becsúsztható jelölőlappal illeszthető. A ZGB 30 egy felhajtható csoportos jelölőtartó. A jelölőtartóba dekafix 5 és WS 12/5 csatlakozójelölések, vagy az ESO 7 becsúsztható jelölőlappal illeszthető. A becsúsztható címkék és védőszalagok a „Tartozékok” címszó alatt találhatóak.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZGB 30                     | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1611930000</a> | Kapocsjelölők, Sorkapocs jelölő, 32 x 7 mm, Raszter mm-ben (P):<br>5.00 Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4008190002251              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |
| Típus          | ZGB 15                     | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1636530000</a> | Kapocsjelölők, Sorkapocs jelölő, 15 x 7 mm, Raszter mm-ben (P):<br>5.00 Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4008190297053              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |
| Típus          | ZGB 30/3.5                 | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1778290000</a> | Kapocsjelölők, Sorkapocs jelölő, 32 x 7 mm, Raszter mm-ben (P):<br>3.50 fehér              |
| GTIN (EAN)     | 4032248161065              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |

## Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 WS 10/5              | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805490000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270231              |                         |
| Qty.           | 100 ST                     |                         |
| Típus          | BZT 1 ZA WS 10/5           | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805520000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270248              |                         |
| Qty.           | 100 ST                     |                         |