

KLIPPON STB 2.1 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A Klippon® STB házsorozat ideálisan alkalmazható az energia-, feldolgozó- és szállítmányozási iparban, így tökéletesen kiegészíti a már meglévő Klippon® házportfóliókat. A sorozat házai megfelelnek a nemzetközi szabványoknak (pl. Lloyds Register és EN62208).

- 1.0330 acéllemez, porbevonatos (RAL 7032)
- Szabványos, a magas hőmérsékletnek ellenálló tömítéssel – -60°C és +120°C közötti bővített hőmérséklet-tartomány
- A Lloyds Register szerinti jóváhagyás
- Flexibilis opciók a belső tartósín rögzítésére
- IP66 védelem
- A tömítés biztonságos, állandó működését a tömítés kompresszió elleni védelme biztosítja
- Földelőcsap a ház fedelében és alijában
- Lézervágott hegesztési varratok a még jobb minőségért
- A rögzítőlábakra hegesztve garantálják a ház optimális felszerelését

A Weidmüller le tudja gyártani és tudja biztosítani ezt a házat – az ügyfél igényei szerint –, felszerelve minden szükséges sorkapoccsal és kábelcsavarzattal.

Általános rendelési adatok

Változat	Klippon STB (Small Terminal Box), Üres ház, Acéllemez készülékház, Magasság: 190 mm, Szélesség: 150 mm, Mélység: 90 mm, Alapanyag: Lemezacél, Porszórt, Kavicsszürke
Rendelési szám	1025010000
Típus	KLIPPON STB 2.1 MS HT
GTIN (EAN)	4032248745227
Qty.	1 Darab

KLIPPON STB 2.1 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	90 mm	Mélység (coll)	3.5433 inch
Magasság	190 mm	Magasság (coll)	7.4803 inch
Szélesség	150 mm	Szélesség (coll)	5.9055 inch
Rögzítési méret - szélesség	175 mm	Nettó tömeg	2020 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -60 °C...120 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Ház földelés

Keresztmetszet, max.	25 mm ²	Földelés, ház, burkolat	Ráhegesztett M6 x 10 rozsdamentes acél földelőcsap
Földelés, ház, külső	Ráhegesztett M6 x 16 rozsdamentes acél csavarok	Földelés, ház, belső	Ráhegesztett M6 x 16 rozsdamentes acél csavarok

Tanúsítványszámok - tokozat

Megfelelési nyilatkozat száma (DoC LVD)	DE PS2620 160412 002ISS02	Tanúsítvány száma (LLOYDSREG)	LR23307703TA
Tanúsító intézet	LR		

Tömszelencék, bal

M12	15	M50	1
M16	10	M32	3
M25	3	M20	8
M40	2		

Tömszelencék, felső/alsó

M20	8	M12	15
M40	2	M32	3
M25	3	M50	1
M16	10		

Tömszelencék, jobb

M25	3	M16	10
M40	2	M50	1

KLIPPON STB 2.1 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

M32	3	M20	10
M12	18		

függőleges összeállítás

WDU 10 / ZDU 10	1x15	WDU 16 / ZDU 16	1x13
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x30	WDU 4 / ZDU 4	1x25
WDU 6 / ZDU 6	1x20		

Általános információ

Burkolat anyagvastagsága	1.5 mm	Ház anyagvastagsága	1.5 mm
Üzemi hőmérséklet, max.	120 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-60 °C
Fedél kiegészítő	M5 hatszögletű nemesacél csavar horonnyal és 10 mm kulcstávval	Szabványok	DIN 4102-12
Felületi minőség	Porszórt	Ütésállóság	10 J standard változat
Védelmi osztály	IP66	Alapanyag	Lemezacél
Tömítés anyaga	Szilikon	Integrált rögzítést	TAS 20 sín a padlóra hegesztve
Ház kiegészítő	Ráhegesztett rögzítőláb 8 mm-es furatokkal	Protection class (UL)	Type 4, Type 4X
Fedélcsavarok száma	4	Szerelőnyílás: szélesség	130 mm
Aljzatperem	Nem	Max. teherbírás	19.95 kg
Fedél	Igen	Szerelőnyílás: magasság	172 mm
Felhasználási területek	Közlekedéstechnika, Tengerészeti mérnökség, Folyamatirányítás, Csomagolóipar		

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	The fire rating up to E90 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see "Declaration of Manufacturer" in "Downloads")
------------------	---

Besorolások


ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

KLIPPON STB 2.1 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

Méretrajz



KLIPPON STB 2.1 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Sorkapocssínek - TS35



A Klippon® STB házcsalád rendszertartozékaival bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

- TS 35 DIN sínek
- Rögzítőcsavarok

A Weidmüller ezt a szekrényt – az ügyfél előírásai szerint – tudja gyártani és szállítani – felszerelve az összes szükséges csatlakozással és tömszelencével.

Általános rendelési adatok

Típus	SFNS5 VKMU M5 SW15	Változat
Rendelési szám	0433500000	Klippon STB (Small Terminal Box), Rögzítőanya, Négyzetes, Magasság: 15 mm, Szélesség: 15 mm, Mélység: 11.7 mm, Alapanyag: Acél horganyzott, galvanizált, ezüst
GTIN (EAN)	4008190494520	
Qty.	20 ST	

Földelő szalag

Az új Klippon® TB házrendszer rendszertartozékainak teljesen strukturált választékával a házak egyszerűen hozzáigazíthatók minden alkalmazás speciális követelményeihez. A következő opciók állnak rendelkezésre:

- Házelemek
- Dokumentumtartók
- Földelőcsap
- Tömszelencelemezek
- Szerelési anyag
- Rögzítőlemezek
- Esővédő fedelek
- Távtartó
- Sorkapocssínek
- Típuscímke-tartó

Általános rendelési adatok

Típus	PECD WIRE 6/200/D6 SET	Változat
Rendelési szám	2475490000	Klippon TB (Terminal Box), Grounding strap, Csavaros, Alapanyag: Acél, Zöld / sárga
GTIN (EAN)	4050118487206	
Qty.	1 ST	

KLIPPON STB 2.1 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szellőzdugók - DAE



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	DAE M12 SS	Változat
Rendelési szám	1868550000	DAE (szellőzőelem), Kiegyenlítő elem, egyenes, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, nemesacél 1.4305 (303)
GTIN (EAN)	4032248440405	
Qty.	10 ST	
Típus	DAE M12 PA LONG	Változat
Rendelési szám	1868570000	DAE (szellőzőelem), Kiegyenlítő elem, egyenes, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Poliamid 6
GTIN (EAN)	4032248440429	
Qty.	10 ST	

Sorkapocsínék - TS35



A Klippon® STB házcsalád rendszertartozékaival bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

- TS 35 DIN sínek
- Rögzítőcsavarok

A Weidmüller ezt a szekrényt – az ügyfél előírásai szerint – tudja gyártani és szállítani – felszerelve az összes szükséges csatlakozással és tömszelencével.

Általános rendelési adatok

Típus	TS35X7.5 ST STB 2.1 STB...	Változat
Rendelési szám	1567660000	Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 150 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált
GTIN (EAN)	4008190084868	
Qty.	100 ST	
Típus	TS35X15 ST STB 2.1 STB 3	Változat
Rendelési szám	8000073219	Sín, TS 35, TS 35 x 15, Szélesség: 150 mm, aljzattal, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált
GTIN (EAN)	4064675356776	
Qty.	20 ST	