

## KLIPPON STB 3 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Product image



A Klippon® STB házsorozat ideálisan alkalmazható az energia-, feldolgozó- és szállítmányozási iparban, így tökéletesen kiegészíti a már meglévő Klippon® házportfóliókat. A sorozat házai megfelelnek a nemzetközi szabványoknak (pl. Lloyds Register és EN62208).

- 1.0330 acéllemez, porbevonatos (RAL 7032)
- Szabványos, a magas hőmérsékletnek ellenálló tömítéssel – -60°C és +120°C közötti bővített hőmérséklet-tartomány
- A Lloyds Register szerinti jóváhagyás
- Flexibilis opciók a belső tartósín rögzítésére
- IP66 védelem
- A tömítés biztonságos, állandó működését a tömítés kompresszió elleni védelme biztosítja
- Földelőcsap a ház fedelében és alijában
- Lézervágott hegesztési varratok a még jobb minőségért
- A rögzítőlábakra hegesztve garantálják a ház optimális felszerelését

A Weidmüller le tudja gyártani és tudja biztosítani ezt a házat – az ügyfél igényei szerint –, felszerelve minden szükséges sorkapoccsal és kábelcsavarzattal.

## Általános rendelési adatok

Változat	Klippon STB (Small Terminal Box), Üres ház, Acéllemez készülékház, Magasság: 190 mm, Szélesség: 190 mm, Mélység: 100 mm, Alapanyag: Lemezacél, Porszórt, Kavicszűrke
Rendelési szám	<a href="#">1025020000</a>
Típus	KLIPPON STB 3 MS HT
GTIN (EAN)	4032248745234
Qty.	1 Darab

## KLIPPON STB 3 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méretetek és tömegek

Mélység	100 mm	Mélység (coll)	3.937 inch
Magasság	190 mm	Magasság (coll)	7.4803 inch
Szélesség	190 mm	Szélesség (coll)	7.4803 inch
Rögzítési méret - szélesség	215 mm	Nettó tömeg	2173.9 g

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -60 °C...120 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül  
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Ház földelés

Keresztmetszet, max.	25 mm <sup>2</sup>	Földelés, ház, burkolat	Ráhegesztett M6 x 10 rozsdamentes acél földelőcsap
Földelés, ház, külső	Ráhegesztett M6 x 16 rozsdamentes acél csavarok	Földelés, ház, belső	Ráhegesztett M6 x 16 rozsdamentes acél csavarok

## Tanúsítványszámok - tokozat

Megfelelési nyilatkozat száma (DoC LVD)	DE PS2620 160412 002ISS02	Tanúsítvány száma (LLOYDSREG)	LR23307703TA
Tanúsító intézet	LR		

## Tömszelencék, bal

M63	1	M12	21
M50	2	M16	15
M32	3	M25	8
M20	10	M40	3

## Tömszelencék, felső/alsó

M20	10	M12	21
M63	1	M40	3
M32	3	M25	8
M50	2	M16	15

## Tömszelencék, jobb

M25	6	M16	15
M40	2	M50	1

## KLIPPON STB 3 MS HT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

M32	3	M20	8
M12	21		

## függőleges összeállítás

WDU 10 / ZDU 10	1x15	WDU 16 / ZDU 16	1x13
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x30	WDU 4 / ZDU 4	1x25
WDU 6 / ZDU 6	1x20		

## Általános információ

Burkolat anyagvastagsága	1.5 mm	Ház anyagvastagsága	1.5 mm
Üzemi hőmérséklet, max.	120 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-60 °C
Fedél kiegészítő	M5 hatszögletű nemesacél csavar horonnyal és 10 mm kulcstávval	Szabványok	DIN 4102-12
Felületi minőség	Porszórt	Ütésállóság	10 J standard változat
Védelmi osztály	IP66	Alapanyag	Lemezacél
Tömítés anyaga	Szilikon	Integrált rögzítést	TAS 20 sín a padlóra hegesztve
Ház kiegészítő	Ráhegesztett rögzítőláb 8 mm-es furatokkal	Protection class (UL)	Type 4, Type 4X
Fedélcsavarok száma	4	Szerelőnyílás: szélesség	172 mm
Aljzatperem	Nem	Max. teherbírás	25.3 kg
Fedél	Igen	Szerelőnyílás: magasság	170 mm
Felhasználási területek	Közlekedéstechnika, Tengerészeti mérnökség, Folyamatirányítás, Csomagolóipar		

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció	The fire rating up to E90 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see "Declaration of Manufacturer" in "Downloads")
------------------	---

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		


KLIPPON STB 3 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

Méretrajz



## KLIPPON STB 3 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Sorkapocssínek - TS35



A Klippon® STB házcsalád rendszertartozékaival bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

- TS 35 DIN sínek
- Rögzítőcsavarok

A Weidmüller ezt a szekrényt – az ügyfél előírásai szerint – tudja gyártani és szállítani – felszerelve az összes szükséges csatlakozással és tömszelencével.

## Általános rendelési adatok

Típus	SFNS5 VKMU M5 SW15	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0433500000</a>	Klippon STB (Small Terminal Box), Rögzítőanya, Négyzetes, Magasság: 15 mm, Szélesség: 15 mm, Mélység: 11.7 mm, Alapanyag: Acél horganyzott, galvanizált, ezüst
GTIN (EAN)	4008190494520	
Qty.	20 ST	

## Földelő szalag

Az új Klippon® TB házrendszer rendszertartozékainak teljesen strukturált választékával a házak egyszerűen hozzáigazíthatók minden alkalmazás speciális követelményeihez. A következő opciók állnak rendelkezésre:

- Házelemek
- Dokumentumtartók
- Földelőcsap
- Tömszelencelemezek
- Szerelési anyag
- Rögzítőlemezek
- Esővédő fedelek
- Távtartó
- Sorkapocssínek
- Típuscímke-tartó

## Általános rendelési adatok

Típus	PECD WIRE 6/200/D6 SET	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2475490000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Grounding strap, Csavaros, Alapanyag: Acél, Zöld / sárga
GTIN (EAN)	4050118487206	
Qty.	1 ST	

## KLIPPON STB 3 MS HT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Szellőződugók - DAE



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Típus	DAE M12 SS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1868550000</a>	DAE (szellőzőelem), Kiegyenlítő elem, egyenes, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, nemesacél 1.4305 (303)
GTIN (EAN)	4032248440405	
Qty.	10 ST	
Típus	DAE M12 PA LONG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1868570000</a>	DAE (szellőzőelem), Kiegyenlítő elem, egyenes, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Poliamid 6
GTIN (EAN)	4032248440429	
Qty.	10 ST	

## Sorkapocsínék - TS35



A Klippon® STB házcsalád rendszertartozékaival bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

- TS 35 DIN sínek
- Rögzítőcsavarok

A Weidmüller ezt a szekrényt – az ügyfél előírásai szerint – tudja gyártani és szállítani – felszerelve az összes szükséges csatlakozással és tömszelencével.

## Általános rendelési adatok

Típus	TS35X7.5 ST STB 2.1 STB...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1567660000</a>	Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 150 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált
GTIN (EAN)	4008190084868	
Qty.	100 ST	
Típus	TS35X15 ST STB 2.1 STB 3	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8000073219</a>	Sín, TS 35, TS 35 x 15, Szélesség: 150 mm, aljzattal, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált
GTIN (EAN)	4064675356776	
Qty.	20 ST	