

KLIPPON STB 5 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Abbildung ähnlich

A Klippon® STB házsorozat ideálisan alkalmazható az energia-, feldolgozó- és szállítmányozási iparban, így tökéletesen kiegészíti a már meglévő Klippe® házportfóliókat. A sorozat házai megfelelnek a nemzetközi szabványoknak (pl. Lloyds Register és EN62208).

- 1.0330 acéllemez, porbevonatos (RAL 7032)
- Szabványos, a magas hőmérsékletnek ellenálló tömítéssel – -60°C és +120°C közötti bővített hőmérséklet-tartomány
- A Lloyds Register szerinti jóváhagyás
- Flexibilis opciók a belső tartósín rögzítésére
- IP66 védelem
- A tömítés biztonságos, állandó működését a tömítés kompresszió elleni védelme biztosítja
- Földelőcsap a ház fedelében és alapjában
- Lézervágott hegesztési varratok a még jobb minőségért
- A rögzítőlábakra hegesztve garantálják a ház optimális felszerelését

A Weidmüller le tudja gyártani és tudja biztosítani ezt a házat – az ügyfél igényei szerint –, felszerelve minden szükséges sorkapoccsal és kábelcsavarzattal.



Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat | Klippon STB (Small Terminal Box), Üres ház, Acéllemez készülékház, Magasság: 160 mm, Szélesség: 380 mm, Mélység: 120 mm, Alapanyag: Lemezacél, Porszört, Kavicszűrke |
| Rendelési szám | 1025040000 |
| Típus | KLIPPON STB 5 MS HT |
| GTIN (EAN) | 4032248745258 |
| Qty. | 1 Darab |

KLIPPON STB 5 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

| | | | |
|----------------------------|--------|-----------------------------|--------------|
| Mélység | 120 mm | Mélység (coll) | 4.7244 inch |
| Magasság | 160 mm | Magasság (coll) | 6.2992 inch |
| Szélesség | 380 mm | Szélesség (coll) | 14.9606 inch |
| Rögzítési méret - magasság | 80 mm | Rögzítési méret - szélesség | 405 mm |
| Nettó tömeg | 3974 g | | |

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -60 °C...120 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Ház földelés

| | | | |
|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Keresztmetszet, max. | 25 mm ² | Földelés, ház, burkolat | Ráhegesztett M6 x 10 rozsdamentes acél földelőcsap |
| Földelés, ház, külső | Ráhegesztett M6 x 16 rozsdamentes acél csavarok | Földelés, ház, belső | Ráhegesztett M6 x 16 rozsdamentes acél csavarok |

Tanúsítványszámok - tokozat

| | | | |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|
| Megfelelési nyilatkozat száma (DoC LVD) | DE PS2620 160412 002ISS02 | Tanúsítvány száma (LLOYDSREG) | LR23307703TA |
| Tanúsító intézet | LR | | |

Tömszelencék, bal

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M63 | 1 | M12 | 20 |
| M50 | 1 | M16 | 12 |
| M32 | 4 | M25 | 6 |
| M20 | 12 | M40 | 2 |

Tömszelencék, felső/alsó

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M20 | 30 | M12 | 64 |
| M63 | 2 | M40 | 6 |
| M32 | 10 | M25 | 16 |
| M50 | 4 | M16 | 33 |

KLIPPON STB 5 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tömszelencék, jobb

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M25 | 6 | M63 | 1 |
| M16 | 12 | M40 | 2 |
| M50 | 1 | M32 | 4 |
| M20 | 12 | M12 | 20 |

függőleges összeállítás

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 3x12 | WDU 16 / ZDU 16 | 3x10 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 3x25 | WDU 4 / ZDU 4 | 3x21 |
| WDU 6 / ZDU 6 | 3x16 | | |

vízszintes összeállítás

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x35 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x29 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x68 | WDU 4 / ZDU 4 | 1x57 |
| WDU 6 / ZDU 6 | 1x44 | | |

Általános információ

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Burkolat anyagvastagsága | 1.5 mm | Ház anyagvastagsága | 1.5 mm |
| Üzemi hőmérséklet, max. | 120 °C | Üzemi hőmérséklet, min. | -60 °C |
| Fedél kiegészítő | M5 hatszögletű nemesacél csavar horonnyal és 10 mm kulcstávval | Szabványok | DIN 4102-12 |
| Felületi minőség | Porszórt | Ütésállóság | 10 J standard változat |
| Védelmi osztály | IP66 | Alapanyag | Lemezacél |
| Tömítés anyaga | Szilikon | Integrált rögzítést | TAS 20 sín a padlóra hegesztve |
| Ház kiegészítő | Ráhegesztett rögzítőláb 8 mm-es furatokkal | Protection class (UL) | Type 4, Type 4X |
| Fedélcsavarok száma | 4 | Szerelőnyílás: szélesség | 362 mm |
| Aljzatperem | Nem | Max. teherbírás | 42.56 kg |
| Fedél | Igen | Szerelőnyílás: magasság | 140 mm |
| Felhasználási területek | Közlekedéstechnika, Tengerészeti mérnökség, Folyamatirányítás, Csomagolóipar | | |

Fontos megjegyzés

| | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékinformáció | The fire rating up to E90 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see "Declaration of Manufacturer" in "Downloads") |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000261 | ETIM 9.0 | EC000261 |
| ETIM 10.0 | EC000261 | ECLASS 14.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-01-01 | | |


KLIPPON STB 5 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

Méretrajz



KLIPPON STB 5 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Sorkapocssínek - TS35



A Klippon® STB házcsalád rendszertartozékaival bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

- TS 35 DIN sínek
- Rögzítőcsavarok

A Weidmüller ezt a szekrényt – az ügyfél előírásai szerint – tudja gyártani és szállítani – felszerelve az összes szükséges csatlakozással és tömszelencével.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus | SFNS5 VKMU M5 SW15 | Változat |
| Rendelési szám | 0433500000 | Klippon STB (Small Terminal Box), Rögzítőanya, Négyzetes, Magasság: 15 mm, Szélesség: 15 mm, Mélység: 11.7 mm, Alapanyag: Acél horganyzott, galvanizált, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4008190494520 | |
| Qty. | 20 ST | |

Földelő szalag

Az új Klippon® TB házrendszer rendszertartozékainak teljesen strukturált választékával a házak egyszerűen hozzáigazíthatók minden alkalmazás speciális követelményeihez. A következő opciók állnak rendelkezésre:

- Házelemek
- Dokumentumtartók
- Földelőcsap
- Tömszelencelemezek
- Szerelési anyag
- Rögzítőlemezek
- Esővédő fedelek
- Távtartó
- Sorkapocssínek
- Típuscímke-tartó

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus | PECD WIRE 6/200/D6 SET | Változat |
| Rendelési szám | 2475490000 | Klippon TB (Terminal Box), Grounding strap, Csavaros, Alapanyag: Acél, Zöld / sárga |
| GTIN (EAN) | 4050118487206 | |
| Qty. | 1 ST | |

KLIPPON STB 5 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Szellőzdugók - DAE



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus | DAE M12 SS | Változat |
| Rendelési szám | 1868550000 | DAE (szellőzőelem), Kiegyenlítő elem, egyenes, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, nemesacél 1.4305 (303) |
| GTIN (EAN) | 4032248440405 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | DAE M12 PA LONG | Változat |
| Rendelési szám | 1868570000 | DAE (szellőzőelem), Kiegyenlítő elem, egyenes, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Poliamid 6 |
| GTIN (EAN) | 4032248440429 | |
| Qty. | 10 ST | |

Sorkapocsínék - TS35



A Klippon® STB házcsalád rendszertartozékaival bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

- TS 35 DIN sínek
- Rögzítőcsavarok

A Weidmüller ezt a szekrényt – az ügyfél előírásai szerint – tudja gyártani és szállítani – felszerelve az összes szükséges csatlakozással és tömszelencével.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus | TS35X7.5 ST STB 5 | Változat |
| Rendelési szám | 8803610000 | Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 320 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált, krómozott |
| GTIN (EAN) | 4050118652796 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | TS35X7.5 ST STB 4 STB 6 | Változat |
| Rendelési szám | 8563410000 | Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 200 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált |
| GTIN (EAN) | 4050118652789 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | TS35X15 ST STB 4 STB 6 | Változat |
| Rendelési szám | 8000073220 | Sín, TS 35, TS 35 x 15, Szélesség: 200 mm, aljattal, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált |
| GTIN (EAN) | 4064675356783 | |
| Qty. | 20 ST | |

KLIPPON STB 5 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus | TS35X15 ST STB 5 | Változat |
| Rendelési szám | 8000073222 | Sín, TS 35, TS 35 x 15, Szélesség: 320 mm, aljzattal, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált |
| GTIN (EAN) | 4064675356790 | |
| Qty. | 20 ST | |