

SFC 3/30 MC NE BL


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A SlimFix Clip két előnyt egyesít: egyedülálló zárómechanizmusának köszönhetően a zárt jelölő a nyitotthoz hasonlóan, egyszerűen szerelhető. A kengyelmechanizmus gyors és kényelmes szerelést biztosít, a vezeték beszerelése után is. A SlimFix Clip max. 5mm külső átmérőjű vezetékekhez alkalmas. A nagy – max. 30 mm – jelölőfelület hosszú karakterláncokat enged meg. Halogénmentes anyagból készülnek és a V2 éghetőségi osztálynak felelnek meg.

Előnyök:

- Halogénmentes anyag
- V2 éghetőségi osztály
- Gyors, szerszámmentes szerelés
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők
- 12 mm, 21 mm és 30 mm magasságban kaphatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | SlimFix Clip, Vezeték és kábeljelölők, 3,5 - 7 mm, 30 x 12,5 mm, kék |
| Rendelési szám | 1025340000 |
| Típus | SFC 3/30 MC NE BL |
| GTIN (EAN) | 4032248746392 |
| Qty. | 60 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 11.3 mm | Mélység (coll) | 0.4449 inch |
| Magasság | 30 mm | Magasság (coll) | 1.1811 inch |
| Szélesség | 12.5 mm | Szélesség (coll) | 0.4921 inch |
| Nettó tömeg | 1.65 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...100 °C |
|------------------------------|--------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |
| Termék karbonlábnyoma | Bölcsőtől a kapuig 0.009 kg CO2 eq. |

Általános adatok

| | | |
|---|---|-----------|
| Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 6 | |
| Nyomatás típusa | üres | |
| Szélesség | 12.5 mm | |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2 | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 100 °C | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C | |
| Szín | kék | |
| Halogén | Nem | |
| Alapanyag | Poliamid 66 | |
| Jelölők száma kombinációként | Tápellátás formája | MultiCard |
| Címkemező mérete | 30 x 5 mm | |
| Javasolt iparágak | Berendezés | |
| kompatibilis nyomtató | PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2 | |
| Jelölők száma kombinációként | 1 MultiCard = Conductor and cable markers | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...100 °C | |

Vezeték és kábeljelölők

| | | | |
|---|------------------------|------------------------------|--------------------|
| Halogén | Nem | Vezeték-keresztmetszet, max. | 10 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet, min. | 4 mm ² | Vezeték külső átmérő, max. | 7 mm |
| Vezeték külső átmérő, min. | 3.5 mm | Vezeték külső átm. | 3.5 - 7 mm |
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 4 - 10 mm ² | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

