

SFC 3/12 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A SlimFix Clip két előnyt egyesít: egyedülálló zárómechanizmusának köszönhetően a zárt jelölő a nyitotthoz hasonlóan, egyszerűen szerelhető. A kengyelmechanizmus gyors és kényelmes szerelést biztosít, a vezeték beszerelése után is. A SlimFix Clip max. 5mm külső átmérőjű vezetékekhez alkalmas. A nagy – max. 30 mm – jelölőfelület hosszú karakterláncokat enged meg. Halogénmentes anyagból készülnek és a V2 éghetőségi osztálynak felelnek meg.

Előnyök:

- Halogénmentes anyag
- V2 éghetőségi osztály
- Gyors, szerszámmentes szerelés
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők
- 12 mm, 21 mm és 30 mm magasságban kaphatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Változat	SlimFix Clip, Vezeték és kábeljelölők, 3.5 - 7 mm, 12 x 12.5 mm, Vevőspecifikus
Rendelési szám	1025550000
Típus	SFC 3/12 MC SDR
GTIN (EAN)	4032248746736
Qty.	16 Darab

SFC 3/12 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	11.3 mm	Mélység (coll)	0.4449 inch
Magasság	12 mm	Magasság (coll)	0.4724 inch
Szélesség	12.5 mm	Szélesség (coll)	0.4921 inch
Nettó tömeg	5.33 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C
------------------------------	--------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül	
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC	
Termék karbonlábnyoma	Bőlcsőtől a kapuig	0.012 kg CO2 eq.

Általános adatok

Nyomtatás tájolása	vízszintes
Nyomtatás típusa	Vevőspecifikus
Nyomtatás módja	MC Laser
Szélesség	12.5 mm
UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C
Szín	Vevőspecifikus
Halogén	Nem
Alapanyag	Poliamid 66
Nyomtatás színe	fekete
Nyomtatott karakterek	M-Print PRO fájl igényel
Tanácsadó címke	A megrendelő igényei szerinti szín (kérjük, küldje el az M-Print PRO fájlt)
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formájaMultiCard
Címkemező mérete	12 x 5 mm
kompatibilis nyomtató	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2
Jelölők száma kombinációként	1 MultiCard = Conductor and cable markers
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték-keresztmetszet, max.	10 mm²
Vezeték-keresztmetszet, min.	4 mm²	Vezeték külső átmérő, max.	7 mm
Vezeték külső átmérő, min.	3.5 mm	Vezeték külső átm.	3.5 - 7 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	4 - 10 mm²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		