

HDC KIT HE-P 06.10 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmuller.com



A HDC készletek szabványosítottak a komplett dugaszolható csatlakozók összeállításához.
 A HDC készletek tűs betétet, hüvelybetétet, dugóházat, elválasztólemez házat és tömszelencét tartalmaznak.
 A Weidmüller számos szabványos csatlakozó kombinációt kínál metrikus vagy PG kábel bevezetésekkel.
 A PUSH IN csatlakozás közvetlen beillesztési módszer a bekötéshez. Az előfeldolgozott huzalt mindenféle szerszám nélkül közvetlenül be lehet dugni a huzalcsatlakozóba.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | RockStar® HDC-készletek-Ipari nehézcsatlakozók, Készlet, HE, Telepítési szerkezeti méret: 3, Pólusok: 6, PUSH IN, 500 V, 24 A, alumínium présöntvény, M 20 |
| Rendelési szám | 1027650000 |
| Típus | HDC KIT HE-P 06.10 M |
| GTIN (EAN) | 4032248770823 |
| Qty. | 1 Darab |

HDC KIT HE-P 06.10 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

Nettó tömeg 398 g

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 100 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

Verzió

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------|----------|
| Kábelbevezetések mérete | M 20 | Felső kábelbevezetések száma | 0 |
| Oldalsó kábelbevezetések száma | 1 | Csatlakozás típusa | PUSH IN |
| Rögzítőrendszer kivitele | Hosszanti kengyel | Telepítési szerkezeti méret | 3 |
| Tömítés | NBR | Szín (RAL) | RAL 7035 |
| BG | 3 | | |

Általános adatok

| | | | |
|------------------|--------------|-----------------|------|
| Felületi minőség | Porbevonatos | Védelmi osztály | IP65 |
| Sorozat | HE | | |

Általános adatok

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Pólusszám | 6 | Csatlakozás típusa PE | Csavaros csatlakozás |
| Telepítési szerkezeti méret | 3 | Kábelcsavarzat | M 20 |
| Alapanyag | alumínium présöntvény | Sorozat | HE |
| Névleges feszültség (DIN EN 61984) | 500 V | Névleges áram (DIN EN 61984) | 24 A |
| BG | 3 | | |

Változat

| | | | |
|------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| Csatlakozás típusa | PUSH IN | Telepítési szerkezeti méret | 3 |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 4 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, min. | 0.5 mm ² |
| Felületi minőség | Porbevonatos | Alapanyag | alumínium présöntvény |
| BG | 3 | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002943 | ETIM 9.0 | EC002943 |
| ETIM 10.0 | EC002943 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 | | |

HDC KIT HE-P 06.10 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

HDC COS



Különböző tartozékok állnak rendelkezésre betétjeinkhez.
 Ez tartalmazza a kódoló elemeket is a betétekhez.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | HDC COS 16 | Változat |
| Rendelési szám | 1431000000 | Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítő rendszer |
| GTIN (EAN) | 4008190052706 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC COS 24 | Változat |
| Rendelési szám | 1430900000 | Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítő rendszer |
| GTIN (EAN) | 4008190077228 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC COS 32 | Változat |
| Rendelési szám | 1430800000 | Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítő rendszer |
| GTIN (EAN) | 4008190176181 | |
| Qty. | 1 ST | |

SPB



Különböző tartozékok állnak rendelkezésre betétjeinkhez.
 Ez tartalmazza a kódoló elemeket is a betétekhez.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | SPB-M 3 | Változat |
| Rendelési szám | 1203600000 | Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítőcsavarok |
| GTIN (EAN) | 4008190120047 | |
| Qty. | 100 ST | |