



Az RS 100 Profi rugalmas megoldást kínálja az Ön szerelési igényeihez, mivel mind a DIN tartósín, mind a fali szerelés lehetséges. Ez a sokoldalúság megkönnyíti az integrálást a különböző környezetekben és alkalmazásokban.

A készülékház az Eurocard NYÁK standardhoz is használható.

A profil méretre szabható, így Ön pontosan a saját specifikus igényeihez igazíthatja. Rendkívül nehéz komponensek esetén további rögzítőlábak használhatók a stabilitás növelése és így a szerelvény biztonságának fokozása érdekében.

Egy másik gyakorlatias jellemző a takaróprofil használatának lehetősége, amely védi a nagyobb komponenseket.

#### Általános rendelési adatok

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | Bepattintható láb, RS 80, RS 90, RS 100 zöld, Bepattintható láb RS 80/90/100-hoz, Szélesség: 17.5 mm |
| Rendelési szám | <a href="#">1028150000</a>   |
| Típus          | RF 180 GN  |
| GTIN (EAN)     | 4032248761722  |
| Qty.           | 20 Darab   |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 26.6 mm | Mélység (coll)   | 1.0472 inch |
| Magasság    | 79.2 mm | Magasság (coll)  | 3.1181 inch |
| Szélesség   | 17.5 mm | Szélesség (coll) | 0.689 inch  |
| Nettó tömeg | 6.12 g  |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -50...100 °C |
|------------------------------|--------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül            |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC       |
| Termék karbonlábnyoma    | Bölcsőtől a kapuig 0.057 kg CO2 eq. |

## Anyagadatok

|                          |            |                |       |
|--------------------------|------------|----------------|-------|
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2        | Szigetelőanyag | PA 66 |
| Felületi minőség         | kezeletlen | Alapanyag      | PA 66 |

## Általános adatok

|                     |          |                 |      |
|---------------------|----------|-----------------|------|
| Szín                | zöld     | Védelmi osztály | IP00 |
| Színskála (hasonló) | RAL 6032 |                 |      |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002779    | ETIM 9.0    | EC002779    |
| ETIM 10.0   | EC002779    | ECLASS 14.0 | 27-19-06-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-05 |             |             |