


## Product image



A kapcsolószekrényekben és berendezésekben egyre több alkatrészt kell egyre kisebb helyen elhelyezni. Az árambetáplálás során egyre nagyobb kihívást jelent a vezetékek csatlakoztatása, különösen, ha nagy keresztmetszetű kábelekről van szó. Csatlakoztatási megoldásaink átfogó kínálata a kihívást jelentő szűk helyek esetén is lehetővé teszi a praktikus huzalozást. A kompakt kialakítás és a kezelés terén jelentkező számos előny révén leegyszerűsítheti, hatékonyabbá és helytakarékosabbá teheti a kapcsolószekrények és a berendezések tápellátását.

## Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | Átvezető sorkapocs, Csavaros csatlakozás, sötétbézs, 35 mm <sup>2</sup> , 125 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 2 |
| Rendelési szám | <a href="#">1028800000</a>  |
| Típus          | WDU 35/ZA   |
| GTIN (EAN)     | 4008 190059002  |
| Qty.           | 40 Darab  |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ROHS                        | Megfelel                    |
| UL File Number Search       | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (UR)      | E60693                      |
| Tanúsítvány száma (cURusEX) | E184763                     |

## Méreték és tömegek

|                           |             |                |             |
|---------------------------|-------------|----------------|-------------|
| Mélység                   | 62.5 mm     | Mélység (coll) | 2.4606 inch |
| Mélység DIN sínnel együtt | 63 mm       | Magasság       | 60 mm       |
| Magasság (coll)           | 2.3622 inch | Szélesség      | 16 mm       |
| Szélesség (coll)          | 0.6299 inch | Nettó tömeg    | 51.75 g     |

## Hőmérséklet

|                                    |                |                                    |                |
|------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet               | -25 °C...55 °C | Ambient temperature                | -60 °C...85 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet, min. | -60 °C         | Folyamatos üzemi hőmérséklet, max. | 130 °C         |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül            |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC       |
| Termék karbonlábnyoma    | Bölcsőtől a kapuig 0.365 kg CO2 eq. |

## PT OKIECEX/ATEX névleges adat

|                                    |                    |                                     |                    |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Tanúsítvány száma (ATEX)           | DEMKO14ATEX1338U   | Tanúsítvány száma (IECEX)           | IECEXULD14.0005U   |
| Max. feszültség (ATEX)             | 690 V              | Áram (ATEX)                         | 115 A              |
| Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) | 35 mm <sup>2</sup> | Max. feszültség (IECEX)             | 690 V              |
| Áram (IECEX)                       | 115 A              | Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) | 35 mm <sup>2</sup> |
| EN 60079-7 jelölés                 | Ex eb II C Gb      | 2014/34/EU címke                    | II 2 G D           |

## Anyag adatok

|                          |       |      |           |
|--------------------------|-------|------|-----------|
| Alapanyag                | Wemid | Szín | sötétbézs |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |      |           |

## Rendszer specifikációk

|                                    |  |                               |      |
|------------------------------------|--|-------------------------------|------|
| Változat                           | Csavaros csatlakozás,<br>Csavarozható<br>keresztösszekötőhöz,<br>Összeszerelő csappal,<br>Egyik oldalon szabad vég | Véglap szükséges              | Igen |
| Potenciálok száma                  | 1  | Szintek száma                 | 1    |
| Rögzítési pontok száma szintenként | 2  | Potenciálok száma szintenként | 1    |
| Keresztkötött szintek belül        | Nem  | PE-csatlakozás                | Nem  |

## WDU 35/ZA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

|            |       |             |      |
|------------|-------|-------------|------|
| Tartósín   | TS 35 | N funkció   | Nem  |
| PE működés | Nem   | PEN funkció | Igen |

## 2 rögzíthető vezeték (H05V/H07V) egyforma keresztmetszettel (névleges csatlakozás)

|   |                    |   |                     |
|---|--------------------|---|---------------------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, 2 rögzíthető vezeték, max. | 16 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, 2 rögzíthető vezeték, min. | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| vezeték keresztmetszet, finomsodratú, két 16 mm <sup>2</sup> rögzíthető vezeték, max.                       |                    | Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, min.                              | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, többeres, két rögzíthető vezeték, max.                             | 16 mm <sup>2</sup> | Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, többeres, két rögzíthető vezeték, min.                             | 16 mm <sup>2</sup>  |

## CSA névleges adatok

|                            |                |                                    |        |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|--------|
| C feszültség nagyság (CSA) | 600 V          | C áram nagyság (CSA)               | 150 A  |
| Tanúsítvány száma (CSA)    | 200039-1057876 | Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) | 12 AWG |

## Kiegészítő műszaki adatok

|   |      |                       |                |
|---|------|-----------------------|----------------|
| Nyitott oldala                                      | jobb | Hasonló kapcsok száma | 1              |
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Igen | Felszerelés típusa    | Felpattintható |

## Névleges adatok

|  |                    |                         |               |
|--|--------------------|-------------------------|---------------|
| Névleges keresztmetszet                      | 35 mm <sup>2</sup> | Névleges feszültség     | 1000 V        |
| Névleges DC feszültség                       | 1000 V             | Névleges áram           | 125 A         |
| Áram maximum vezetékknál                     | 150 A              | Szabványok              | IEC 60947-7-1 |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 0.26 mΩ            | Névleges lökőfeszültség | 8 kV          |
| Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 4.00 W             | Szennyezés súlyossága   | 3             |

## PE névleges adatok

|             |      |
|-------------|------|
| PEN funkció | Igen |
|-------------|------|

## Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

|  |                      |
|--|----------------------|
| Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | Csavaros csatlakozás |
|--|----------------------|

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|   |                      |
|---|----------------------|
| Mérőeszköz, IEC 60947-1                         | B8, B9               |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.   | AWG 2                |
| Csatlakozási irány                              | oldalt               |
| Meghúzási nyomaték, max.                        | 5 Nm                 |
| Meghúzási nyomaték, min.                        | 4 Nm                 |
| Csupaszolási hossz                              | 18 mm                |
| Csatlakozás típusa                              | Csavaros csatlakozás |
| Csatlakozások száma                             | 2                    |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 50 mm <sup>2</sup>   |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Biztosítócsavar                                 | M 6                  |

### Műszaki adatok

|  |                                    |                    |                         |       |
|--|------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------|
| Kés mérete   | 6,5 x 1,2 mm                       |                    |                         |       |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.  | AWG 12                             |                    |                         |       |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max.       | 35 mm <sup>2</sup>                 |                    |                         |       |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 2.5 mm <sup>2</sup>                |                    |                         |       |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.                              | 35 mm <sup>2</sup>                 |                    |                         |       |
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.                               | 2.5 mm <sup>2</sup>                |                    |                         |       |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.  | 35 mm <sup>2</sup>                 |                    |                         |       |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.  | 2.5 mm <sup>2</sup>                |                    |                         |       |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többberes, névleges csatlakozás, max.   | 50 mm <sup>2</sup>                 |                    |                         |       |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többberes, névleges csatlakozás, min.   | 2.5 mm <sup>2</sup>                |                    |                         |       |
| Iker érvéghüvelyek, max.   | 16 mm <sup>2</sup>                 |                    |                         |       |
| Iker-érvéghüvelyek, min.   | 1.5 mm <sup>2</sup>                |                    |                         |       |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás  | 16 mm <sup>2</sup>                 |                    |                         |       |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás  | 2.5 mm <sup>2</sup>                |                    |                         |       |
| Finomsodratú, min. (névleges csatlakozás)  | 2.5 mm <sup>2</sup>                |                    |                         |       |
| Rögzíthető vezeték   | Csatlakozási specifikáció          |                    |                         |       |
|  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus              | tömör, H05(07) V-U      |       |
|  |                                    | min.               | 2.5 mm <sup>2</sup>     |       |
|  |                                    | max.               | 16 mm <sup>2</sup>      |       |
|  |                                    | névleges           | 35 mm <sup>2</sup>      |       |
|  | érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz | min.                    | 18 mm |
|  |                                    |                    | max.                    | 18 mm |
|  |                                    |                    | névleges                | 18 mm |
|  |                                    | Meghúzási nyomaték | min.                    | 4 Nm  |
|  |                                    |                    | max.                    | 5 Nm  |
|  | Csatlakozási specifikáció          |                    | Csavaros csatlakozás    |       |
|  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus              | sodrott, H07V-R         |       |
|  |                                    | min.               | 2.5 mm <sup>2</sup>     |       |
|  |                                    | max.               | 50 mm <sup>2</sup>      |       |
|  |                                    | névleges           | 35 mm <sup>2</sup>      |       |
|  | érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz | min.                    | 18 mm |
|  |                                    |                    | max.                    | 18 mm |
|  |                                    |                    | névleges                | 18 mm |
|  |                                    | Meghúzási nyomaték | min.                    | 4 Nm  |
|  |                                    |                    | max.                    | 5 Nm  |
|  | Csatlakozási specifikáció          |                    | Csavaros csatlakozás    |       |
|  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus              | flexibilis, H05(07) V-K |       |
|  |                                    | min.               | 2.5 mm <sup>2</sup>     |       |
|  |                                    | max.               | 35 mm <sup>2</sup>      |       |
| névleges   |                                    | 35 mm <sup>2</sup> |                         |       |
| érvéghüvely  | Csupaszolási hossz                 | min.               | 18 mm                   |       |
|  |                                    | max.               | 18 mm                   |       |

## Műszaki adatok

|                    |          |       |
|--------------------|----------|-------|
| Meghúzási nyomaték | névleges | 18 mm |
|                    | min.     | 4 Nm  |
|                    | max.     | 5 Nm  |

## UL névleges adatok

|   |        |   |        |
|---|--------|---|--------|
| Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (UR)  | 0 AWG  | C áram nagyság (UR)                         | 150 A  |
| C feszültség nagyság (UR)                   | 1000 V | Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (UR)  | 12 AWG |
| Tanúsítvány száma (UR)                      | E60693 | Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (UR) | 12 AWG |
| Vezetékméret, terepi vezetékezés, max. (UR) | 0 AWG  |   |        |

## Általános

|   |               |   |        |
|---|---------------|---|--------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 2         | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 12 |
| Szabványok                                    | IEC 60947-7-1 | Tartósín                                      | TS 35  |

## Besorolások


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 |             |             |

**Rajzok**



## Tartozékok

## Keresztösszekötő elem



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WQV 35/2                   | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1053060000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 138 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 16.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.85 mm  |
| GTIN (EAN)     | 4008190097349              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |
| Típus          | WQV 35/3                   | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1055360000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 112 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 16.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.85 mm  |
| GTIN (EAN)     | 4008190007249              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |
| Típus          | WQV 35/4                   | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1055460000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 112 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 16.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.85 mm  |
| GTIN (EAN)     | 4008190130275              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |
| Típus          | WQV 35/10                  | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1053160000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 112 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 16.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.85 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190026028              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |

## Véglapok és elválasztólapok



Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapcsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapcsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapcsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WAP 16+35 WTW 2.5-10       | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1050100000</a> | Vég- és elválasztó lemezek kapcsokhoz, sötétbézs, Magasság: 56 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-0, Wemid |
| GTIN (EAN)     | 4008190079901              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |

## WDU 35/ZA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL    | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1050180000</a> | Vég- és elválasztó lemezek kapcsokhoz, kék, Magasság: 56 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-0, Wemid |
| GTIN (EAN)     | 4008190013899              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |

## Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WEW 35/1                   | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1059000000</a> | Végbak, sötétbézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 12 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN)     | 4008190172282              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egy lépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájliját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | DEK 5/5 MC NE WS           | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4008190397111              |  |
| Qty.           | 1000 ST                    |  |

## WDU 35/ZA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | WS 12/5 MC NE WS           | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1609860000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190203481              | Weidmueller, Allen-Bradley, fehér                         |
| Qty.           | 720 ST                     |   |

## SchT csoportos jelölőtartó



Az SchT 5 S csoportjelölő tartó közvetlenül felpattintható a TS 32 tartósínre (G-sín) vagy a TS 35 tartósínre (sorsorkapocssín). Emiatt a sorkapocs feliratozása a sorkapocstól és annak típusától függetlenül kialakítható. Az SchT 5 és SchT 5 S védelmét ESO 5, STR 5 védőszalagok biztosítják.

Az SchT 7 egy elforgatható csoportos jelölő becsúsztható jelzőlapokhoz, mely minden további nélkül lehetővé teszi a kapocscsavar működtetését.

Az SchT 7 tartalmazza az ESO 7, STR 7 védőszalagot, vagy DEK 5 védelmet.

A becsúsztható címkék és védőszalagok a „Tartozékok” címszó alatt találhatóak.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | SCHT 7                     | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">0517960000</a> | SCHT, Sorkapocs jelölő, 39.3 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 7.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190001742              | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 20 ST                      |   |

## ZGB elfordítható csoportos jelölőtartó



A ZGB 15 egy felhajtható csoportos jelölőtartó. A jelölőtartóba dekafix 5 és WS 12/5 csatlakozójelölések, vagy az ESO 15 becsúsztható jelölőlap illeszthető.

A ZGB 30 egy felhajtható csoportos jelölőtartó. A jelölőtartóba dekafix 5 és WS 12/5 csatlakozójelölések, vagy az ESO 7 becsúsztható jelölőlap illeszthető.

A becsúsztható címkék és védőszalagok a „Tartozékok” címszó alatt találhatóak.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ZGB 15                     | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1636530000</a> | Kapocsjelölők, Sorkapocs jelölő, 15 x 7 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4008190297053              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZGB 30                     | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1611930000</a> | Kapocsjelölők, Sorkapocs jelölő, 32 x 7 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4008190002251              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |

## Tartozékok

## Véglapok és elválasztólapok



Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WTW EN                     | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1058800000</a> | Elválasztó lemez (kapocs), sötétbézs, Magasság: 86 mm, Szélesség: 3 mm, V-O, Wemid |
| GTIN (EAN)     | 4008190140175              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |

## Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 WS 10/5              | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805490000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270231              |                         |
| Qty.           | 100 ST                     |                         |
| Típus          | BZT 1 ZA WS 10/5           | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805520000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270248              |                         |
| Qty.           | 100 ST                     |                         |

## Tartozékok

## WS 12/5



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alakkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.


## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | WS 12/5 MM WS              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2007190000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118392036              |   |
| Qty.           | 800 ST                     |   |

## Villámjellel



A WAD csatlakozójelölők a W sorozatú sorkapcsokhoz, valamint a WEW 35/2 és a ZEW 35/2 végbakokhoz használhatók. A jelölők üresen, egyedi nyomtatással vagy standard villám jelöléssel is kaphatók. A WAD MultiCard jelölők a PrintJet CONNECT nyomtatókkal használhatók címkézésre. Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WAD 12 MC B GE/SW          | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2445090000</a> | Csoportjelölők, Fedél, 36.2 x 11.9 mm, WDU 16, WDU 35, sárga |
| GTIN (EAN)     | 4050118457896              |  |
| Qty.           | 32 ST                      |  |

## Tartozékok

## Blank




A WAD csatlakozójelölők a W sorozatú sorkapcsokhoz, valamint a WEW 35/2 és a ZEW 35/2 végbakokhoz használhatók. A jelölők üresen, egyedi nyomtatással vagy standard villám jelöléssel is kaphatók. A WAD MultiCard jelölők a PrintJet CONNECT nyomtatókkal használhatók címkézésre. Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WAD 12 MC NE WS            | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2445070000</a> | Csoportjelölők, Fedél, 36.2 x 11.9 mm, WDU 16, WDU 35, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118458220              |  |
| Qty.           | 32 ST                      |  |
| Típus          | WAD 12 MC NE GE            | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2445080000</a> | Csoportjelölők, Fedél, 36.2 x 11.9 mm, WDU 16, WDU 35, sárga |
| GTIN (EAN)     | 4050118458213              |  |
| Qty.           | 32 ST                      |  |

## Keresztösszekötő elem



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfólióink moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WQV 35-4/6                 | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1064200000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 41 A,<br>Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 16.00, Szigetelt: Igen, Szélesség:<br>13 mm         |
| GTIN (EAN)     | 4008190072919              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |
| Típus          | WQB-PEN 35                 | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1060100000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Ezüstszürke, 135 A,<br>Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 16.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:<br>24.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190089870              |  |
| Qty.           | 10 ST                      |  |