


## Product image



## Épület berendezéseinek vezetékezése

Az épületek berendezéseinek vezetékezéséhez 10×3-as rézsíneken alapuló teljes rendszert kínálunk, amely egymással tökéletesen együttműködő alkatrészekből áll: installációs sorkapcsok, nullvezető sorkapcsok, elosztó sorkapcsok mellett számos különféle tartozék (például gyűjtősínek és gyűjtősíntartók) is részét képezi.

## Általános rendelési adatok

|                |                                                                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Többszintes installációs sorkapocs, Csavaros csatlakozás, sötétbézs, 2.5 mm <sup>2</sup> , 24 A, 400 V, Csatlakozások száma: 4, Szintek száma: 2 |
| Rendelési szám | <a href="#">1031200000</a>                                                                                                                       |
| Típus          | WDL 2.5/S/L/L                                                                                                                                    |
| GTIN (EAN)     | 4008190189259                                                                                                                                    |
| Qty.           | 50 Darab                                                                                                                                         |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| ROHS                   | Megfelel                    |
| UL File Number Search  | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (UR) | E60693                      |

## Méretetek és tömegek

|                           |             |                |             |
|---------------------------|-------------|----------------|-------------|
| Mélység                   | 48 mm       | Mélység (coll) | 1.8898 inch |
| Mélység DIN sínrel együtt | 49 mm       | Magasság       | 84.5 mm     |
| Magasság (coll)           | 3.3268 inch | Szélesség      | 6.1 mm      |
| Szélesség (coll)          | 0.2402 inch | Nettó tömeg    | 12.21 g     |

## Hőmérsékletek

|                                    |                |                                    |                |
|------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet               | -25 °C...55 °C | Ambient temperature                | -50 °C...75 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet, min. | -50 °C         | Folyamatos üzemi hőmérséklet, max. | 120 °C         |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Anyag adatok

|                          |       |      |           |
|--------------------------|-------|------|-----------|
| Alapanyag                | Wemid | Szín | sötétbézs |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |      |           |

## Rendszer specifikációk

|                                    |                                                                                                                  |                               |      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| Változat                           | Csavaros csatlakozás,<br>L és L-csatlakozás,<br>Csavarozható<br>keresztösszekötőhöz, Egyik<br>oldalon szabad vég | Véglap szükséges              | Igen |
| Potenciálok száma                  | 2                                                                                                                | Szintek száma                 | 2    |
| Rögzítési pontok száma szintenként | 2                                                                                                                | Potenciálok száma szintenként | 1    |
| Keresztköötött szintek belül       | Nem                                                                                                              | PE-csatlakozás                | Nem  |
| Tartósín                           | TS 35                                                                                                            | N funkció                     | Nem  |
| PE működés                         | Nem                                                                                                              | PEN funkció                   | Nem  |

## CSA névleges adatok

|                                    |        |                         |           |
|------------------------------------|--------|-------------------------|-----------|
| Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) | 12 AWG | Tanúsítvány száma (CSA) | 12400-296 |
| B feszültség nagyság (CSA)         | 300 V  | B áram nagyság (CSA)    | 10 A      |
| D feszültség nagyság (CSA)         | 300 V  | D áram nagyság (CSA)    | 10 A      |
| Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) | 26 AWG |                         |           |

## Kiegészítő műszaki adatok

|                                                        |      |                       |                |
|--------------------------------------------------------|------|-----------------------|----------------|
| Nyitott oldala                                         | jobb | Hasonló kapcsok száma | 1              |
| Robbanásbiztonság szempontjából<br>bevizsgált változat | Nem  | Felszerelés típusa    | Felpattintható |

## WDL 2.5/S/L/L

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek

|               |       |
|---------------|-------|
| TS 32 eltolás | 40 mm |
|---------------|-------|

## Névleges adatok

|                                              |                     |                             |               |
|----------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|
| Névleges keresztmetszet                      | 2.5 mm <sup>2</sup> | Névleges feszültség         | 400 V         |
| Névleges DC feszültség                       | 400 V               | Névleges áram               | 24 A          |
| Áram maximum vezetékknál                     | 32 A                | Szabványok                  | IEC 60947-7-1 |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1.33 mΩ             | Névleges lökfeszültség      | 6 kV          |
| Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 0.77 W              | Névleges feszültség (L/L)   | 400 V         |
| Névleges feszültség (L/ N)                   | 250 V               | Névleges feszültség (L/ PE) | 250 V         |
| Túlfeszültség kategória                      | III                 | Szennyezés súlyossága       | 3             |

## Rögzíthető vezeték (névleges csatlakozás)

|                                                                                                                                          |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Mérőeszköz, IEC 60947-1                                                                                                                  | A3                   |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.                                                                                            | AWG 12               |
| Csatlakozási irány                                                                                                                       | oldalt               |
| Meghúzási nyomaték, max.                                                                                                                 | 0.6 Nm               |
| Meghúzási nyomaték, min.                                                                                                                 | 0.4 Nm               |
| Csupaszolási hossz                                                                                                                       | 8 mm                 |
| Csatlakozás típusa 2                                                                                                                     | Csavaros csatlakozás |
| Csatlakozás típusa                                                                                                                       | Csavaros csatlakozás |
| Csatlakozások száma                                                                                                                      | 4                    |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.                                                                                          | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.                                                                                          | 0.13 mm <sup>2</sup> |
| Biztosítócsavar                                                                                                                          | M 2.5                |
| Kés mérete                                                                                                                               | 0,6 x 3,5 mm         |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.                                                                                            | AWG 26               |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max.       | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0.13 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.                              | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.                              | 0.13 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.                                                                                  | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.                                                                                  | 0.13 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.                                                                | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.                                                                | 0.13 mm <sup>2</sup> |
| Nyomaték nagysága DMS elektromos csavarhúzóval                                                                                           | 1                    |

## Műszaki adatok

|                                                                         |                                    |                      |                         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás | 4 mm <sup>2</sup>                  |                      |                         |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás | 0.13 mm <sup>2</sup>               |                      |                         |
| Rögzíthető vezeték                                                      | Csatlakozási specifikáció          | Csavaros csatlakozás |                         |
|                                                                         | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus                | tömör, H05(07) V-U      |
|                                                                         |                                    | min.                 | 0.5 mm <sup>2</sup>     |
|                                                                         |                                    | max.                 | 4 mm <sup>2</sup>       |
|                                                                         |                                    | névleges             | 2.5 mm <sup>2</sup>     |
|                                                                         | Érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz   | min. 8 mm               |
|                                                                         |                                    |                      | max. 8 mm               |
|                                                                         |                                    |                      | névleges 8 mm           |
|                                                                         |                                    | Meghúzási nyomaték   | min. 0.4 Nm             |
|                                                                         |                                    |                      | max. 0.6 Nm             |
|                                                                         | Csatlakozási specifikáció          | Csavaros csatlakozás |                         |
|                                                                         | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus                | sodrott, H07V-R         |
|                                                                         |                                    | min.                 | 1.5 mm <sup>2</sup>     |
|                                                                         |                                    | max.                 | 4 mm <sup>2</sup>       |
|                                                                         |                                    | névleges             | 2.5 mm <sup>2</sup>     |
|                                                                         | Érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz   | min. 8 mm               |
|                                                                         |                                    |                      | max. 8 mm               |
|                                                                         |                                    |                      | névleges 8 mm           |
|                                                                         |                                    | Meghúzási nyomaték   | min. 0.4 Nm             |
|                                                                         |                                    |                      | max. 0.6 Nm             |
|                                                                         | Csatlakozási specifikáció          | Csavaros csatlakozás |                         |
|                                                                         | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus                | flexibilis, H05(07) V-K |
|                                                                         |                                    | min.                 | 0.5 mm <sup>2</sup>     |
|                                                                         |                                    | max.                 | 4 mm <sup>2</sup>       |
|                                                                         |                                    | névleges             | 2.5 mm <sup>2</sup>     |
|                                                                         | Érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz   | min. 8 mm               |
|                                                                         |                                    |                      | max. 8 mm               |
|                                                                         |                                    |                      | névleges 8 mm           |
|                                                                         |                                    | Meghúzási nyomaték   | min. 0.4 Nm             |
|                                                                         |                                    |                      | max. 0.6 Nm             |

## UL névleges adatok


|                                             |        |                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|--------|
| Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (UR)  | 12 AWG | C áram nagyság (UR)                         | 15 A   |
| C feszültség nagyság (UR)                   | 300 V  | Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (UR)  | 26 AWG |
| Tanúsítvány száma (UR)                      | E60693 | Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (UR) | 22 AWG |
| Vezetékméret, terepi vezetékezés, max. (UR) | 12 AWG |                                             |        |

## Általános

|                                               |               |                                               |        |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 12        | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 26 |
| Szabványok                                    | IEC 60947-7-1 | Tartósín                                      | TS 35  |


## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001329    | ETIM 9.0    | EC001329    |
| ETIM 10.0   | EC001329    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-10 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-10 |             |             |



## Tartozékok

## Keresztösszekötők




A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik.

A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                          |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | Q 2 WDL2.5S                | Változat                                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1071500000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 24 A,            |
| GTIN (EAN)     | 4008190424930              | Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 4 mm |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                          |

## Végbak




A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                           |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | Q 3 WDL2.5S                | Változat                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1071600000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 24 A,             |
| GTIN (EAN)     | 4008190424923              | Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 4 mm  |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                           |
| Típus          | Q 4 WDL2.5S                | Változat                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1071700000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 24 A,             |
| GTIN (EAN)     | 4008190424916              | Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 4 mm  |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                           |
| Típus          | Q 10 WDL2.5S               | Változat                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1071800000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 24 A,             |
| GTIN (EAN)     | 4008190424893              | Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 4 mm |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                           |

## Tartozékok

## Keresztösszekötők



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik.

A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                        |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | Q 20 WDL2.5S               | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1074200000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 24 A,          |
| GTIN (EAN)     | 4008190910501              | Pólusszám: 20, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 4 |
| Qty.           | 20 ST                      | mm                                                                     |

## Véglapok és elválasztólapok




Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                        |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | WAP WDL2.5/S               | Változat                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1067700000</a> | Véglap sorkapcsokhoz, sötétbézs, Magasság: 94.5 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-O, Wemid, Felpattintható: Nem |
| GTIN (EAN)     | 4008190059316              |                                                                                                        |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                        |
| Típus          | WHP WDL2.5/S BL            | Változat                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1067980000</a> | Vég- és elválasztó lemezek kapocsokhoz, kék, Magasság: 84.5 mm, Szélesség: 2 mm, V-O, Wemid            |
| GTIN (EAN)     | 4008190022440              |                                                                                                        |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                        |

## Tartozékok

## Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                              |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Típus          | WEW 35/2                   | Változat                                                     |
| Rendelési szám | <a href="#">1061200000</a> | Végbak, sötétbézs, TS 35, HB, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN)     | 4008190030230              |                                                              |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                              |

## Lapos csavarhúzó



Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                        |
|----------------|----------------------------|------------------------|
| Típus          | SDS 0.6X3.5X100            | Változat               |
| Rendelési szám | <a href="#">9008330000</a> | Csavarhúzó, Csavarhúzó |
| GTIN (EAN)     | 4032248056286              |                        |
| Qty.           | 1 ST                       |                        |

## Gyűjtősínek



Különböző anyagú gyűjtősíneinkkel és kapcsolódó tartozékainkkal a lehető legkisebb telepítési helyen csatlakoztathatja a vezetékeket. Az alkalmazástól függően a potenciálok összegyűjthetők, eloszthatók vagy csökkenthetők.

## WDL 2.5/S/L/L

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                       |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SSCH 10X3X1000 CU/SN       | Változat                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">0348900000</a> | Gyűjtősín (kapocs), ezüst, Magasság: 1000 mm, Mélység: 3 mm, Vörösréz |
| GTIN (EAN)     | 4008190024802              |                                                                       |
| Qty.           | 25 M                       |                                                                       |

## Gyűjtősín-csatlakozások



A Weidmüller különböző gyűjtősínrendszerekhez való leágazókapcsokat kínál. Az alkalmazástól függően megkülönböztethetünk szigetelt és szigetelés nélküli leágazókapcsokat.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                    |
|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| Típus          | ZB 4                       | Változat                           |
| Rendelési szám | <a href="#">0316500000</a> | Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó) |
| GTIN (EAN)     | 4008190061999              |                                    |
| Qty.           | 50 ST                      |                                    |
| Típus          | ZB 16 ZKSC                 | Változat                           |
| Rendelési szám | <a href="#">0316600000</a> | Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó) |
| GTIN (EAN)     | 4008190145989              |                                    |
| Qty.           | 50 ST                      |                                    |
| Típus          | ZB 35/M6X16                | Változat                           |
| Rendelési szám | <a href="#">0266500000</a> | Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó) |
| GTIN (EAN)     | 4008190102814              |                                    |
| Qty.           | 20 ST                      |                                    |

## ZGB elfordítható csoportos jelölőtartó



A ZGB 15 egy felhajtható csoportos jelölőtartó. A jelölőtartóba dekafix 5 és WS 12/5 csatlakozójelölések, vagy az ESO 15 becsúsztható jelölőlap illeszthető.

A ZGB 30 egy felhajtható csoportos jelölőtartó. A jelölőtartóba dekafix 5 és WS 12/5 csatlakozójelölések, vagy az ESO 7 becsúsztható jelölőlap illeszthető.


A becsúsztható címkék és védőszalagok a „Tartozékok” címszó alatt találhatók.

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                            |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZGB 15                     | Változat                                                                                   |
| Rendelési szám | <a href="#">1636530000</a> | Kapocsjelölők, Sorkapocs jelölő, 15 x 7 mm, Raszter mm-ben (P):<br>5.00 Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4008190297053              |                                                                                            |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                            |
| Típus          | ZGB 30                     | Változat                                                                                   |
| Rendelési szám | <a href="#">1611930000</a> | Kapocsjelölők, Sorkapocs jelölő, 32 x 7 mm, Raszter mm-ben (P):<br>5.00 Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4008190002251              |                                                                                            |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                            |

## Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 WS 10/5              | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805490000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270231              |                         |
| Qty.           | 100 ST                     |                         |
| Típus          | BZT 1 ZA WS 10/5           | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805520000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270248              |                         |
| Qty.           | 100 ST                     |                         |

## Véglapok és elválasztólapok



Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                  |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | TSCH 1                     | Változat                                                                         |
| Rendelési szám | <a href="#">0319160000</a> | Kis elválasztó (kapocs), PA 66, bézs, Folyamatos üzemi hőmérséklet, max.: 100 °C |
| GTIN (EAN)     | 4008190097219              |                                                                                  |
| Qty.           | 100 ST                     |                                                                                  |

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                               |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/6 MC NE WS           | Változat                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1609820000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190203436              | Weidmueller, fehér                                            |
| Qty.           | 1000 ST                    |                                                               |

|                |                            |                                                          |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Típus          | WS 8/6 PLUS MC NE WS       | Változat                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1951880000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248632114              | Weidmueller, fehér                                       |
| Qty.           | 600 ST                     |                                                          |