


ELS 7/40 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com



A kép illusztráció



Az ELS MultiCard jelölőket PrintJet -tel, plotterrel vagy SMark nyomtatóval lehet nyomtatni. A PrintJet ADVANCED használatával a kábelek és sorkapcsok azonosítóinak színes nyomtatása figyelemfelkeltően, sokféleképpen történhet.

ELS 6/30 a WKM 8/30 kábeljelölőkhöz vagy az EM8/30 csoportos jelölőtartóhoz

ELS 7/40 az SchT5S csoportos jelölőtartókhoz

ELS 16/40 a WKM 18/43 kábeljelölőkhöz vagy az SchT5 csoportos jelölőtartóhoz

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Változat	ELS, Behelyezhető jelölők, 0 - 0 mm, 40 x 7 mm, Vevőspecifikus
Rendelési szám	1045700000
Típus	ELS 7/40 MC SDR
GTIN (EAN)	4032248779673
Qty.	8 Darab

ELS 7/40 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	1 mm	Mélység (coll)	0.0394 inch
Magasság	40 mm	Magasság (coll)	1.5748 inch
Szélesség	7 mm	Szélesség (coll)	0.2756 inch
Nettó tömeg	1.36 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C
------------------------------	--------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC
Termék karbonlábnyoma	Bölcsőtől a kapuig 0.023 kg CO2 eq.

Általános adatok

Laponkénti jelölőszám	8
Nyomatás típusa	Vevőspecifikus
Nyomatás módja	MC Laser
Változat	halogénmentes
Szélesség	7 mm
UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C
Szín	Vevőspecifikus
Halogén	Nem
Alapanyag	Poliamid 66
Nyomatás színe	fekete
Nyomatott karakterek	M-Print PRO fájl igényel
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája MultiCard
kompatibilis nyomtató	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2
Jelölők száma kombinációként	1 MultiCard = Insert markers
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C

Vezeték és kábeljelölők


Halogén	Nem	Vezeték külső átmérő, max.	0 mm
Vezeték külső átmérő, min.	0 mm	Vezeték külső átm.	0 - 0 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Tartozékok

SchT csoportos jelölőtartó



Az SchT 5 S csoportjelölő tartó közvetlenül felpattintható a TS 32 tartósínre (G-sín) vagy a TS 35 tartósínre (sorsorkapocssín). Emiatt a sorkapocs feliratozása a sorkapocstól és annak típusától függetlenül kialakítható. Az SchT 5 és SchT 5 S védelmét ESO 5, STR 5 védőszalagok biztosítják.

Az SchT 7 egy elforgatható csoportos jelölő becsúsztható jelzőlapokhoz, mely minden további nélkül lehetővé teszi a kapocscsavar működtetését.

Az SchT 7 tartalmazza az ESO 7, STR 7 védőszalagot, vagy DEK 5 védelmet.

A becsúsztható címkék és védőszalagok a „Tartozékok” címszó alatt találhatók.

Általános rendelési adatok

Típus	SCHT 5 S	Változat
Rendelési szám	1631930000	SCHT, Sorkapocs jelölő, 44.5 x 9.5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Weidmueller, fekete
GTIN (EAN)	4008190206680	
Qty.	20 ST	
Típus	SCHT 5 S GR	Változat
Rendelési szám	1461730000	SCHT, Sorkapocs jelölő, 44.5 x 9.5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 szürke
GTIN (EAN)	4050118267709	
Qty.	20 ST	
Típus	SCHT 5 S VO	Változat
Rendelési szám	1762370000	SCHT, Sorkapocs jelölő, 44.5 x 9.5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 bézs
GTIN (EAN)	4032248043842	
Qty.	20 ST	