



PushPull dugaszolható csatlakozó az IEC 61076-3-117
14. (PROFINET) változat szerint, fém, üres ház

Általános rendelési adatok

Változat	Empty enclosure, Device flange
Rendelési szám	1047940000
Típus	IE-BHD-V14M
GTIN (EAN)	4032248784486
Qty.	10 Darab

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

Méretetek és tömegek

Mélység	13.2 mm	Mélység (coll)	0.5197 inch
Magasság	42 mm	Magasság (coll)	1.6535 inch
Szélesség	22.2 mm	Szélesség (coll)	0.874 inch
Nettó tömeg	14.9 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Szín	Egyéb	Ház fő anyaga	Cink présöntvény
Védelmi osztály	IP67	Dugaszolási ciklusok	750
Összetétel	Csatlakozóház feliratozó jelölőtartóval 9*11 mm; alkalmas RJ45 és optikai csatlakozók fogadására.		

Általános szabványok


Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-117 Var. 14	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369
----------------------	-------------------------	---------------------------	---------

Besorolások

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Drawings

Méretrajz



Méretrajz

