

Product image



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez állapottban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

Általános rendelési adatok

Változat	Tesztadapter (kapocs), 0.75 mm ² , 250 V, 6 A
Rendelési szám	1051260000
Típus	WTA 5/1
GTIN (EAN)	4008190161897
Qty.	25 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	30.3 mm	Mélység (coll)	1.1929 inch
Magasság	17 mm	Magasság (coll)	0.6693 inch
Szélesség	5 mm	Szélesség (coll)	0.1968 inch
Nettó tömeg	1.98 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-50 °C...55 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	100 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	fb1756cb-1941-42d9-9a81-7624ba3e17bb

Anyag adatok

Alapanyag	PA 66	Szín	bézs
UL 94 éghetőségi osztály	V-2		

Rendszer specifikációk

Potenciálok száma	1	Szintek száma	1
-------------------	---	---------------	---

Kiegészítő műszaki adatok

Bepattintható csapokkal	Nem	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
-------------------------	-----	---------------------	--------------------

Méretek

Raszter mm-ben (P)	5.00 mm	Magasság TS 35-tel	68.2 mm
--------------------	---------	--------------------	---------

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	0.75 mm ²	Névleges feszültség	250 V
Névleges áram	6 A	Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint	3.56 mΩ
Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint	0.29 W		

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csatlakozási irány	oldalt	Csupaszolási hossz	8 mm
Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Csatlakozások száma	1
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	1.5 mm ²	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0.5 mm ²
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag	0.5 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.	1 mm ²

Műszaki adatok

gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min.

Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.

Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.

Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.

Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás

Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.

Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.

Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás

Általános

Pólusszám	1	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
-----------	---	---------------------	--------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002555	ETIM 9.0	EC002555
ETIM 10.0	EC002555	ECLASS 14.0	27-25-03-04
ECLASS 15.0	27-25-03-04		

Tartozékok**CTX / HTG / HTX**

Krimpelő szerszámok koaxiális csatlakozókhoz

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Típus	HTG 58	Változat	
Rendelési szám	9012000000	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, Hatszög sajtolás	
GTIN (EAN)	4008190118372		
Qty.	1 ST		