

HDC 10B ABO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Változat	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 4, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Válaszfalház, Keresztkengyel a felsőrészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: none
Rendelési szám	1052430000
Típus	HDC 10B ABO
GTIN (EAN)	4032248794218
Qty.	1 Darab

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E92202

Méreték és tömegek

Magasság	25 mm	Magasság (coll)	0.9842 inch
Szélesség	58.5 mm	Szélesség (coll)	2.3031 inch
Nettó tömeg	64.24 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül	
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC	
Vegyszerállóság	Anyag	Aceton
	Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
	Anyag	Fűróolaj
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Gázolaj
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Etilalkohol
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Sebességváltó-olaj
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Hidraulikaolaj
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Hűtőközeg
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Mosóbenzin
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Izzadság
	Vegyszerállóság	Ellenálló
	Anyag	Prémium benzin
	Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Víz	
Vegyszerállóság	Ellenálló	
Anyag	UV	
Vegyszerállóság	Instabil	
Anyag	Ózon	
Vegyszerállóság	Instabil	

Méreték

Kábelbevezetés	Nem	C ház szélessége	43 mm
B ház magasság	29 mm		

Technical data

Verzió

Tömszelencék száma	0	Kábelbevezetések mérete	none
Felső rész/alsó rész/fedél	alsó rész	Fedél	burkolat nélkül
Oldalsó kábelbevezetések száma	0	Ház kivitele	Válaszfalház
Rögzítőrendszer kivitele	Keresztkengyel a felsőrészen	Kivitel	Standard
Telepítési szerkezeti méret	4	Kábelbevezetés	Nem
Tömítés	NBR	Szín (RAL)	RAL 7035
BG	4	Suitable for ModuPlug®	Igen

Általános adatok

Ház fő anyaga	alumínium présöntvény	Védelmi osztály	IP65, bedugva
ENT házak	Nem		

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A házak felszerelésekor ellenőrizze, hogy a tömítő lap megfelelően van-e elhelyezve.
------------------	--

Besorolások

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

Drawings

