

RF 180 BK 9011


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az RS 100 Profi rugalmas megoldást kínálja az Ön szerelési igényeihez, mivel mind a DIN tartósín, mind a fali szerelés lehetséges. Ez a sokoldalúság megkönnyíti az integrálást a különböző környezetekben és alkalmazásokban.

A készülékház az Eurocard NYÁK standardhoz is használható.

A profil méretre szabható, így Ön pontosan a saját specifikus igényeihez igazíthatja. Rendkívül nehéz komponensek esetén további rögzítőlábak használhatók a stabilitás növelése és így a szerelvény biztonságának fokozása érdekében.

Egy másik gyakorlatias jellemző a takaróprofil használatának lehetősége, amely védi a nagyobb komponenseket.

Általános rendelési adatok

Változat	Bepattintható láb, RS 80, RS 90, RS 100 fekete, Bepattintható láb RS 80/90/100-hoz, Szélesség: 17.5 mm
Rendelési szám	1057530000
Típus	RF 180 BK 9011
GTIN (EAN)	4032248799671
Qty.	20 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	26.6 mm	Mélység (coll)	1.0472 inch
Magasság	79.2 mm	Magasság (coll)	3.1181 inch
Szélesség	17.5 mm	Szélesség (coll)	0.689 inch
Nettó tömeg	6.25 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-50...100 °C
------------------------------	--------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC
Termék karbonlábnyoma	Bölcsőtől a kapuig 0.057 kg CO2 eq.

Anyagadatok

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Szigetelőanyag	PA 66
Felületi minőség	kezeletlen	Alapanyag	PA 66

Általános adatok

Szín	fekete	Védelmi osztály	IP20, IP00
Színskála (hasonló)	RAL 9011	Tokozási opció	Nem

Besorolások

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-05
ECLASS 15.0	27-19-06-05		